

证书编号: 0302246120884R0L



产品认证证书

Certificate for Product Certification

申请单位名称及地址

伊顿电源(上海)有限公司 (经销商)

上海市中国(上海)自由贸易试验区日滨路76号B5部位

生产单位名称及地址

山特电子(深圳)有限公司

广东省深圳市宝安区72区宝石路8号

获证产品

93PR系列通信用交流不间断电源(380V/380V 15kVA-80kVA 在线式)

(产品具体型号见附件)

认证依据产品标准

YD/T1095-2018*

上述产品满足 供电系统设备认证实施规则的要求, 特发此证

认证模式: 型式试验+初始工厂检查+获证后监督

特此证明

本次颁证日期: 2022年06月30日

证书有效期至: 2025年06月29日

首次颁证日期: 2022年06月30日

(本证书有效性可从 www.cnca.gov.cn 或 www.tlc.com.cn 网站查询)

*注: 有关产品符合标准的细节见证书附件

泰尔认证中心有限公司
TL Certification Centre Co., Ltd.

签发人:

Signed by



扫码关注
“泰尔认
证”微信
公众号,
获取更多
信息。



中国认可
产品
PRODUCT
CNAS C030-P



产品认证证书附件

证书编号: 0302246120884R0L

申请单位: 伊顿电源(上海)有限公司 (经销商)

生产单位: 山特电子(深圳)有限公司

获证产品: 93PR 系列通信用交流不间断电源(380V/380V 15kVA-80kVA 在线式)

产品具体型号: 93PR 15kVA、93PR 20kVA、93PR 30kVA、93PR 40kVA、93PR 60kVA、93PR 80kVA

产品型式试验项目:

YD/T1095-2018:

在线式通信用交流不间断电源(UPS)(外观与结构(机箱镀层、面板标牌、标记、文字、各种开关操作)、输入电压范围、输入功率因数、输入电流谐波成份、输入频率范围、频率跟踪范围、频率跟踪速率、输出稳压精度、输出频率、输出波形失真度、输出电压不平衡度(输出三相)、动态电压瞬变范围、电压瞬变恢复时间、输出电压相位偏差(输出三相)、市电电池转换时间、旁路逆变转换时间、ECO模式转换时间(有此模式时)、效率、输出有功功率、输出电流峰值系数、过载能力、音频噪声、保护与告警功能(输出短路保护、输出过载保护、过温度保护、电池电压低保护、输出过欠压保护、风扇故障告警、防雷保护、维护旁路功能)、遥测、遥信性能(通信接口、遥测、遥信、电池组智能管理)、外壳防护要求、安全要求(绝缘电阻、绝缘强度、接触电流和保护导体电流)、低温工作试验(输出稳压精度、输出频率、输出波形失真度)、高温工作试验(输出稳压精度、输出频率、输出波形失真度)、振动试验(容量<20kVA)或运输试验(容量≥20kVA))

关键元器件和材料信息:

关键元器件和材料	型号	供方
AC/DC 变换器	710-0A177 (15K/20K)	山特电子(深圳)有限公司
AC/DC 变换器	710-0A181 (40K/80K)	山特电子(深圳)有限公司
AC/DC 变换器	710-0A187 (30K/60K)	山特电子(深圳)有限公司
DC/AC 逆变器	710-0A178 (15K/20K)	山特电子(深圳)有限公司
DC/AC 逆变器	710-0A182 (40K/80K)	山特电子(深圳)有限公司
DC/AC 逆变器	710-0A188 (30K/60K)	山特电子(深圳)有限公司
静态旁路开关	CLA80E1200HF(备用)	IXYS CORPORATION
静态旁路开关	VS-80TPS16L-M3	Vishay Intertechnology, Inc.
主要大功率器件	BH20450681M3J700	深圳市凯琦佳科技股份有限公司
主要大功率器件	CD294 500V680uF(备用)	南通江海电容器股份有限公司
主要大功率器件	IKW50N65ES5	Infineon Technologies AG

泰尔认证中心有限公司(章)
2022年06月30日

第一次监督(章)

第二次监督(章)

第三次监督(章)

结论:

结论:

结论: