

项目	招标产品参数	招标产品参数	招标产品参数	招标产品参数	招标产品参数
设备型号	TD/U05 xx	TD/U07 xx	TD/U12 xx	TD/U16 xx	TD/U20 xx
送风方式	D-地板下送风 U-风帽上送风				
空调类型	风冷	风冷	风冷	风冷	风冷
总制冷量 (KW) (回风24°C, RH50%)	5.7	7.5	12.5	16.5	20.5
显制冷量 (KW) (回风24°C, RH50%)	5.3	6.9	11.5	15.2	18.9
室内机组					
机组尺寸宽*深*高 (mm)	520×420×1750	520×420×1750	600×520×1850	700×700×1900	700×700×1900
机组包装尺寸宽*深*高 (mm)	660×520×1910	660×520×1910	705×620×2110	880×800×2040	880×800×2040
机组运行总重量 (kg)	98	108	140	160	180
机组含包装运行总重量 (kg)	108	116	150	170	180
噪音dB(A) (1米自由场) (下送风/上送风)	64dB	64dB	66dB	66dB	66dB
室内风机					
类型	后倾离心直联风机	后倾离心直联风机	后倾离心直联风机	后倾离心直联风机	后倾离心直联风机
品牌	泛仕达	泛仕达	泛仕达	泛仕达	泛仕达
送风量 (m³/h)	1500	2000	3200	4350	5400
最大机外余压Pa (下送风/上送风)	30	30	30	30	30
风机数量	1	1	1	1	1
室内电机					
类型	AC	AC	AC	AC	AC
电机数量	1	1	1	1	1
风机输入电功率(kw)	0.15	0.2	0.45	0.6	0.75
电加热器					
类型	PTC电加热	PTC电加热	PTC电加热	PTC电加热	PTC电加热
加热量 (KW)	3	3	3	3	3
加热器级数	1	1	1	1	1
加湿器					
类型	无加湿型	无加湿型	红外线	红外线	红外线
加湿量 (kg/hr)	无加湿型	无加湿型	3	3	3
加湿器功率 (KW)	无加湿型	无加湿型	3.3	3.3	3.3
过滤器类型	G3	G3	G3	G3	G3
室外机组型号					
冷凝温度°C	45	45	45	45	45
每台机组室外机数量	1	1	1	1	1
机组尺寸宽*深*高 (mm)	790×450×820	790×450×820	790×450×1198	808×450×1198	978×490×1367
机组包装尺寸宽*深*高 (mm)	845×496×786	845×496×996	845×496×1374	845×496×1374	1015×526×1543
机组运行总重量 (kg)	33	43	65	85	105
机组包装总重量 (kg)	39	49	73	95	115
风量 (m³/h)	3200	3800	6000	7700	9600
风机类型:	金属叶片轴流风机	金属叶片轴流风机	金属叶片轴流风机	金属叶片轴流风机	金属叶片轴流风机
风机品牌	泛仕达	泛仕达	泛仕达	泛仕达	泛仕达
风机驱动方式	无极调速	无极调速	无极调速	无极调速	无极调速
风机输入电功率(kw)	0.2	0.24	0.38	0.48	0.66
压缩机					
压缩机数量	1	1	1	1	1
压缩机类型	涡旋式压缩机	涡旋式压缩机	涡旋式压缩机	涡旋式压缩机	涡旋式压缩机
压缩机品牌	PANASONIC	Copeland	Copeland	Copeland	Copeland
压缩机功率 (KW)	2V32S22SAUA	VR30KM-TFP	VR52KS-TFP	VR61KF-TFP	ZR81KC-TFP
压缩机C.O.P(冷凝温度45°C时)	4.48	4.51	4.63	4.6	4.63
适应制冷剂	R407C/R22	R407C/R22	R407C/R22	R407C/R22	R407C/R22
机组供电电压	单相220V/50HZ~	三相380V/50HZ 3N~	三相380V/50HZ 3N~	三相380V/50HZ 3N~	三相380V/50HZ 3N~
单冷型 配电参数FLA (A)	12.7	7.9	14.0	15.2	16.6
制冷带电加热型 配电参数FLA (A)	19.5	10.4	14.0	15.2	16.6
恒温恒湿型 配电参数FLA (A)	无此机型	无此机型	18.5	19.8	21.1
机组输入电功率(kw)	1.76	2.45	4.1	5.1	6.5
推荐空开	40A/1P	40A/3P	40/3P	63/3P	63/3P
推荐线径(mm²)					
恒温恒湿型	无	无	5*6mm²	5*6mm²	5*6mm²
带加热型	3*6mm²	5*6mm²	无	无	无
单冷型	3*2.5mm²	5*2.5mm²	5*2.5mm²	5*4mm²	5*4mm²
标配通讯接口	RS485	RS485	RS485	RS485	RS485

