

Eaton 5E UPS

500/650/850/1100/1500/2000VA



5E Range



5E 1100 USB

아래 기기의 보호에 이상적입니다:

- PC, 워크스테이션
- NAS, 인터넷 접속지점, TV
- POS, 기업용 전화



EATON

Powering Business Worldwide

필수적인 라인 인터랙티브 UPS

합리적 가격의 라인 인터랙티브 기술

- UPS는 정전 및 열악한 전력 품질로부터 사용자를 보호하여 데이터와 장비를 안전하게 보호합니다.
- 자동 전압 조절장치(AVR) 기능으로 배터리를 낭비하지 않고도 저전압 및 과전압에 대해 작동합니다.
- 비교할 수 없는 가격 대비 성능 비율을 갖추고 있습니다.

Eaton의 신뢰성

- 수십 년의 경험과 높은 품질 표준을 갖춘 신뢰성 있는 선도적 제조업체입니다: 외부 기관(TUV)에 의한 CE 적합성 인증
- 항상 사용할 수 있는 배터리: 5E 배터리는 영구적으로 재충전되며 (off된 경우에도), UPS는 메인 전원 없이도 시동 가능합니다. (콜드 스타트)
- 전화선을 통한 백도어 손상 방지: 5E USB 모델은 데이터 라인 (인터넷/전화/팩스) 서지 방지 기능이 장착되어 있습니다.
- 3년간의 UPS 보증, 2년간의 배터리 보증으로 안심하고 사용할 수 있습니다.

쉬운 통합성

- IEC 콘센트의 사용으로 UPS에 어느 장비든지 (PC, HD TV, 인터넷 게이트웨이 등) 연결할 수 있습니다.
- 작은 크기로 인해 어느 곳이든 5E 설치 가능합니다.
- PC에서 쉽게 UPS를 관리 할 수 있습니다 (USB 모델의 경우):
- 안전한 시스템 종료를 위해 Windows/MacOS/Linux 전원 관리자와 자동으로 통합
- Eaton UPS Companion 소프트웨어로 에너지 사용 및 비용 분석, UPS 파라미터 관리

Eaton 5E UPS

- 1 USB 포트
- 2 배터리 교체용 패널
- 3 IEC320 10A 소켓



- 4 6 IEC 10A 소켓
- 5 인터넷/전화/팩스 보호

Eaton 5E 1100i USB

기술 사양	500	650	650 USB	850 USB	1100 USB	1500 USB	2000 USB
정격 (VA/W)	500 VA / 300 W	650 VA / 360 W	650 VA / 360 W	850 VA / 480 W	1100 VA / 660 W	1500 VA / 900 W	2000 VA / 1200 W
형식	타워						
전기적 특성							
기술	라인-인터랙티브						
배터리 사용하지 않을 때의 입력 전압 정격	170V - 264V	170V - 264V	170V - 280V	170V - 280V	170V - 280V	170V - 280V	170V - 280V
출력 전압	230V						
데이터 라인 서지 보호(인터넷/전화/팩스)	없음	없음	있음	있음	있음	있음	있음
Connections							
입력	1 IEC C14 (10A)						
출력	4 IEC C13 (10A)	IEC models:4 IEC C13 (10A)			6 IEC C13 (10A)	6 IEC C13 (10A)	6 IEC C13 (10A)
배터리							
1 PC* 에 대한 통상 백업 시간	7 min	16 min	16 min	20 min	45 min	50 min	50 min
2 PC* 에 대한 통상 백업 시간	-	6 min	6 min	8 min	20 min	26 min	26 min
3 PC* 에 대한 통상 백업 시간	-	-	-	-	7 min	10 min	10 min
4 PC* 에 대한 통상 백업 시간	-	-	-	-	-	-	5 min
배터리 관리	Permanent battery recharge, cold start						
전원 관리							
통신 포트	No	No	1 USB port	1 USB port	1 USB port	1 USB port	1 USB port
Eaton UPS 소프트웨어	No	No	Yes (www.eaton.com/powerquality/SEA에서 사용 가능)				
작동 조건, 표준 및 승인							
동작 온도	0 to 40°						
소음 레벨	<40dB	<40dB	<40dB	<40dB	<45dB	<45dB	<45dB
안전	IEC/EN 62040-1						
EMC, 성능	IEC/EN 62040-2						
승인	CE, CB report (TUV)						
치수 D x H x W / 중량							
치수	288 x 148 x 100mm	288 x 148 x 100mm	288 x 148 x 100mm	288 x 148 x 100mm	330 x 180 x 133mm	330 x 180 x 133mm	330 x 180 x 133mm
중량	3.66kg	4.6kg	4.64kg	5.16kg	9.22	10.46	10.46
고객 서비스 및 지원							
보증	전자 부품에 대해서는 3년, 배터리는 2년						

* 백업 시간은 대략의 시간이며 장비, 구성, 배터리 연령, 온도 등에 따라 변할 수 있습니다.

부품 번호	500	650	650 USB	850 USB	1100 USB	1500 USB	2000 USB
IEC 콘센트	5E500i	5E650i	5E650iUSB	5E850iUSB	5E1100iUSB	5E1500iUSB	5E2000iUSB

지속적인 제품 향상을 위해 모든 사양은 사전 통보 없이 변경될 수 있습니다.

대한민국
 TEL : 82-2-6380-4811
 FAX : 82-2-6380-4839
 E-Mail : EatonKoreaES@Eaton.com
 Address : 서울특별시 강남구 언주로 601 파크랜드 빌딩 7층



Eaton은 Eaton Corporation 또는 계열사 및 자매회사의 상표명, 상표 및/또는 서비스 표시입니다.

© 2013 Eaton Corporation
 판권 소유
 싱가포르에서 인쇄
 2014년 2월