

# APPAREILS D'ÉCLAIRAGE ATEX FIXES ET PORTATIFS

TYPE	LAMPE	DESCRIPTION	RÉFÉRENCE	CODE
<b>ECLAIRAGE POUR ZONES ATEX (Gaz et Poussières)</b>				
<b>Luminaire fluorescent/LED gamme eLLK92 (Zones 1-2, IICT4 / Zones 21-22, IICT80°C)</b>				
eLLK92 018/18 1/6-1	2x18W	Luminaire fluorescent 110-250VAC/DC avec 2 PE M25 polyamide (8-17mm)	1 2265 875 101	50000
eLLK92 018/18 1/6-1M	2x18W	Luminaire fluorescent 110-250VAC/DC avec 2 entrées filetées M20 métal (sans PE)	1 2265 875 109	50110
eLLK92 036/36 1/6-1	2x36W	Luminaire fluorescent 110-250VAC/DC avec 2 PE M25 polyamide (8-17mm)	1 2266 875 101	50002
eLLK92 036/36 1/6-1M	2x36W	Luminaire fluorescent 110-250VAC/DC avec 2 entrées filetées M20 métal (sans PE)	1 2266 875 109	50116
eLLK92 058/58 1/6-1	2x58W	Luminaire fluorescent 220-250VAC/195-250VDC avec 2 PE M25 polyamide (8-17mm)	1 2267 875 101	50004
eLLK92 018/18 LED READY 1/6-1	2x18W/LED 2x13W	Luminaire fluo évolutif LED 110-250VAC/DC avec 2 PE M25 polyamide (8-17mm)	1 2265 600 101	52752
eLLK92 036/36 LED READY 1/6-1	2x36W/LED 2x26W	Luminaire fluo évolutif LED 110-250VAC/DC avec 2 PE M25 polyamide (8-17mm)	1 2266 600 101	52757
eLLK92 LED 400	LED 2x13W	Luminaire à LED 110-250VAC/DC avec 2 PE M25 polyamide (8-17mm)	1 2265 500 101	52740
eLLK92 LED 800	LED 2x26W	Luminaire à LED 110-250VAC/DC avec 2 PE M25 polyamide (8-17mm)	1 2266 500 101	52745
<b>Module LED pour évolution eLLK92 LED READY</b>				
Module LED 400	LED 2x13W	Pour luminaire eLLK92 018/18 LED READY	1 2255 213 101	52762
Module LED 800	LED 2x26W	Pour luminaire eLLK92 036/36 LED READY	1 2256 226 101	52763
<b>Luminaire fluorescent gamme nLLK08 (Zone 2, IICT4 / Zones 21-22, IICT80°C)</b>				
nLLK08 018/18 1/3-1	2x18W	Luminaire fluorescent 220-240VAC/DC avec 1 PE M25 polyamide (8-17mm)	1 3465 218 001	50950
nLLK08 036/36 1/3-1	2x36W	Luminaire fluorescent 220-240VAC/DC avec 1 PE M25 polyamide (8-17mm)	1 3465 236 001	50956
nLLK08 058/58 1/3-1	2x58W	Luminaire fluorescent 220-240VAC/DC avec 1 PE M25 polyamide (8-17mm)	1 3465 258 001	50962
<b>Luminaire fluorescent Ex d gamme AB12 (Zones 1-2, IIBT5 / Zones 21-22, IICT78°C)</b>				
AB12-240E	2x36W	Luminaire fluorescent 230VAC/DC avec 2 entrées filetées 3/4"NPT (sans PE)	NOR 000 005 060 308	50217
AB12-265E	2x58W	Luminaire fluorescent 230VAC/DC avec 2 entrées filetées 3/4"NPT (sans PE)	NOR 000 005 060 316	50218
<b>Accessoires de fixation pour luminaires</b>				
Etriers D92 (2 pcs)		Pour montage au plafond	2 2480 092 000	50019
Clé SW13		Pour ouverture des luminaires eLLK/nLLK	3 2485 000 005	50027
Colliers de fixation R12 (2 pcs)		Pour montage sur tube 38-42mm	2 2480 462 000	50021
Colliers de fixation R22 (2 pcs)		Pour montage sur tube 47-51mm	2 2480 472 000	50022
<b>Projecteurs et lanternes LED</b>				
LPL06-C57-10L (équival. 250W HID)	LED 105W	Projecteur Ex d à LED - Zones 1-2, IICT5 / Zones 21-22, IICT95°C - 10272 lm - 2xM25	CCL 1214 005AE	52839
NFMV13LCY/UNV1 76 M20 (équival. 400W HID)	LED 179W	Projecteur Ex nA nR à LED - Zone 2, IIC T4 / Zone 22, IICT68°C - 12940 lm - 2xM20	1 2340 329	52845
VMV9L/UNV1 (Module LED seul, équival. 250W HID)	LED 114W	Lanterne Ex nA nR à LED - Zone 2, IIC T6 / Zones 21-22, IICT72°C - 9515 lm	1 2365 202	52803
VMV11L/UNV1 (Module LED seul, équival. 320W HID)	LED 118W	Lanterne Ex nA nR à LED - Zone 2, IIC T6 / Zones 21-22, IICT72°C - 10935 lm	1 2396 576	52804
VMV13L/UNV1 (Module LED seul, équival. 400W HID)	LED 130W	Lanterne Ex nA nR à LED - Zone 2, IIC T4 / Zones 21-22, IICT81°C - 13226 lm	1 2442 415	52820
Couvercle mural TWM25 pour module LED VMV9/11/13		Pour montage mural des modules LED VMV9/11/13 - 4xM25	1 2455 089	52818
Couvercle plafond CM25 pour module LED VMV9/11/13		Pour montage au plafond des modules LED VMV9/11/13 - 4xM25	1 1669 290	52817
<b>LUMINAIRES FLUORESCENTS INDUSTRIELS (non ATEX)</b>				
<b>Gamme LLK 98 (IP66 - IK10 - pour zones non classées)</b>				
LLK98 018/18 2/6-2	2x18W	Luminaire industriel 220-240VAC/DC avec 2 PE M25 polyamide + câblage traversant.	1 3461 218 023	50380
LLK98 036/36 2/6-2	2x36W	Luminaire industriel 220-240VAC/DC avec 2 PE M25 polyamide + câblage traversant.	1 3461 236 023	50382
LLK98 058/58 2/6-2	2x58W	Luminaire industriel 220-240VAC/DC avec 2 PE M25 polyamide + câblage traversant.	1 3461 258 023	50384
<b>LUMINAIRES SECOURUS et B.A.E.S ATEX (Zones 1-2 et 21-22)</b>				
eLLK92 018/18 NE 1/6-1	2x18W	Luminaire fluo. secouru 1,5h/3h 120-254VAC avec 2 PE M25 polyamide (8-17mm)	1 2260 885 101	50263
eLLK92 036/36 NE 1/6-1	2x36W	Luminaire fluo. secouru 1,5h/3h 220-254VAC avec 2 PE M25 polyamide (8-17mm)	1 2261 885 101	50267
Planète 400AD DL	LED	B.A.E.S évacuation/ambiance LED - NF / SATI - 330 lm 1h avec 1 PE 3/4"NPT	LUM 17041	17041
<b>LAMPES PORTATIVES ATEX (Zones 1-2 et 21-22)</b>				
Stabex Mini LED	LED 1W	Torche avec faisceau réglable - pour 3 piles AA (R6) - 20 lm	1 1360 000 006	51848
Stabex HF LED	LED 2W	Torche avec faisceau réglable (Zone 0-1-2-21-22) - pour 2 piles D (R20) - 70 lm	1 1359 001 001	50013
HE 9 Basic LED	LED 3W	Lampe portative avec batterie Li-ion 3,75V/4,8Ah - autonomie 8h - 92 lm	1 1118 009 410	50256
Chargeur (non ATEX)		Chargeur 100-240VAC 50/60Hz avec cordon 1.8m pour HE 9	1 1518 009 111	50261
SEB 9 L	Halogène 5,5W	Projecteur portatif avec chargeur intégré, batterie NiMH 9,5Ah - autonomie 7h - 100 lm	1 1147 009 001	51850
SEB 9	Halogène 5,5W	Projecteur portatif sans chargeur intégré, batterie NiMH 9,5Ah - autonomie 7h - 100 lm	1 1147 009 002	51851
Chargeur LG 443 (non ATEX)		Chargeur 220-250VAC pour SEB 9	1 1540 000 443	50191
Chargeur KFZ 90 (non ATEX)		Chargeur véhicule 10-33VDC pour SEB 9	1 1145 000 792	50192
HL43d LED6 460	LED 6W	Baladeuse 85-264VAC (Zones 1-2, IIC T5 / Zones 21-22, IICT95°C) - IP68 - 315 lm	1 1700 000 107	51660
HL43d 8/2460	2x8W	Baladeuse fluo 24VAC/DC (Zones 1-2, IIC T5 / Zones 21-22, IICT95°C) - IP68 - 896 lm	1 1700 000 006	51603



50000



52740



52745



50217



52803



52845



52839



17041



51660



51850



50013



51848

# APPAREILLAGE ÉLECTRIQUE ATEX BASSE TENSION

TYPE	RACCORDEMENT	ENTRÉES DE CÂBLES	RÉFÉRENCE	CODE
<b>INTERRUPTEURS ATEX (Zones 1-2 et 21-22)</b>				
<b>Interrupteurs d'éclairage gamme GHG273</b>				
Simple allumage 2NO 230V 16A	2x 1,5-2,5mm <sup>2</sup> + V/J 4x2.5mm <sup>2</sup>	1 PE M25 polyamide (8-17mm)	GHG 273 2000 R0017	50032
Simple allumage 2NO 230V 16A	2x 1,5-2,5mm <sup>2</sup> + V/J 4x2.5mm <sup>2</sup>	2 PE M25 polyamide (8-17mm)	GHG 273 2000 R0018	50033
Va et vient 1NO/NF 230V 16A	2x 1,5-2,5mm <sup>2</sup> + V/J 4x2.5mm <sup>2</sup>	1 PE M25 polyamide (8-17mm)	GHG 273 6000 R0011	50035
Va et vient 1NO/NF 230V 16A	2x 1,5-2,5mm <sup>2</sup> + V/J 4x2.5mm <sup>2</sup>	2 PE M25 polyamide (8-17mm)	GHG 273 6000 R0014	51581
<b>Interrupteurs de sécurité gamme GHG26.</b>				
3x10A + aux. 1NO, poignée noire	2x 1,5-2,5mm <sup>2</sup> + 2x 0,5-2,5mm <sup>2</sup>	2M25 (8-17mm) + 1M20 (5-13mm)	GHG 261 0005 R0009	50277
3x10A + aux. 1NO, poignée rouge et jaune	2x 1,5-2,5mm <sup>2</sup> + 2x 0,5-2,5mm <sup>2</sup>	2M25 (8-17mm) + 1M20 (5-13mm)	GHG 261 0005 R0010	50278
3x20A + aux. 1NO, poignée noire	2x4mm <sup>2</sup> + 2x 0,5-2,5mm <sup>2</sup>	2M32 (12-21mm) + 1M25 (8-17mm)	GHG 262 2301 R0001	50279
3x20A + aux. 1NO, poignée rouge et jaune	2x4mm <sup>2</sup> + 2x 0,5-2,5mm <sup>2</sup>	2M32 (12-21mm) + 1M25 (8-17mm)	GHG 262 2301 R0002	50280
3x40A + aux. 1NO, poignée noire	2x16mm <sup>2</sup> + 2x4mm <sup>2</sup>	2M40 (16-28mm) + 1M25 (8-17mm)	GHG 263 2301 R0001	50085
3x40A + aux. 1NO, poignée rouge et jaune	2x16mm <sup>2</sup> + 2x4mm <sup>2</sup>	2M40 (16-28mm) + 1M25 (8-17mm)	GHG 263 2301 R0002	50283
<b>BOITES DE JONCTION ATEX POUR ECLAIRAGE ET CAPTEURS (Zones 1-2 et 21-22)</b>				
eAZK96 1 à 4 entrées (dont 2 obturateurs)	4 bornes + 1 V/J (4x4mm <sup>2</sup> )	4 PE M25 polyamide (10-17mm)	GHG 791 0101 R0002	50076
eAZK96 1 à 4 entrées (dont 2 bouchons)	4 bornes + 1 V/J (4x4mm <sup>2</sup> )	4 entrées filetées M20 métal (sans PE)	GHG 791 0101 R0019	50556
eAZK96 2 à 6 entrées (dont 4 obturateurs)	6 bornes + 2 V/J (4x4mm <sup>2</sup> )	6 PE M25 polyamide (10-17mm)	GHG 791 0201 R0001	50078
eAZK96 2 à 6 entrées (dont 4 bouchons)	6 bornes + 2 V/J (4x4mm <sup>2</sup> )	6 entrées filetées M20 métal (sans PE)	GHG 791 0201 R0003	50204
GHG791.01 (dont 1 obturateur) - Ex e	6 bornes grises + 2 V/J (2x2,5mm <sup>2</sup> )	1 PE M25 (8-17mm) + 1 PE M25 (2x 4,5-7mm)	GHG 791 0101 R0003	50500
GHG791.01 (dont 1 obturateur) - Ex i	6 bornes bleues + 2 V/J (2x2,5mm <sup>2</sup> )	1 PE M25 (8-17mm) + 1 PE M25 (2x 4,5-7mm)	GHG 791 0101 R0004	50687
GHG721.1 - Ex e - 12 paires armées (Zones 1-2)	24x4mm <sup>2</sup> + 1 V/J + 12 barrettes SHBS	entrées métal. 1M32+12M16 (sans PE)	GHG 721 1002 R1143	51759
GHG721.1 - Ex e - 19 paires armées (Zones 1-2)	38x4mm <sup>2</sup> + 1 V/J + 19 barrettes SHBS	entrées métal. 1M40+19M16 (sans PE)	GHG 721 1002 R1145	51761
GHG746 - Ex e - 27 paires armées (Zones 1-2)	54x4mm <sup>2</sup> + 1 V/J + 27 barrettes SHBS	entrées métal. 1M40+27M16 (sans PE)	GHG 746 0302 R2725	51763
<b>PRISES DE COURANT ATEX (Zones 1-2 et 21-22)</b>				
Socle mural 16A 2P+T 230V	2x 1 à 4mm <sup>2</sup>	1 PE M25 polyamide (8-17mm)	GHG 511 4306 R0001	55010
Socle mural 16A 2P+T 230V	2x 1 à 4mm <sup>2</sup>	2 entrées filetées M20 métal (sans PE)	GHG 511 4306 R3001	55014
Fiche 16A 2P+T 230V	1x 1 à 2,5mm <sup>2</sup>	serre câble 8-19mm	GHG 511 7306 R0001	55011
Prolongateur 16A 2P+T 230V	2x 1 à 4mm <sup>2</sup>	serre câble 8-19mm	GHG 511 3306 R0001	55013
Socle mural 16A 3P+T 400V	2x 1 à 4mm <sup>2</sup>	1 PE M25 polyamide (8-17mm)	GHG 511 4406 R0001	55030
Socle mural 16A 3P+T 400V	2x 1 à 4mm <sup>2</sup>	2 entrées filetées M20 métal (sans PE)	GHG 511 4406 R3001	55034
Fiche 16A 3P+T 400V	1x 1 à 2,5mm <sup>2</sup>	serre câble 8-21mm	GHG 511 7406 R0001	55031
Socle mural 16A 3P+N+T 230/400V	2x 1 à 4mm <sup>2</sup>	1 PE M25 polyamide (8-17mm)	GHG 511 4506 R0001	55060
Socle mural 16A 3P+N+T 230/400V	2x 1 à 4mm <sup>2</sup>	2 entrées filetées M20 métal (sans PE)	GHG 511 4506 R3001	55064
Fiche 16A 3P+N+T 230/400V	1x 1 à 2,5mm <sup>2</sup>	serre câble 12-21mm	GHG 511 7506 R0001	55061
<b>POSTES DE COMMANDE ET ORGANES DE COMMANDE ATEX (Zones 1-2)</b>				
<b>Organes de commande pour montage sur porte</b>				
BP à impulsion	1NO+1NF	"0-I-ARRET-MARCHE"	GHG 418 8115 R0020	50051
Double BP à impulsion	1NO+1NF	"0-I-ARRET-MARCHE"	GHG 418 8145 R0020	50326
Coup de poing pousser-tirer rouge et jaune	1NO+1NF	"ARRET D'URGENCE"	GHG 418 8155 R4200	50052
Coup de poing à clé rouge et jaune	1NO+1NF	"ARRET D'URGENCE"	GHG 418 8155 R4300	50338
Voyant à LED	20-250VAC/DC	rouge/jaune/vert/incolore	GHG 418 8170 R0051	51031
Commutateur 2 positions fixes	2NO	"0-I"	GHG 418 8190 R6201	50059
Capot de protection arrière	pour organes de cde ci-dessus	1 PE polyamide (6-15mm)	GHG 410 1939 R0002	50040
<b>Postes de commande avec boîtier polyamide</b>				
1 BP à impulsion "0-I-ARRET-MARCHE"	1NO+1NF	1 PE M25 polyamide (8-17mm)	GHG 411 8100 R0011	50043
1 double BP à impulsion "0-I-ARRET-MARCHE"	1NO+1NF	1 PE M25 polyamide (8-17mm)	GHG 411 8100 R0013	50044
1 coup de poing pousser-tirer "ARRET D'URGENCE"	1NO+1NF	1 PE M25 polyamide (8-17mm)	GHG 411 8101 R0322	50045
1 commutateur 2 pos. Fixes "ARRET-MARCHE"	1NO+1NF	1 PE M25 polyamide (8-17mm)	GHG 411 8101 R0688	50309
2 BP à impulsion "0-I-ARRET-MARCHE"	1NO+1NF	1 PE M25 polyamide (8-17mm)	GHG 411 8200 R0004	50046
2 BP à impulsion "0-I-ARRET-MARCHE" + 1 voyant 20-250VAC/DC	1NO+1NF	1 PE M25 polyamide (8-17mm)	GHG 411 8300 R0005	50048
2 BP à impulsion "0-I-ARRET-MARCHE" + 1 AU Pousser-Tirer	1NO+1NF	1 PE M25 polyamide (8-17mm)	GHG 411 8301 R1891	59602

50032



50277



50280



50076

50556



51759



55010



55013

55011



50051



50052



50045



50046