

Guide de choix Supportage par câble B-Line

1 – Quel type de chantier ?

Le type de chantier a une influence directe sur le choix du type de filin :

- **Chantier rénovation/maintenance** : kit bobine est privilégié car ces types de chantier sont souvent aléatoires et ne permettent pas de connaître à l'avance la longueur nécessaire.
- **Chantier neuf toiture à structures inclinées** : kit bobine est privilégié car il permet de palier aux différentes longueurs nécessaires pour réaliser le chantier, il simplifie la préparation.
- **Chantier neuf toiture à structures plates** : kit longueur prédéfinie est privilégié.

2 – Choisissez votre Kit Bobine

- Avantages :
 - coupe à la demande, s'adapte à tous les chantiers / peu de perte / économique sur les longueurs supérieures à 3 m, permet de répondre aux besoins ponctuels.

- Quel format de kit bobine ?



- Format installateur = **KwikPak** 152 m de câble + 100 verrous KwikWire



- Format artisan = **Minikit** 50 m de câble + 30 verrous KwikWire

- Quelle charge ?



| Type de kit | Diam. câble | Qté verrou | Référence |
|-------------|-------------|------------|-----------|
| KwikPak | 1,5 mm | 100 | BKP10063 |
| Minikit | 1,5 mm | 30 | CAP938872 |



| Type de kit | Diam. câble | Qté verrou | Référence |
|-------------|-------------|------------|-----------|
| KwikPak | 2,5 mm | 100 | BKP10094 |
| Minikit | 2,5 mm | 30 | CAP938873 |

- Un complément ?



Bobine seule

| Charge | Diam. câble | Longueur | Référence |
|--------|-------------|----------|-----------|
| 35kg | 1,5 mm | 152 m | BKW063 |
| 35kg | 1,5 mm | 50 m | CAP938868 |
| 70kg | 2,5 mm | 152 m | BKW094 |
| 70kg | 2,5 mm | 50 m | CAP938869 |



Verrou seul

| Charge | Diam. câble | Qté verrou | Référence |
|------------|--------------|------------|-----------|
| 35 / 70 kg | 1,5 / 2,5 mm | 100 | BKC100 |
| 35 / 70 kg | 1,5 / 2,5 mm | 30 | CAP938865 |

Pince coupe-câble - Référence : BKCC



3 – Définissez votre référence Kit longueur prédéfinie

- Avantages :
 - Pas de coupe, plus rapide, un seul verrou, économique sur les petites longueurs, finitions adaptées aux applications

Composition d'une référence **BKL** **063** **40K**
 Finition Charge Longueur

Quelle finition ?

| Finition | Application | La référence commencera par : |
|------------|--|-------------------------------|
| BOUCLE | Luminaires, Ventilations, Faux-plafonds, Signalétiques | BKL |
| MOUSQUETON | Chemins de câble, Ventilations, Chauffage, Signalétiques | BKH |
| BASCULE | Eléments ne comportant qu'un trou lisse (luminaires) | BKT |
| FILETEE | Gaines à barre, Faux-plafonds, Rails de supportage... | M6 BKBM6 |
| | | M6 BF |
| | | M8 BKBM8 |



Quelle charge ?



Finition

Uniquement : BKL / BKT / BKBM6 / BFX

La référence contiendra :

... 063 ...



Finition

Uniquement : BKL / BKH / BKBM8

La référence contiendra :

... 094 ...

Quelle longueur ?

| Longueur | 1 m | 2 m | 3 m | 4 m | 6 m | 9 m |
|------------------------------|------------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| La référence se finira par : | 40K | 80K | 120K | 180K | 240K | 360K |

Choisissez votre kit longueur prédéfinie

BKL (boucle)



| Référence | Longueur |
|------------|----------|
| BKL06340K | 1 m |
| BKL06380K | 2 m |
| BKL063120K | 3 m |
| BKL063180K | 4 m |
| BKL063240K | 6 m |
| BKL063360K | 9 m |



| | |
|------------|-----|
| BKL09440K | 1 m |
| BKL09480K | 2 m |
| BKL094120K | 3 m |
| BKL094180K | 4 m |
| BKL094240K | 6 m |
| BKL094360K | 9 m |

BKH (mousqueton)



| Référence | Longueur |
|------------|----------|
| BKH09440K | 1 m |
| BKH09480K | 2 m |
| BKH094120K | 3 m |
| BKH094180K | 4 m |
| BKH094240K | 6 m |
| BKH094360K | 9 m |

BKT (bascule)



| Référence | Longueur |
|------------|----------|
| BKT06340K | 1 m |
| BKT06380K | 2 m |
| BKT063120K | 3 m |
| BKT063180K | 4 m |
| BKT063240K | 6 m |
| BKT063360K | 9 m |

BKBM / BFX (fileté)



| Référence | Filetage | Longueur |
|------------|----------|----------|
| BFX06340K | M6 | 1 m |
| BFX06380K | M6 | 2 m |
| BFX063120K | M6 | 3 m |
| BFX063180K | M6 | 4 m |
| BFX063240K | M6 | 6 m |
| BFX063360K | M6 | 9 m |



| | | |
|--------------|----|-----|
| BKBM606340K | M6 | 1 m |
| BKBM606380K | M6 | 2 m |
| BKBM6063120K | M6 | 3 m |
| BKBM6063180K | M6 | 4 m |
| BKBM6063240K | M6 | 6 m |
| BKBM6063360K | M6 | 9 m |



| | | |
|--------------|----|-----|
| BKBM809440K | M8 | 1 m |
| BKBM809480K | M8 | 2 m |
| BKBM8094120K | M8 | 3 m |
| BKBM8094180K | M8 | 4 m |
| BKBM8094240K | M8 | 6 m |
| BKBM8094360K | M8 | 9 m |

Consultez notre catalogue Fixation
 Projet, Devis, Question ?

NOUS CONTACTER

0 800 33 68 58

Service & appel gratuits