



안 전 인 증 서

COOPER CAPRI S.A.S

36-40 Rue des Fontenils F-41600 Nouan le Fuzelier France

위 사업장에서 제조하는 아래의 품목이 산업안전보건법 제34조 및 같은 법 시행규칙 제58조의4제4항에 따른 안전인증 심사 결과 안전·보건 기준에 적합하므로 안전인증표시의 사용을 인증합니다.

품 목

Non Armoured Cable Gland

형식·모델/용량·등급/인증번호

형식·모델

인증번호

ADE-1F2 (Anchorage)

15-AV4BO-0249

Ex d IIC, Ex e II, Ex nR II, Ex tD A21 IP 66

1인치 이하

용량·등급

ADE No: 3~7(인증서 뒤쪽 참조)

사용온도 : -30℃ ~ +80℃ (네오프렌), -60℃ ~ +140℃ (실리콘)

인 증 기 준

방호장치 안전인증 고시(고용노동부고시 제2016-54호)

인 증 조 건

(뒤쪽)참조

2015.05.05 최초 교부

2018년 05월 25일

2015.05.25 인증서 방폭구조별 통합 및 크기(인치)별 분리

Conduit version 옵션추가(ADCC/ADCS)

한국산업안전보건공단





인 증 조 건

1. 제조공장: 'COOPER CAPRI S.A.S', 36-40 Rue des Fontenils F-41600 Nouan le Fuzelier France
에서 생산하는 제품에 한함
2. 제품개요
- 탄성 실링 링에 의한 조임을 이용하는 비외장 케이블글랜드임
3. 인증범위: 본 제품의 동일형식은 아래와 같음

TYPE	ADE No.	MALE THREAD SIZE		Anchorage (Option)	ADCC/ADCS (Option) FEMALE CONNECTOR SIZE			CABLE SEALING RANGE ISO(NPT)
		ISO	NPT		ISO	NPT	BSPP(PF)	OUTER SHEATH MIN-MAX
ADE 1F2 (Anchorage/ ADCC/ADCS) 1인치이하 ADE No.3~7	3	M10	1/8"	O	-	-	-	2.75 - 5.5
		M12	-	O	M20	1/2"	1/2"	
		-	1/4"	O	-	-	-	
		M16	-	O	M20	1/2"	1/2"	
		-	3/8"	O	-	-	-	
	4	M12	1/4"	O	M20	1/2"	1/2"	4.5 - 8.0
		M16	3/8"	O	M20	1/2"	1/2"	4.5 - 8.5
		M20	1/2"	O	M20	1/2"	1/2"	
	5	M16	3/8"	O	M20	1/2"	1/2"	7.0 - 12.0
		M20	1/2"	O	M20	1/2"	1/2"	
		M25	-	O	-	-	-	
	6	M20	1/2"	O	M20	1/2"	1/2"	10.0 - 16.0(15.5)
			3/4"	O	M25	3/4"	3/4"	10.0 - 16.0
	7	M25	3/4"	O	M25	3/4"	3/4"	13.5 - 20.5
1"			O	M32	1"	1"	13.5 - 21.0	

4. 안전한 사용을 위한 조건

- 제조자가 제공한 사용방법 설명서(ADE 한글메뉴얼)를 준수하여 설치할 것
- ADCC 및 ADCS version의 경우 용기주변 케이블에 대해 추가적인 클램핑을 할 것

5. 인증(변경)사항

- 4개의 방폭구조(d, e, nR, tD) 인증서 동시 기재 및 크기(인치)별 인증서 분리
- Conduit version 옵션추가(ADCC/ADCS)

6. 그 밖의 사항

- 안전인증품의 품질관리, 확인심사 수검, 변경사항 신고 등 인증 받은자의 의무사항을 준수 할 것



안 전 인 증 서

COOPER CAPRI S.A.S

36-40 Rue des Fontenils F-41600 Nouan le Fuzelier France

위 사업장에서 제조하는 아래의 품목이 산업안전보건법 제34조 및 같은 법 시행규칙 제58조의4제4항에 따른 안전인증 심사 결과 안전·보건 기준에 적합하므로 안전인증표시의 사용을 인증합니다.

품 목

Non Armoured Cable Gland

형식·모델/용량·등급/인증번호

형식·모델

인증번호

ADE-1F2 (Anchorage)

15-AV4BO-0251

Ex d IIC, Ex e II, Ex nR II, Ex tD A21 IP 66

1인치 초과 2인치 이하

용량·등급

ADE No: 8~10(인증서 뒤쪽 참조)

사용온도: -30℃ ~ +80℃(네오프렌), -60℃~+140℃(실리콘)

인 증 기 준

방호장치 안전인증 고시(고용노동부고시 제2016-54호)

인 증 조 건

(뒤쪽)참조

2015.05.07 최초 교부

2018년 05월 25일

2015.05.25 인증서 방폭구조별 통합 및 크기(인치)별 분리

Conduit version 옵션추가(ADCC/ADCS)

한국산업안전보건공단





인 증 조 건

1. 제조공장: 'COOPER CAPRI S.A.S', 36-40 Rue des Fontenils F-41600 Nouan le Fuzelier France
에서 생산하는 제품에 한함

2. 제품개요

- 탄성 실링 링에 의한 조임을 이용하는 비외장 케이블글랜드임

3. 인증범위: 본 제품의 동일형식은 아래와 같음

TYPE	ADE No.	MALE THREAD SIZE		Anchorage (Option)	ADCC/ADCS (Option)			CABLE SEALING RANGE
		ISO	NPT		FEMALE CONNECTOR SIZE			ISO(NPT)
					ISO	NPT	BSPP(PF)	OUTER SHEATH MIN-MAX
ADE 1F2 (Anchorage/ADCC/ADCS)	8	M32	1"	○	M32	1"	1"	18.0 - 27.5(26.0)
		M40	1 1/4"	○	M40	1 1/4"	1 1/4"	
	9	M40	1 1/4"	○	M40	1 1/4"	1 1/4"	23.0 - 34.0
		M50	1 1/2"	○	M50	1 1/2"	1 1/2"	
ADE No.8~10	10	M50	1 1/2"	○	M50	1 1/2"	1 1/2"	29.0 - 41.0
		M63	2"	○	-	-	-	

4. 안전한 사용을 위한 조건

- 제조자가 제공한 사용방법 설명서(ADE 한글메뉴얼)를 준수하여 설치할 것
- ADCC 및 ADCS version의 경우 용기주변 케이블에 대해 추가적인 클램핑을 할 것

5. 인증(변경)사항

- 4개의 방폭구조(d, e, nR, tD) 인증서 동시 기재 및 크기(인치)별 인증서 분리
- Conduit version 옵션추가(ADCC/ADCS)

6. 그 밖의 사항

- 안전인증품의 품질관리, 확인심사 수검, 변경사항 신고 등 인증 받은자의 의무사항을 준수 할 것



안 전 인 증 서

COOPER CAPRI S.A.S

36-40 Rue des Fontenils F-41600 Nouan le Fuzelier France

위 사업장에서 제조하는 아래의 품목이 산업안전보건법 제34조 및 같은 법 시행규칙 제58조의4제4항에 따른 안전인증 심사 결과 안전·보건 기준에 적합하므로 안전인증표시의 사용을 인증합니다.

품 목

Non Armoured Cable Gland

형식·모델/용량·등급/인증번호

형식·모델

인증번호

ADE-1F2 (Anchorage)

15-AV4BO-0252

Ex d IIC, Ex e II, Ex nR II, Ex tD A21 IP 66

2인치 초과 4인치 이하

용량·등급

ADE No: 11~17(인증서 뒤쪽 참조)

사용온도: -30℃ ~ +80℃ (네오프렌), -60℃ ~ +140℃ (실리콘)

인 증 기 준

방호장치 안전인증 고시(고용노동부고시 제2016-54호)

인 증 조 건

(뒤쪽)참조

2015.05.07 최초 교부

2018년 05월 25일

2015.05.25 인증서 방폭구조별 통합 및 크기(인치)별 분리

Conduit version 옵션추가(ADCC/ADCS)

한국산업안전보건공단





인 증 조 건

1. 제조공장: 'COOPER CAPRI S.A.S', 36-40 Rue des Fontenils F-41600 Nouan le Fuzelier France
에서 생산하는 제품에 한함

2. 제품개요

- 탄성 실링 링에 의한 조임을 이용하는 비외장 케이블글랜드임

3. 인증범위: 본 제품의 동일형식은 아래와 같음

TYPE	ADE No.	MALE THREAD SIZE		Anchorage (Option)	ADCC/ADCS (Option)			CABLE SEALING RANGEISO(NPT)
		ISO	NPT		FEMALE CONNECTOR SIZE			OUTER SHEATH MIN-MAX
					ISO	NPT	BSPP(PF)	
ADE 1F2 (Anchorage/ADCC/ADCS) 2인치 초과 4인치 이하 ADE No.11~17	11	M50	2"	O	-	-	-	35.0 - 45.0(48.0)
			-	-	M50	1 1/2"	1 1/2"	
		M63	2"	O	M63	2"	2"	35.0 - 45.0
			2 1/2"	O	-	-	-	35.0 - 48.0
	12	M63	2"	O	M63	2"	2"	42.0 - 56.0(53.0)
			M75 *	-	-	M75	2 1/2"	
		-	2 1/2"	O	M75	2 1/2"	2 1/2"	42.0 - 56.0
	13	M75	2 1/2"	O	M75	2 1/2"	2 1/2"	50.0 - 65.0(62.5)
			3"	O	M90	3"	3"	
		M90	3"	O	M90	3"	3"	50.0 - 65.0
		M90	3"	O	M90	3"	3"	58.0 - 74.0
			3 1/2"	O	M90	3 1/2"	3 1/2"	66.0 - 83.0(78.0)
	16	M110	3 1/2"	O	M110	3 1/2"	3 1/2"	66.0 - 78.0
		-	4"	O	-	-	-	75.0 - 93.0(92.0)
		M110	4"	O	M110	4"	4"	75.0 - 93.0
	17	M110	4"	O	M110	4"	4"	85.0 - 104.0

4. 안전한 사용을 위한 조건

- 제조자가 제공한 사용방법 설명서(ADE 한글메뉴얼)를 준수하여 설치할 것
- ADCC 및 ADCS version의 경우 용기주변 케이블에 대해 추가적인 클램핑을 할 것

5. 인증(변경)사항

- 4개의 방폭구조(d, e, nR, tD) 인증서 동시 기재 및 크기(인치)별 인증서 분리
- Conduit version 옵션추가(ADCC/ADCS)

6. 그 밖의 사항

- 안전인증품의 품질관리, 확인심사 수검, 변경사항 신고 등 인증 받은자의 의무사항을 준수 할 것