

(앞쪽)

제 2015-BO-0253 호



안 전 인 증 서

COOPER CAPRI S.A.S

36-40 Rue des Fontenils F-41600 Nouan le Fuzelier France

위 사업장에서 제조하는 아래의 품목이 산업안전보건법 제34조 및 같은 법 시행규칙 제58조의4제4항에 따른 안전인증 심사 결과 안전·보건 기준에 적합하므로 안전인증표시의 사용을 인증합니다.

품 목

Non Armoured Cable Gland

형식·모델/용량·등급/인증번호

형식·모델
ADE-1F2(DS)

인증번호
15-AV4BO-0253

용량·등급
Ex d IIC
ADE No: 3~17(인증서 뒷쪽 참조)
사용온도: -30℃~+80℃(네오프렌), -60℃~+140℃(실리콘)

인 증 기 준

방호장치 의무안전인증 고시(고용노동부고시 제2013-54호)

인 증 조 건

(뒷쪽)참조

2015년 05월 07일

한국산업안전보건공단 이사장





인 증 조 건

1. 제조공장: 'COOPER CAPRI S.A.S', 36-40 Rue des Fontenils F-41600 Nouan le Fuzelier France
에서 생산하는 제품에 한함
2. 제품개요
내압방폭(d) 구조로 설계된 이중 탄성 실링 링에 의한 조임을 이용하는 비외장 케이블글랜드임.
3. 인증범위: 본 제품의 동일형식은 아래와 같음

Type	ADE No°	THREAD SIZE		CABLE SEALING RANGE ISO/(NPT)	
		ISO	NPT	OUTER MIN	SHEATH - MAX
ADE 1F2 (DS) (ADE2)	3	M20	1/2"	2.7	- 5.5
	4	M12	-	4.5	- 8.0
		M16	-	4.5	- 8.5
		M20	1/2"	4.5	- 8.5
	5	M16	-	7.0	- 12.0
		M16	-	7.0	- 12.0
		M20	1/2"	7.0	- 12.0
		M25	3/4"	7.0	- 12.0
	6	M20	1/2"	10.0	- 16.0(15.5)
		M25	3/4"	10.0	- 16.0
	7	M25	3/4"	13.5	- 20.5
	8	M32	1"	18.0	- 27.5(26.0)
	9	M40	1 1/4"	23.0	- 34.0
	10	M50	1 1/2"	29.0	- 41.0
	11	M50	2"	35.0	- 45.0(48.0)
	12	M63	2"	42.0	- 56.0(53.0)
	13	M75	2 1/2"	50.0	- 65.0(62.5)
14	M90	3"	58.0	- 74.0	
15	M90	3"	66.0	- 83.0(78.0)	
16	M110	3 1/2"	75.0	- 93.0(92.0)	
17	M110	4"	85.0	- 104.0	

4. 안전한 사용을 위한 조건

- 제조자가 제공한 사용방법 설명서(ADE 한글메뉴얼)를 준수하여 설치할 것.

(앞쪽)

제 2015-BO-0254 호



안 전 인 증 서

COOPER CAPRI S.A.S

36-40 Rue des Fontenils F-41600 Nouan le Fuzelier France

위 사업장에서 제조하는 아래의 품목이 산업안전보건법 제34조 및 같은 법 시행규칙 제58조의4제4항에 따른 안전인증 심사 결과 안전·보건 기준에 적합하므로 안전인증표시의 사용을 인증합니다.

품 목

Non Armoured Cable Gland

형식·모델/용량·등급/인증번호

형식·모델
ADE-1F2(DS)

인증번호
15-AV4BO-0254

용량·등급
Ex e II
ADE No: 3~17(인증서 뒷쪽 참조)
사용온도: -30℃~+80℃(네오프렌), -60℃~+140℃(실리콘)

인 증 기 준

방호장치 의무안전인증 고시(고용노동부고시 제2013-54호)

인 증 조 건

(뒷쪽)참조

2015년 05월 07일

한국산업안전보건공단

이사장





인 증 조 건

1. 제조공장: 'COOPER CAPRI S.A.S', 36-40 Rue des Fontenils F-41600 Nouan le Fuzelier France
에서 생산하는 제품에 한함

2. 제품개요

안전증(e) 구조로 설계된 탄성 실링 링에 의한 조임을 이용하는 비외장 케이블글랜드임.

3. 인증범위: 본 제품의 동일형식은 아래와 같음

Type	ADE No°	THREAD SIZE		CABLE SEALING RANGE ISO/(NPT)	
		ISO	NPT	OUTER MIN	SHEATH - MAX
ADE 1F2 (DS) (ADE2)	3	M20	1/2"	2.7	- 5.5
	4	M12	-	4.5	- 8.0
		M16	-	4.5	- 8.5
		M20	1/2"	4.5	- 8.5
	5	M16	-	7.0	- 12.0
		M16	-	7.0	- 12.0
		M20	1/2"	7.0	- 12.0
		M25	3/4"	7.0	- 12.0
	6	M20	1/2"	10.0	- 16.0(15.5)
		M25	3/4"	10.0	- 16.0
	7	M25	3/4"	13.5	- 20.5
	8	M32	1"	18.0	- 27.5(26.0)
	9	M40	1 1/4"	23.0	- 34.0
	10	M50	1 1/2"	29.0	- 41.0
	11	M50	2"	35.0	- 45.0(48.0)
	12	M63	2"	42.0	- 56.0(53.0)
	13	M75	2 1/2"	50.0	- 65.0(62.5)
14	M90	3"	58.0	- 74.0	
15	M90	3"	66.0	- 83.0(78.0)	
16	M110	3 1/2"	75.0	- 93.0(92.0)	
17	M110	4"	85.0	- 104.0	

4. 안전한 사용을 위한 조건

- 제조자가 제공한 사용방법 설명서(ADE 한글메뉴얼)를 준수하여 설치할 것.

제 2015-BO-0255 호



(앞쪽)

안 전 인 증 서

COOPER CAPRI S.A.S

36-40 Rue des Fontenils F-41600 Nouan le Fuzelier France

위 사업장에서 제조하는 아래의 품목이 산업안전보건법 제34조 및 같은 법 시행규칙 제58조의4제4항에 따른 안전인증 심사 결과 안전·보건 기준에 적합하므로 안전인증표시의 사용을 인증합니다.

품 목

Non Armoured Cable Gland

형식·모델/용량·등급/인증번호

형식·모델
ADE-1F2(DS)

인증번호
15-AV4BO-0255

용량·등급

Ex nR II
ADE No: 3~17(인증서 뒷쪽 참조)
사용온도: -30℃~+80℃(네오프렌), -60℃~+140℃(실리콘)

인 증 기 준

방호장치 의무안전인증 고시(고용노동부고시 제2013-54호)

인 증 조 건

(뒷쪽)참조

2015년 05월 07일

한국산업안전보건공단 이사장





인 증 조 건

1. 제조공장: 'COOPER CAPRI S.A.S', 36-40 Rue des Fontenils F-41600 Nouan le Fuzelier France
에서 생산하는 제품에 한함

2. 제품개요

비점화방폭(nR, 통기제한) 구조로 설계된 탄성 실링 링에 의한 조임을 이용하는 비외장 케이블글랜드임.

3. 인증범위: 본 제품의 동일형식은 아래와 같음

Type	ADE No°	THREAD SIZE		CABLE SEALING RANGE ISO/(NPT)	
		ISO	NPT	OUTER MIN	SHEATH - MAX
ADE 1F2 (DS) (ADE2)	3	M20	1/2"	2.7	- 5.5
	4	M12	-	4.5	- 8.0
		M16	-	4.5	- 8.5
		M20	1/2"	4.5	- 8.5
	5	M16	-	7.0	- 12.0
		M16	-	7.0	- 12.0
		M20	1/2"	7.0	- 12.0
		M25	3/4"	7.0	- 12.0
	6	M20	1/2"	10.0	- 16.0(15.5)
		M25	3/4"	10.0	- 16.0
	7	M25	3/4"	13.5	- 20.5
	8	M32	1"	18.0	- 27.5(26.0)
	9	M40	1 1/4"	23.0	- 34.0
	10	M50	1 1/2"	29.0	- 41.0
	11	M50	2"	35.0	- 45.0(48.0)
	12	M63	2"	42.0	- 56.0(53.0)
	13	M75	2 1/2"	50.0	- 65.0(62.5)
14	M90	3"	58.0	- 74.0	
15	M90	3"	66.0	- 83.0(78.0)	
16	M110	3 1/2"	75.0	- 93.0(92.0)	
17	M110	4"	85.0	- 104.0	

4. 안전한 사용을 위한 조건

- 제조자가 제공한 사용방법 설명서(ADE 한글메뉴얼)를 준수하여 설치할 것.

제 2015-BO-0256 호



(앞쪽)

안 전 인 증 서

COOPER CAPRI S.A.S

36-40 Rue des Fontenils F-41600 Nouan le Fuzelier France

위 사업장에서 제조하는 아래의 품목이 산업안전보건법 제34조 및 같은 법 시행규칙 제58조의4제4항에 따른 안전인증 심사 결과 안전·보건 기준에 적합하므로 안전인증표시의 사용을 인증합니다.

품 목

Non Armoured Cable Gland

형식·모델/용량·등급/인증번호

형식·모델
ADE-1F2(DS)

인증번호
15-AV4BO-0256

용량·등급

Ex tD A21 IP66
ADE No: 3~17(인증서 뒷쪽 참조)
사용온도: -30℃~+80℃(네오프렌), -60℃~+140℃(실리콘)

인 증 기 준

방호장치 의무안전인증 고시(고용노동부고시 제2013-54호)

인 증 조 건

(뒷쪽)참조

2015년 05월 07일

한국산업안전보건공단 이사장





인 증 조 건

1. 제조공장: 'COOPER CAPRI S.A.S', 36-40 Rue des Fontenils F-41600 Nouan le Fuzelier France
에서 생산하는 제품에 한함
2. 제품개요
분진방폭(tD) 구조로 설계된 탄성 실링 링에 의한 조임을 이용하는 비외장 케이블글랜드임.
3. 인증범위: 본 제품의 동일형식은 아래와 같음

Type	ADE No°	THREAD SIZE		CABLE SEALING RANGE ISO/(NPT)	
		ISO	NPT	OUTER MIN	SHEATH - MAX
ADE 1F2 (DS) (ADE2)	3	M20	1/2"	2.7	- 5.5
	4	M12	-	4.5	- 8.0
		M16	-	4.5	- 8.5
		M20	1/2"	4.5	- 8.5
	5	M16	-	7.0	- 12.0
		M16	-	7.0	- 12.0
		M20	1/2"	7.0	- 12.0
		M25	3/4"	7.0	- 12.0
	6	M20	1/2"	10.0	- 16.0(15.5)
		M25	3/4"	10.0	- 16.0
	7	M25	3/4"	13.5	- 20.5
	8	M32	1"	18.0	- 27.5(26.0)
	9	M40	1 1/4"	23.0	- 34.0
	10	M50	1 1/2"	29.0	- 41.0
	11	M50	2"	35.0	- 45.0(48.0)
	12	M63	2"	42.0	- 56.0(53.0)
	13	M75	2 1/2"	50.0	- 65.0(62.5)
14	M90	3"	58.0	- 74.0	
15	M90	3"	66.0	- 83.0(78.0)	
16	M110	3 1/2"	75.0	- 93.0(92.0)	
17	M110	4"	85.0	- 104.0	

4. 안전한 사용을 위한 조건

- 제조자가 제공한 사용방법 설명서(ADE 한글메뉴얼)를 준수하여 설치할 것.