

제 2015-BO-0479 호



(앞쪽)

안 전 인 증 서

COOPER CAPRI S.A.S

36-40 Rue des Fontenils F-41600 Nouan le Fuzelier France

위 사업장에서 제조하는 아래의 품목이 산업안전보건법 제34조 및 같은 법 시행규칙 제58조의4제4항에 따른 안전인증 심사 결과 안전·보건 기준에 적합하므로 안전인증표시의 사용을 인증합니다.

품 목

Non-Armoured Cable Gland

형식·모델/용량·등급/인증번호

형식·모델
ADE-1FC

인증번호
15-AV4BO-0479

용량·등급

Ex d IIC
ADE No: 4~16(인증서 뒷쪽 참조)
사용온도: -60℃~+80℃(TSC 컴파운드)

인 증 기 준

방호장치 의무안전인증 고시(고용노동부고시 제2013-54호)

인 증 조 건

(뒷쪽)참조

2015년 09월 08일

한국산업안전보건공단 이사장





인 증 조 건

1. 제조공장: 'COOPER CAPRI S.A.S', 36-40 Rue des Fontenils F-41600 Nouan le Fuzelier France
에서 생산하는 제품에 한함
2. 제품개요
내압방폭(d) 구조로 설계된 탄성 실링 링에 의한 조임과 전용 실링 컴파운드를 이용하는 비외장 케이블
글랜드임.
3. 인증범위: 본 제품의 동일형식은 아래와 같음

TYPE	ADE No°	THREAD SIZE		CABLE SEALING RANGE	
		ISO	NPT	OUTER MIN	SHEATH MAX
ADE 1FC	4	M16	3/8"	4.0 - 8.5	
		M20	1/2"		
	5	M20	1/2"	6.0 - 12.0	
	6	M20	1/2"	8.5 - 16.0	
		M25	3/4"		
	7	M25	3/4"	12.0 - 21.0	
		M32	1"		
	8	M32	1"	16.0 - 27.5	
		M40	1 1/4"		
	9	M40	1 1/4"	21.0 - 34.0	
		M50	1 1/2"		
	10	M50	2"	27.0 - 41.0	
	11	M63	2"	33.0 - 48.0	
	12	M63	2"	40.0 - 56.0	
			2 1/2"		
	13	M75	2 1/2"	46.0 - 65.0	
3"					
14	M75	3"	54.0 - 74.0		
		3 1/2"			
15	M90	3"	63.0 - 83.0		
		3 1/2"			
16	M110	4"	72.0 - 93.0		

4. 안전한 사용을 위한 조건

- 제조자가 제공한 사용방법 설명서(ADE 한글메뉴얼)를 준수하여 설치할 것.

(앞쪽)

제 2015-BO-0480 호



안 전 인 증 서

COOPER CAPRI S.A.S

36-40 Rue des Fontenils F-41600 Nouan le Fuzelier France

위 사업장에서 제조하는 아래의 품목이 산업안전보건법 제34조 및 같은 법 시행규칙 제58조의4제4항에 따른 안전인증 심사 결과 안전·보건 기준에 적합하므로 안전인증표시의 사용을 인증합니다.

품 목

Non-Armoured Cable Gland

형식·모델/용량·등급/인증번호

형식·모델
ADE-1FC

인증번호
15-AV4BO-0480

용량·등급

Ex e II
ADE No: 4~16(인증서 뒷쪽 참조)
사용온도: -60℃~+80℃(TSC 킴파운드)

인 증 기 준

방호장치 의무안전인증 고시(고용노동부고시 제2013-54호)

인 증 조 건

(뒷쪽)참조

2015년 09월 08일

한국산업안전보건공단 이사장





인 증 조 건

1. 제조공장: 'COOPER CAPRI S.A.S', 36-40 Rue des Fontenils F-41600 Nouan le Fuzelier France
에서 생산하는 제품에 한함
2. 제품개요
안전증(e) 구조로 설계된 탄성 실링 링에 의한 조임과 전용 실링 컴파운드를 이용하는 비외장 케이블
글랜드임.
3. 인증범위: 본 제품의 동일형식은 아래와 같음

TYPE	ADE No°	THREAD SIZE		CABLE SEALING RANGE	
		ISO	NPT	OUTER SHEATH MIN - MAX	
ADE 1FC	4	M16	3/8"	4.0 - 8.5	
		M20	1/2"		
	5	M20	1/2"	6.0 - 12.0	
	6	M20	1/2"	8.5 - 16.0	
		M25	3/4"		
	7	M25	3/4"	12.0 - 21.0	
		M32	1"		
	8	M32	1"	16.0 - 27.5	
		M40	1 1/4"		
	9	M40	1 1/4"	21.0 - 34.0	
		M50	1 1/2"		
	10	M50	2"	27.0 - 41.0	
	11	M63	2"	33.0 - 48.0	
	12	M63	2"	40.0 - 56.0	
			2 1/2"		
	13	M75	2 1/2"	46.0 - 65.0	
3"					
14	M75	3"	54.0 - 74.0		
		3 1/2"			
15	M90	3"	63.0 - 83.0		
		3 1/2"			
16	M110	4"	72.0 - 93.0		

4. 안전한 사용을 위한 조건

- 제조사가 제공한 사용방법 설명서(ADE 한글메뉴얼)를 준수하여 설치할 것.

제 2015-BO-0481 호



(앞쪽)

안 전 인 증 서

COOPER CAPRI S.A.S

36-40 Rue des Fontenils F-41600 Nouan le Fuzelier France

위 사업장에서 제조하는 아래의 품목이 산업안전보건법 제34조 및 같은 법 시행규칙 제58조의4제4항에 따른 안전인증 심사 결과 안전·보건 기준에 적합하므로 안전인증표시의 사용을 인증합니다.

품 목

Non-Armoured Cable Gland

형식·모델/용량·등급/인증번호

형식·모델
ADE-1FC

인증번호
15-AV4BO-0481

용량·등급

Ex nR II
ADE No: 4~16(인증서 뒷쪽 참조)
사용온도: -60℃~+80℃(TSC 컴파운드)

인 증 기 준

방호장치 의무안전인증 고시(고용노동부고시 제2013-54호)

인 증 조 건

(뒷쪽)참조

2015년 09월 08일

한국산업안전보건공단 이사장





인 증 조 건

1. 제조공장: 'COOPER CAPRI S.A.S', 36-40 Rue des Fontenils F-41600 Nouan le Fuzelier France
에서 생산하는 제품에 한함
2. 제품개요
비점화방폭(nR, 통기제한) 구조로 설계된 탄성 실링 링에 의한 조임과 전용 실링 컴파운드를 이용하는 비외장 케이블글랜드임.
3. 인증범위: 본 제품의 동일형식은 아래와 같음

TYPE	ADE No°	THREAD SIZE		CABLE SEALING RANGE	
		ISO	NPT	OUTER SHEATH MIN	SHEATH MAX
ADE 1FC	4	M16	3/8"	4.0 - 8.5	
		M20	1/2"		
	5	M20	1/2"	6.0 - 12.0	
	6	M20	1/2"	8.5 - 16.0	
		M25	3/4"		
	7	M25	3/4"	12.0 - 21.0	
		M32	1"		
	8	M32	1"	16.0 - 27.5	
		M40	1 1/4"		
	9	M40	1 1/4"	21.0 - 34.0	
		M50	1 1/2"		
	10	M50	2"	27.0 - 41.0	
	11	M63	2"	33.0 - 48.0	
	12	M63	2"	40.0 - 56.0	
			2 1/2"		
	13	M75	2 1/2"	46.0 - 65.0	
3"					
14	M75	3"	54.0 - 74.0		
		3 1/2"			
15	M90	3"	63.0 - 83.0		
		3 1/2"			
16	M110	4"	72.0 - 93.0		

4. 안전한 사용을 위한 조건

- 제조자가 제공한 사용방법 설명서(ADE 한글메뉴얼)를 준수하여 설치할 것.

제 2015-BO-0482 호



(앞쪽)

안 전 인 증 서

COOPER CAPRI S.A.S

36-40 Rue des Fontenils F-41600 Nouan le Fuzelier France

위 사업장에서 제조하는 아래의 품목이 산업안전보건법 제34조 및 같은 법 시행규칙 제58조의4제4항에 따른 안전인증 심사 결과 안전·보건 기준에 적합하므로 안전인증표시의 사용을 인증합니다.

품 목

Non-Armoured Cable Gland

형식·모델/용량·등급/인증번호

형식·모델
ADE-1FC

인증번호
15-AV4BO-0482

용량·등급

Ex tD A21 IP66
ADE No: 4~16(인증서 뒷쪽 참조)
사용온도: -60℃~+80℃(TSC 컴파운드)

인 증 기 준

방호장치 의무안전인증 고시(고용노동부고시 제2013-54호)

인 증 조 건

(뒷쪽)참조

2015년 09월 08일

한국산업안전보건공단 이사장





인 증 조 건

1. 제조공장: 'COOPER CAPRI S.A.S', 36-40 Rue des Fontenils F-41600 Nouan le Fuzelier France
에서 생산하는 제품에 한함
2. 제품개요
분진방폭(tD) 구조로 설계된 탄성 실링 링에 의한 조임과 전용 실링 컴파운드를 이용하는 비외장 케이블
글랜드임.
3. 인증범위: 본 제품의 동일형식은 아래와 같음

TYPE	ADE No°	THREAD SIZE		CABLE SEALING RANGE	
		ISO	NPT	OUTER SHEATH MIN - MAX	
ADE 1FC	4	M16	3/8"	4.0 - 8.5	
		M20	1/2"		
	5	M20	1/2"	6.0 - 12.0	
	6	M20	1/2"	8.5 - 16.0	
		M25	3/4"		
	7	M25	3/4"	12.0 - 21.0	
		M32	1"		
	8	M32	1"	16.0 - 27.5	
		M40	1 1/4"		
	9	M40	1 1/4"	21.0 - 34.0	
		M50	1 1/2"		
	10	M50	2"	27.0 - 41.0	
	11	M63	2"	33.0 - 48.0	
	12	M63	2"	40.0 - 56.0	
			2 1/2"		
	13	M75	2 1/2"	46.0 - 65.0	
3"					
14	M75	3"	54.0 - 74.0		
		3 1/2"			
15	M90	3"	63.0 - 83.0		
		3 1/2"			
16	M110	4"	72.0 - 93.0		

4. 안전한 사용을 위한 조건

- 제조자가 제공한 사용방법 설명서(ADE 한글메뉴얼)를 준수하여 설치할 것.