

CAP496509 Couvercle 960° Ø 65



Descriptif Technique :

- Matière : ABS non propagateur de la flamme
- Couleur : RAL 7035
- Résistance aux chocs : 6 joules
- Version V0 : Tenue au fil incandescent : 960 °C*
- Tenue au fil incandescent : 650 °C (NF EN 60695 2-1)
- Température d'utilisation : -15 ° + 60 °
- Fixation de la boîte par vis (prédécoupes prévues à l'intérieur)
- Fixation murale prévue par filetage situé à l'arrière de la boîte
- Fixation prévue pour rail DIN
- Crans anti-rotation
- Livrée avec embouts operculés (entrées pour tubes ou câbles)

Caractéristiques Techniques :

Référence :	CAP496509
Dimensions L x l x h (mm) :	Ø 65 x 35
Nbre d'entrées :	4
Ø Max tube (mm) :	20