

## CAP491559 Couvercle 960° 105 x 105



### Descriptif Technique :

- Matière : ABS non propagateur de la flamme
- Couleur : RAL 7035
- Résistance aux chocs : 6 joules
- Version V0 : Tenue au fil incandescent : 960 °C\*
- Tenue au fil incandescent : 650 °C (NF EN 60695 2-1)
- Température d'utilisation : -15 ° + 60 °
- Fixation du couvercle par 4 vis nylon 1/4 de tour
- Couvercle imperdable
- Fixation de la boîte par vis (prédécoupes prévues à l'intérieur)
- Fixation prévue pour rail DIN
- Livrée avec embouts operculés (entrées pour tubes ou câbles)

### Caractéristiques Techniques :

Référence :	CAP491559
Dimensions L x l x h (mm) :	105 x 105 x 55
Nbre d'entrées :	7
Ø Max tube (mm) :	25