



Boîte d'encastrement pour cloison creuse résistante au feu CAP736100

CAP736100

Boîte d'encastrement coupe-feu pour cloisons creuses

Conditionnement : 25 boîtes / carton

Points forts

- Résistance au feu 90 minutes
- Installation aussi simple qu'une boîte classique grâce aux pattes métalliques
- Accouplement simplifié
- Compatible avec tous les appareillages à vis simples entraxe 60 mm

Descriptif produit :

- Résistance au feu pendant 90 minutes maximum dans les cloisons isolées
- Résistance au feu pendant 60 minutes maximum dans les cloisons non isolées
- Possibilité d'accoupler facilement plusieurs boîtes grâce aux glissières latérales
- Large espace intérieur pour un plus grand confort de câblage
- Embout de jonction amovible pour gaines ICTA 16 & 20 mm
- Montage solide de la boîte dans la paroi grâce aux pattes métalliques
- Rapidité d'installation grâce aux vis à triple filet
- Colerette métallique fine et robuste pour un appui parfait de la boîte contre la paroi

Spécifications techniques

Diamètre tube	16 / 20 mm
Sans halogène	Oui
Profondeur intérieure	50 mm
Diamètre de perçage	76 mm
Entraxe pour appareillage simple	60 mm
Entraxe pour appareillage double avec 2 boîtes accouplées	71 mm

Service clients

► N°Indigo 0 820 820 195

0,118 € TTC / MN

EATON

Powering Business Worldwide