

Boîtes Capricentre NP

Boîtes de dérivation autoextinguibles à destination des faux-plafonds

Les caractéristiques de la gamme


- Tenue au fil incandescent à 850 °C selon la norme CEI-670
- Octopus M NP :
 - Volume: 500 cm³
 - Entrées ICTA: 2 x ICTA 16 ; 8 x ICTA 20
 - Extérieurs d'emmanchement Ø100 et Ø91
- Octopus L NP :
 - Volume: 670 cm³
 - Entrées ICTA: 2 x ICTA 16 ; 8 x ICTA 20 ; 2 x ICTA 32
 - 18 faces pour conduits ICTA
 - Dans le cas d'une utilisation en dérivation « combles », utiliser le couvercle de pose NP CAP493109



CAP491989



CAP491959



CAP850120

Code	Désignation	Qté.
CAP491989	Boîte Capricentre NP Octopus M	50
CAP491959	Boîte Capricentre NP Octopus L	50
CAP850120	Anneau Faux Plafond 13mm	100
CAP493220	Couvercle DCL Ø 120	50
CAP710192	Piton	1
CAP493109	Couvercle de pose NP	100



Nos points de centre sont caractérisés pour une charge maxi de 25 kg dans les conditions normales d'installation (luminaire statique pour installation fixe). Seuls des pitons CAPRI sont compatibles.