

Service d'expédition rapide QuikShip pour
fusibles de moyenne tension

BUSSMANN
SERIES

En stock et prêt à expédier



Les fusibles limiteurs de courant de calibre E, R et PT pour la moyenne tension des séries Eaton et Bussmann™ fournissent une protection des circuits à fusibles pour moteurs, appareillage de commutation, transformateurs, transformateurs de basse tension et de commande, ainsi que pour les circuits d'alimentation. Notre gamme de produits offre une solution pour pratiquement toutes les applications en moyenne tension.

De nos fusibles à ferrule CLE standards, à nos fusibles HCL montés sur clip de verrouillage, nous avons la solution à tous vos besoins. Nous offrons un large choix de tensions et de courants admissibles, allant de 2.4 kV à 38 kV, et de 1 à 1350 ampères. En plus des options et accessoires, tels que les microcontacts pour signalisation à distance, les corps de fusibles scellés hermétiquement et les agrafes à fusibles sont aussi disponibles.

Dans le but d'honorer notre engagement continu à vous offrir les produits dont vous avez besoin, et au moment qu'ils vous sont requis, les fusibles pour la moyenne tension énumérés à l'endos sont désormais en stock et disponibles à l'expédition dans les 24 à 48 heures, avec notre service QuikShip qui est offert tous les jours. Pour une liste complète de nos fusibles pour la moyenne tension, SVP voir Eaton.com/bussmannseries. Pour obtenir les délais de livraison standards pour tout autre numéro de pièce, veuillez SVP communiquer avec votre représentant local des ventes de produits des séries Bussmann.

QuikShip 
Everyday

EATON

Powering Business Worldwide

Numéros de pièce des fusibles pour la moyenne tension éligibles au service d'expédition rapide QuikShip.

15BHLE-150E	2ACLS-4R	5HLE-10E	8AHLE-20E	JCL-5R
15BHLE-20E	2ACLS-6R	5HLE-125E	8BHLE-150E	JCL-6R
15BHLE-25E	2BCLS-18R	5HLE-150E	8BHLE-65E	JCL-9R
15BHLE-30E	2CLE-125E	5HLE-175E	8CLE-150E	JCL-A-5R
15CLE2-80E	2CLE-150E	5HLE-200E	8CLE-200E	JCR-A-9R
15CLE-40E	2CLE-200E	5HLE-20E	8CLE-30E	MV055F1CAX10E
15CLPT-10E	2CLE-225E	5HLE-250E	8CLE-65E	MV055F1CAX15E
15CLPT-1E	2CLE-25E	5HLE-25E	8CLPT-10E	MV055F1CAX20E
15CLPT-3E	2CLE-30E	5HLE-300E	8CLPT-5E	MV055F1CAX25E
15CLPT-5E	2CLE-400X	5HLE-30E	8CLS-2R	MV055F1CAX30E
15HCL-125E	2CLE-40E	5HLE-350E	8CLS-3R	MV055F1CAX40E
15HCL-250E	2CLE-450X	5HLE-400E	8CLS-5R	MV055F1CAX50E
15HCL-300E	2CLE-50E	5HLE-40E	8HLE-100E	MV055F1CAX5E
15HLE-100E	2CLE-65E	5HLE-450E	8HLE-175E	MV055F1CAX65E
15HLE-10E	2CLE-80E	5HLE-50E	8HLE-40E	MV055F1CAX7E
15HLE-125E	2NCLPT-1E	5HLE-65E	8HLE-65E	MV055F1DAX100E
15HLE-150E	2NCLPT-2E	5HLE-80E	8NCLPT-1E-A	MV055F1DAX200E
15HLE-175E	5AHLE-20E	5LCLS-12R	JCK-12R	MV055F1DAX40E
15HLE-200E	5AHLE-65E	5LCLS-2R	JCK-18R	MV055F1DAX50E
15HLE-20E	5BHCL-600E	5LCLS-3R	JCK-24R	MV055F2DAX350E
15HLE-250E	5BHLE-25E	5LCLS-6R	JCK-2R	MV155F1CBX10E
15HLE-25E	5CLPT-.5	5LCLS-9R	JCK-3R	MV155F1CBX15E
15HLE-30E	5CLPT-3E	5NCLPT-1E-A	JCK-4R	MV155F1CBX20E
15HLE-40E	5CLPT-5E	5NCLPT-2E	JCK-5R	MV155F1CBX25E
15HLE-50E	5CLS-12R	5NCLPT-4E	JCK-6R	MV155F1CBX30E
15HLE-65E	5CLS-18R	7ACLS-12R	JCK-9R	MV155F1CBX5E
15HLE-80E	5CLS-4R	7ACLS-24R	JCL-12R	MV155F1DBX50E
15LHLE-125E	5CLS-5R	7ACLS-9R	JCL-18R	MV155F1DBX65E
15LHLE-200E	5CLS-6R	7BCLS-24R	JCL-24R	MV155F1DBX80E
15NCLPT-10E-B	5CLS-9R	8ACLS-4L	JCL-2R	MV155F1DCX100E
2ACLS-18R	5HCL-600E	8ACLS-4R	JCL-3R	MV155F1DCX65E
2ACLS-3R	5HLE-100E	8AHLE-125E	JCL-4R	MV155F1DCX80E

Eaton
 1000 Eaton Boulevard
 Cleveland, OH 44122
 United States
 Eaton.com

Bussmann Division
 114 Old State Road
 Ellisville, MO 63021
 United States
 Eaton.com/bussmannseries

© 2016 Eaton
 All Rights Reserved
 Printed in USA
 Publication No. 10598
 September 2016

For Eaton's Bussmann series
 product information,
 call **1-855-287-7626** or visit:
Eaton.com/bussmannseries



Eaton and Bussmann are valuable trademarks of Eaton in the US and other countries. You are not permitted to use the Eaton trademarks without prior written consent of Eaton.

Follow us on social media to get the latest product and support information.

