

Montageanweisung
 Installation Instructions
 Инструкция по монтажу

Zalecenia montażowe
 Montážní návod


LCB1-.../3

HSD1-.../3

A/U

AVHI/UHI

VHI



Lebensgefahr durch elektrischen Strom!

Nur Elektrofachkräfte und elektrotechnisch unterwiesene Personen dürfen die im folgenden beschriebenen Arbeiten ausführen.

Electric current! Danger to life!

Only skilled or instructed persons may carry out the following operations.

Электрический ток! Опасно для жизни!





Только специалисты ил проинструктированные лица могут выполнять следующие операции.

Zagrożenie dla życia spowodowane prądem elektrycznym


Poniżej wymienione prace mogą być wykonywane wyłącznie przez fachowy personel elektryczny lub osoby przeszkolone w zakresie elektrotechniki.

Pozor, nebezpečí úrazu elektrickým proudem!



Montáž a připojení mohou provádět pouze pracovníci s příslušnou odbornou kvalifikací.



1



2




→ 160 A → 250 A

S	2.5 – 120 mm ²	2.5 – 50 mm ²
X	14.5 mm	20 mm

1


2.5 – 25 mm²



5 mm
 ≤ 10 mm²/AWG8: 5 Nm
 > 10 mm²/AWG8: 14 Nm


1

35 – 150 mm²




22


2



3




4




5 mm
 ≤ 10 mm²/AWG8: 5 Nm
 > 10 mm²/AWG8: 14 Nm

5



05/00 AWA 1230-1840


6



Z 2
1 Nm


1


Einstellung
 Setting
 Регулювка
 Nastawa
 Nastaveni



Z 2


2 





 Einstellung nicht über Höchstmarke drehen
 Do not turn dial beyond highest setting
 Ири регулироке не выходить за максимальную отметку
 Nie wprowadzać wyższych nastaw niż wartości graniczne.
 Nenastavovat hodnoty mimo hranice dovoleného nastavení.


z. V./e. g./наир./пр./např.

$I_U = 200 \text{ A}$
 $I_r = 180 \text{ A}$




3 




 Einstellung nicht über Höchstmarke drehen
 Do not turn dial beyond highest setting
 Ири регулироке не выходить за максимальную отметку
 Nie wprowadzać wyższych nastaw niż wartości graniczne.
 Nenastavovat hodnoty mimo hranice dovoleného nastavení.

z. V./e. g./наир./пр./např.

$I_U = 200 \text{ A}$
 $I_{rm} = n \times I_U$
 $I_{rm} = 6 \times 200 \text{ A} = 1200 \text{ A}$





4




Z 2
 1 Nm

5






TEST 1




TEST 2


05/00 AWA 1230-1840




TEST 3




1 EK 10, EK 01




2




3



4




5




6


1(2) × 0.75 – 2.5 mm²



7




8




05/00 AWA 1230-1840

9




10

Ausbau
Dismantling
Разборка
Rozbudowa
Vyjmutí




1a A


05/00 AWA 1230-1840




1b AVHI



1c VHI





1d U





1e UHI

1 (2) × 0.75 – 2.5 mm²

1 (2) × 0.50 – 2.5 mm²



2



05/00 AWA 1230-1840

Beilage zu ...	Supplemento all'NZM7-..., ...P7-...
Supplement to ...	Complemento aNZM10-..., ...P10-...
Additif à ...		

NZM7-..., P7-..., NZM10-..., P10-...

Achtung Auslaufprodukt!

Note: Discontinued Product!

Note : Produit en fin de commercialisation !

Prodotto in obsolescenza!

Nota: Producto substituido.

Atenção: produto de fim de série!

Bitte bestellen Sie zukünftig das Nachfolgeprodukt NZM1, -2, -3, -4.

Please order the up to date NZM1, -2, -3, -4 product in the future.

Merci de commander le produit de remplacement NZM1, -2, -3, -4.

Vi invitiamo ad ordinare in futuro il nuovo prodotto alternativo NZM1, -2, -3, -4.

En próximos pedidos indique la referencia actual NZM1, -2, -3, -4.

Por favor, encomendem no futuro o produto sucessor NZM1, -2, -3, -4.