


Protección diferencial acoplable


Bloque diferencial FBSMV


Conforme a IEC/EN 61009

Protección en 10 kA para todo tipo de corrientes

Fabricados en Europa

	TIPO	IΔn	In	Código	Referencia	
	AC	30mA	40	170177	FBS mV-40/2/003	
			63	170178	FBS mV-63/2/003	
		300mA	40	170181	FBS mV-40/2/03	
			63	170182	FBS mV-63/2/03	
		A	30mA	40	170207	FBS mV-40/2/003-A
				63	170208	FBS mV-63/2/003-A
300mA	40		170211	FBS mV-40/2/03-A		
	63		170212	FBS mV-63/2/03-A		

	TIPO	IΔn	In	Código	Referencia	
	AC	30mA	40	170187	FBS mV-40/3/003	
			63	170188	FBS mV-63/3/003	
		300mA	40	170191	FBS mV-40/3/03	
			63	170192	FBS mV-63/3/03	
		A	30mA	40	170217	FBS mV-40/3/003-A
				63	170218	FBS mV-63/3/003-A
300mA	40		170221	FBS mV-40/3/03-A		
	63		170222	FBS mV-63/3/03-A		

	TIPO	IΔn	In	Código	Referencia	
	AC	30mA	40	170197	FBS mV-40/4/003	
			63	170198	FBS mV-63/4/003	
		300mA	40	170201	FBS mV-40/4/03	
			63	170202	FBS mV-63/4/03	
		A	30mA	40	170227	FBS mV-40/4/003-A
				63	170228	FBS mV-63/4/003-A
300mA	40		170231	FBS mV-40/4/03-A		
	63		170232	FBS mV-63/4/03-A		

Protección sobretensiones permanentes

para proteger contra subidas de tensión y corte del Neutro

1P+N	173574	A-POP
------	--------	-------

Combinado protección sobretensiones

Combinado IGA curva C + sobretensiones permanentes y transitorias tipo II

1P + N, 25A	73000472	CPS-C25/1N-06P
1P + N, 32A	73000473	CPS-C32/1N-06P
1P + N, 40A	73000474	CPS-C40/1N-06P
1P + N, 50A	73000475	CPS-C50/1N-06P
1P + N, 63A	73000476	CPS-C63/1N-06P


Protección magnetotérmica 1 módulo

Pequeño interruptor automático PLN6

Conforme a UNE/EN 60898-1

Protección hasta 6kA en curva C

Fabricados en Europa

	TIPO	In	Código	Referencia
	1P+N	2	263277	PLN6-C2/1N
		4	263278	PLN6-C4/1N
		6	263279	PLN6-C6/1N
		10	263280	PLN6-C10/1N
		13	263281	PLN6-C13/1N
		16	263282	PLN6-C16/1N
		20	263283	PLN6-C20/1N
		25	263284	PLN6-C25/1N
		32	263285	PLN6-C32/1N
		40	263286	PLN6-C40/1N


Protección magnetotérmica y diferencial

Protección combinada en 2 módulos PKN6

Conforme a IEC/EN 61009

Protección hasta 6kA en curva C y sensibilidad de 30 mA

Fabricados en Europa

	TIPO	IΔn	In	Código	Referencia
	1P+N	30mA	6	236445	PKN6-6/1N/C/003
			10	236505	PKN6-10/1N/C/003
			16	236640	PKN6-16/1N/C/003
			20	236673	PKN6-20/1N/C/003
			25	236703	PKN6-25/1N/C/003
			32	236733	PKN6-32/1N/C/003
			40	236762	PKN6-40/1N/C/003

Eaton Industries (Spain) S.L.

Plaça Europa 9-11 Planta 2
08908 L'Hospitalet de Llobregat
Cod. 70042052
F-xPole-04/20

©2020 by Eaton Corporation
Todos los derechos reservados
Publicación N° 70042052
Octubre 2020

Eaton es una marca registrada
de Eaton Corporation.

Todas las marcas comerciales
son propiedad de sus respectivos
propietarios

EATON
Powering Business Worldwide

xPole

Interruptores
magnetotérmicos y
diferenciales para
entornos residenciales
y terciarios






EATON
Powering Business Worldwide

Protección magnetotérmica

Pequeño interruptor automático PLS6




Conforme a UNE/EN 60898-1
Protección hasta 6kA en curva C
Fabricados en Europa

	Polos	In	Código	Referencia
	1P	1	242666	PLS6-C1
		2	242669	PLS6-C2
		3	242671	PLS6-C3
		4	242673	PLS6-C4
		6	242675	PLS6-C6
		10	242677	PLS6-C10
		16	242681	PLS6-C16
		20	242682	PLS6-C20
		25	242683	PLS6-C25
		32	242684	PLS6-C32
		40	242685	PLS6-C40
		50	242686	PLS6-C50
		63	242687	PLS6-C63
	1P + N	1	242796	PLZ6-C1/1N
		2	242799	PLZ6-C2/1N
		3	242801	PLZ6-C3/1N
		4	242803	PLZ6-C4/1N
		6	242805	PLZ6-C6/1N
		10	242807	PLZ6-C10/1N
		16	242811	PLZ6-C16/1N
		20	242812	PLZ6-C20/1N
		25	242813	PLZ6-C25/1N
		32	242814	PLZ6-C32/1N
		40	242815	PLZ6-C40/1N
		50	242816	PLZ6-C50/1N
		63	242817	PLZ6-C63/1N
	2P	1	242865	PLS6-C1/2
		2	242868	PLS6-C2/2
		3	242870	PLS6-C3/2
		4	242872	PLS6-C4/2
		6	242874	PLS6-C6/2
		10	242876	PLS6-C10/2
		16	242880	PLS6-C16/2
		20	242881	PLS6-C20/2
		25	242882	PLS6-C25/2
		32	242883	PLS6-C32/2
		40	242884	PLS6-C40/2
		50	242885	PLS6-C50/2
		63	242886	PLS6-C63/2

Protección magnetotérmica

Pequeño interruptor automático PLS6



Conforme a UNE/EN 60898-1
Protección hasta 6kA en curva C
Fabricados en Europa

	Polos	In	Código	Referencia
	3P	1	242934	PLS6-C1/3
		2	242937	PLS6-C2/3
		3	242939	PLS6-C3/3
		4	242941	PLS6-C4/3
		6	242943	PLS6-C6/3
		10	242945	PLS6-C10/3
		16	242949	PLS6-C16/3
		20	242950	PLS6-C20/3
		25	242951	PLS6-C25/3
		32	242952	PLS6-C32/3
		40	242953	PLS6-C40/3
		50	242954	PLS6-C50/3
		63	242955	PLS6-C63/3
	3P + N	1	243003	PLS6-C1/3N
		2	243006	PLS6-C2/3N
		3	243008	PLS6-C3/3N
		4	243010	PLS6-C4/3N
		6	243012	PLS6-C6/3N
		10	243014	PLS6-C10/3N
		16	243018	PLS6-C16/3N
		20	243019	PLS6-C20/3N
		25	243020	PLS6-C25/3N
		32	243021	PLS6-C32/3N
		40	243022	PLS6-C40/3N
		50	243023	PLS6-C50/3N
		63	243024	PLS6-C63/3N
	4P	1	243072	PLS6-C1/4
		2	243075	PLS6-C2/4
		3	243077	PLS6-C3/4
		4	243079	PLS6-C4/4
		6	243081	PLS6-C6/4
		10	243083	PLS6-C10/4
		16	243087	PLS6-C16/4
		20	243088	PLS6-C20/4
		25	243089	PLS6-C25/4
		32	243090	PLS6-C32/4
		40	243091	PLS6-C40/4
		50	243092	PLS6-C50/4
		63	243093	PLS6-C63/4

Protección diferencial

Interruptor diferencial PFIM

Conforme a UNE/EN 61008
Protección en 10 kA para todo tipo de corrientes
Fabricados en Europa

	TIPO	IΔn	In	Código	Referencia	
	AC	30mA	2P			
			25	235390	PFIM-25/2/003	
			40	235394	PFIM-40/2/003	
			63	235398	PFIM-63/2/003	
			300mA	25	235392	PFIM-25/2/03
				40	235396	PFIM-40/2/03
		63		235400	PFIM-63/2/03	
		A	30mA	25	235424	PFIM-25/2/003-A
				40	235427	PFIM-40/2/003-A
				63	235431	PFIM-63/2/003-A
			300mA	25	235426	PFIM-25/2/03-A
				40	235429	PFIM-40/2/03-A
				63	235433	PFIM-63/2/03-A
F	30mA	25	187449	PFIM-25/2/003-G/F		
		40	187450	PFIM-40/2/003-G/F		
		63	187451	PFIM-63/2/003-G/F		
B	30mA	25	301751	PFIM-25/2/003-XG/B		
		40	301752	PFIM-40/2/003-XG/B		
		63	301803	PFIM-63/2/003-XG/B		
	AC	30mA	4P			
			25	235406	PFIM-25/4/003	
			40	235410	PFIM-40/4/003	
			63	235414	PFIM-63/4/003	
			300mA	25	235408	PFIM-25/4/03
				40	235412	PFIM-40/4/03
		63		235416	PFIM-63/4/03	
		A	30mA	25	235435	PFIM-25/4/003-A
				40	235439	PFIM-40/4/003-A
				63	235443	PFIM-63/4/003-A
			300mA	25	235437	PFIM-25/4/03-A
				40	235441	PFIM-40/4/03-A
				63	235445	PFIM-63/4/03-A
F	300mA	40	187360	PFIM-40/4/03-G/F		
		63	187361	PFIM-63/4/03-G/F		
B	300mA	40	167897	FRCdM-40/4/03-G/B		
		63	167898	FRCdM-63/4/03-G/B		

Consultar para más opciones.