



LOFNET-3BAR-01/02-HAYFLOW  
 Gr. 02 = F671131  
 Gr. 01 = F671714

3	3	101837	Senkschraube	flat head screw	7991	M8x20	A2	
2	3	104476/106481	Magnetstab	magnetic rod		φ12x653/262		Z-2276 c
1	1	104475	Blech	plate	DIN 17441	5x151x151	1.4571	Z-2275
Position	Stück	Artikel Nummer	Benennung D	Benennung E	DIN/ISO/EN	Abmessung	Material (2)	Bemerkung (2)

	d	05.05.2011	M8-Senkschrauben	DVH	
Alle Kanten gratfrei, glasperlengestrahlt	c	26.08.08	kürzen d. Magn.st. um 20mm	DVH	
Werkstoff/material: --	b	04.08.08	Gr.01 / Gr.02	DVH	
Allgemeintoleranzen nach ISO 2768-mK, über 400±0.5 Tolerances according ISO 2768-mK, moreover 400±0.5	a	20.7.07	Neue Magnet Ausführung	MD	
	Rev.	Datum	Änderung/modification	Name	Par.

 Eaton Filtration GmbH 53947 Nettersheim Germany	Benennung/description: Magnetabscheider HAYFLOW LOFNET-3BAR-01/02-HAYFLOW		gez./draw: Rödter	
	Zeichnung Nr./drawing no.: Z-2254 d		Datum/date: 16.09.04	
	Maßstab/scale: 1:1		gepr./appr.	

Ersatz für/Replacement for: Ersetzt durch/Replaced by: