



IP65



Lasttrennschalter P1 und P3 mit metallischen Verlängerungsachsen



Die neuen Versionen von P1 und P3 mit metallischen Verlängerungsachsen füllen eine bekannte Lücke in der Produktreihe der P-Lasttrennschalter. Hierdurch öffnet sich neues Potential im Steuerungsbaumarkt und im Einsatz von Maschinenbedienfeldern mit Lasttrennung im Bereich 25A – 100A. Mit den neuen Verlängerungsachsen können unsere zuverlässigen P-Schalter in bis zu 600 mm tiefe Schaltschränke eingebaut werden. Mit mehreren Handgriff- und Achsoptionen kann für jede Anwendung eine Lösung gefunden werden. Die gebräuchlichsten Typen sind auch als komplettes Paket mit Schalter, Achse und Griff lieferbar.

- Bekannte Leistungsfähigkeit und Zuverlässigkeit der P-Lasttrennschalter bei geringen Leistungsverlusten
- Die Schalter können schnell auf eine Hut-schiene aufgesetzt oder in eine Montageplatte eingepasst werden.
- Zeit- und kostensparend – Als komplette Pakete verfügbare Schalter sparen Zeit bei Bestellbearbeitung, Verpackung und Zusammenbau. Auch verfügbar mit konfektio-
- nierten schaltbaren Neutraleiter- und Hilfskontakten.
- Einfache Verriegelung in eingeschalteter Stellung mit Schlossverriegelungsgriff. In ausgeschalteter Stellung mit bis zu drei 8-mm-Vorhängeschlössern abschließbar.
- Bei Türen mit Griffen der K-Linie auch verriegelbar in AUS-Stellung. Als Option auch entriegelbar in EIN-Stellung zur Fehlersuche ohne Trennung der Spannungsversorgung.

EATON

Powering Business Worldwide

Bestellen Sie Schalter, Achse und Handgriff getrennt oder als Komplettgerät.

	Beschreibung	Typ	Artikel-nr.
Basisschalter, Typ P.../XM 	3-pol. 25A	P1-25/XM	172834
	3-pol. 32A	P1-32/XM	172835
	3-pol. 63A	P3-63/XM	172836
	3-pol. 100A	P3-100/XM	172837
Metallachsen 	Achse für 400 mm tiefen Schrank	P1/P3-M400	172844
	Achse für 600 mm tiefen Schrank	P1/P3-M600	172845
Bedienhandgriffe Knebel und Handgriffe der Moeller-Serie ermöglichen eine Türverriegelung in EIN-Stellung. Schlossverriegelungs-Hauptschaltergriffe können mit bis zu drei 8-mm-Vorhängeschlössern abgeschlossen werden. 	Schwarzer Knebel für P1	KNB-P1/M	172838
	Schwarzer Knebel für P3	KNB-P3/M	172839
	Rot/gelber abschließbarer Hauptschalter-Handgriff P1	SVB-P1/M	172840
	Rot/gelber abschließbarer Hauptschalter-Handgriff P3	SVB-P3/M	172841
	Schwarzer abschließbarer Hauptschalter-Handgriff P1	SVB-SW-P1/M	172842
	Schwarzer abschließbarer Hauptschalter-Handgriff P3	SVB-SW-P3/M	172843
Knebel und Handgriffe der K-Line bieten eine Türverriegelung in EIN-Stellung, auch wenn sie in AUS-Stellung abgeschlossen werden. Die Türverriegelung kann mit einem Spezialwerkzeug auch in EIN-Stellung entriegelt werden. Abschließbar mit bis zu zwei 6-mm-Bügel-schlössern oder mit Zylinderschloss. 	Knebel für P1, blau, mit Bügelschloss verschließbar	K1DB/P	1818029
	Knebel für P1, rot/gelb, mit Bügelschloss verschließbar	K1DR/P	1818030
	Knebel für P1, grau, mit Bügelschloss verschließbar	K1DG/P	1818031
	Knebel für P3, blau, mit Bügelschloss verschließbar	K2SDB/P	1818032
	Knebel für P3, rot/gelb, mit Bügelschloss verschließbar	K2SDR/P	1818033
	Knebel für P3, grau, mit Bügelschloss verschließbar	K2SDG/P	1818034
	Knebel für P3, blau, Zylinderschloss/Schlüssel	K2SDB/C	1818038
	Knebel für P3, rot/gelb, Zylinderschloss/Schlüssel	K2SDR/C	1818039
	Knebel für P3, grau, Zylinderschloss/Schlüssel	K2SDG/C	1818040
Schaltbarer Neutralleiter, Hilfskontakte 600 mm Achse in Planung	Schaltbarer Neutralleiter für P1	N-P1Z	000652
	Schaltbarer Neutralleiter für P3	N-P3Z	064805
	1 Schließer, 1 Öffner für P1 oder P3	HI11-P1/P3Z	062031
Schalter/Achse/Handgriff-Kombinationen Die meisten Kombinationen können als Komplettgerät bestellt werden, wodurch Bestellaufwand und Verpackung reduziert werden (nur mit 400-mm-Achse). Hier einige gebräuchliche Beispiele: 	25A 3-poliger P1-Schalter mit Achse für 400-mm-Schrank, mit verriegelbarem Hauptschalter, Griff rot/gelb	P1-25/M4/SVB	172875
	32A 3-poliger P1-Schalter, mit 1 Schließer/1 Öffner Hilfskontakt, Achse für 400-mm-Schrank, mit verriegelbarem Hauptschalter, schwarzer Griff	P1-32/M4/ HI11/SVB-SW	172870
	63A 3-poliger P3-Schalter, mit Achse für 400-mm-Schrank, mit K2-Knebel der K-Linie, mit Vorhängeschloss abschließbar, rot/gelb	P3-63/M4/K2-PR	172810