

# 强制性认证产品符合性自我声明



自我声明编号: 2020980307007222

伊顿电气集团(生产者)及伊顿电气有限公司(生产者授权代表)确认知晓《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求,对本声明承担全部法律责任。

伊顿电气集团(生产者)及伊顿电气有限公司(生产者授权代表)声明以下产品已按照《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求进行检测,符合相关标准要求;自本声明签署之日起,生产和销售的产品持续符合以下标准与实施规则的要求;保存本声明涉及的技术文档至少10年;正确使用强制性产品认证标志;如产品或其符合性信息发生变更,将及时更新技术文档并报送产品变更信息。

生产者名称: 伊顿电气集团  
生产者地址: 1000 Cherrington Parkway Moon Township, PA 15108, USA  
依据的强制性产品认证规则: CNCA-00C-008: 2019 强制性产品认证实施规则自我声明  
产品名称: 万能式断路器  
产品系列、型号、规格: IZMX40B、IZMX40N、IZMX40H、INX40;详见附件  
依据的标准: GB/T 14048.2-2020  
生产企业名称: 伊顿电气有限公司  
生产企业地址: 江苏省苏州工业园区娄阳路2号

## 生产者联系信息

名称: 伊顿电气集团  
地址: 1000 Cherrington Parkway Moon Township, PA 15108, USA  
联系人: Grahor, Louis F  
电话: +43 50868-1356  
电子邮箱: LouisFGrahor@eaton.com  
自我声明时间: 2022-03-16  
自我声明地点:  
指定签字人:  
签章:



## 授权代表信息

名称: 伊顿电气有限公司  
地址: 江苏省苏州市苏州工业园区娄阳路2号  
联系人: 王兴阳  
电话: 0512-62554121  
电子邮箱: XingyangWang@eaton.com  
自我声明时间: 2022-03-16  
自我声明地点: 江苏苏州  
指定签字人:  
签章:



注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。

# 强制性认证产品符合性自我声明(附页)



自我声明编号: 2020980307007222

产品系列、型号、规格(附件):

IZMX40B, IZMX40N, IZMX40H, INX40  
 Ui: 1000V; Uimp: 12kV;  
 Ue: AC240V, AC440V, AC690V, AC400V(Only Type H);  
 In: 800A, 1000A, 1250A, 1600A, 2000A, 2500A, 3200A, 4000A;  
 Over-current ReleaseType: ETU;  
 IZMX40B: AC240V: Ics: 66kA, Icu: 66kA, Icw=66kA/1s, 53kA/3s;  
 AC440V: Ics: 66kA, Icu: 66kA, Icw=66kA/1s, 53kA/3s;  
 AC690V: Ics: 66kA, Icu: 66kA, Icw=66kA/1s, 53kA/3s;  
 IZMX40N: AC240V: Ics: 85kA, Icu: 85kA, Icw=85kA/1s, 66kA/3s;  
 AC440V: Ics: 85kA, Icu: 85kA, Icw=85kA/1s, 66kA/3s;  
 AC690V: Ics: 75kA, Icu: 75kA, Icw=75kA/1s, 66kA/3s;  
 IZMX40H: AC240V: Ics: 105kA, Icu: 105kA, Icw=85kA/1s, 66kA/3s;  
 AC440V: Ics: 105kA, Icu: 105kA, Icw=85kA/1s, 66kA/3s;  
 AC690V: Ics: 75kA, Icu: 75kA, Icw=75kA/1s, 66kA/3s;  
 AC400V: Ics: 120kA, Icu: 120kA;  
 INX40: Icc: 66kA(Type B), 85kA(Type N), 85kA(Type H);  
 Selectivity Category: B, CBI-Y(INX40); 50/60Hz; Poles: 3P, 4P;  
 Electronic attachments in accordance with Appendix N;  
 Under Voltage Release: UVR: Us: AC/DC208-240V;  
 Shunt Release: Shunt trip: Us: AC/DC 208-240V;

type description:

<u>IZMX40</u>	<u>H</u>	<u>4</u>	<u>-V</u>	<u>32</u>	<u>W</u>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)

- (1) 产品型号: IZMX=空气断路器 INX=无过电流保护要求的断路器
- (2) 额定分断能力代号(440V): B-66kA; N-85kA; H-105kA
- (3) 极数: 3-4极
- (4) V: 电压类型; U: 功率类型; □: 不带电子脱扣器(仅适用INX型号产品)
- (5) 额定电流: 08-800A; 10-1000A; 12-1250A; 16-1600A; 20-2000A; 25-2500A; 32-3200A; 40-4000A
- (6) W: 抽屜式; F: 固定式

## 生产者联系信息

名称: 伊顿电气集团  
 地址: 1000 Cherrington Parkway Moon Township, PA 15108, USA  
 联系人: Grahor, Louis F  
 电话: +43 50868-1356  
 电子邮箱: LouisFGrahor@eaton.com  
 自我声明时间: 2022-03-16  
 自我声明地点:  
 指定签字人:  
 签章:



## 授权代表信息

名称: 伊顿电气有限公司  
 地址: 江苏省苏州市苏州工业园区娄阳路2号  
 联系人: 王兴阳  
 电话: 0512-62554121  
 电子邮箱: XingyangWang@eaton.com  
 自我声明时间: 2022-03-16  
 自我声明地点: 江苏苏州  
 指定签字人:  
 签章:



注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。

# 强制性认证产品符合性自我声明(附页)



自我声明编号: 2020980307007222

产品系列、型号、规格(附件):

IZMX40B, IZMX40N, IZMX40H, INX40  
 Ui: 1000V; Uimp: 12kV;  
 Uc: AC240V, AC440V, AC690V, AC400V(仅H型);  
 In: 800A, 1000A, 1250A, 1600A, 2000A, 2500A, 3200A, 4000A;  
 过电涌保护器类型: 电子式;  
 IZMX40B: AC240V: Ics: 66kA, Icu: 66kA, Icw=66kA/1s, 53kA/3s;  
 AC440V: Ics: 66kA, Icu: 66kA, Icw=66kA/1s, 53kA/3s;  
 AC690V: Ics: 66kA, Icu: 66kA, Icw=66kA/1s, 53kA/3s;  
 IZMX40N: AC240V: Ics: 85kA, Icu: 85kA, Icw=85kA/1s, 66kA/3s;  
 AC440V: Ics: 85kA, Icu: 85kA, Icw=85kA/1s, 66kA/3s;  
 AC690V: Ics: 75kA, Icu: 75kA, Icw=75kA/1s, 66kA/3s;  
 IZMX40H: AC240V: Ics: 105kA, Icu: 105kA, Icw=85kA/1s, 66kA/3s;  
 AC440V: Ics: 105kA, Icu: 105kA, Icw=85kA/1s, 66kA/3s;  
 AC690V: Ics: 75kA, Icu: 75kA, Icw=75kA/1s, 66kA/3s;  
 AC400V: Ics: 120kA, Icu: 120kA;  
 INX40: Ics: 66kA(B型), 65kA(N型), 85kA(H型);  
 选择性脱扣: B; CBI-Y(INX40); 适用频率: 50/60Hz; 级数: 3P, 4P;  
 符合标准 N 的电子附件:  
 欠电压脱扣器: UVR; Us: AC/DC208-240V;  
 分励脱扣器: Shunt trip; Us: AC/DC 208-240V;

### 型号的构成:

IZMX40B 且 4 Y 22 出  
 (1) (4) (3) (4) (5) (6)

- (1) 产品型号: IZMX-空气断路器 (INX-无过电流保护要求的断路器)
- (2) 额定分断能力代号 (440V): B-66kA; N-85kA; H-105kA
- (3) 级数: 3-3级; 4-4级
- (4) Y: 电流类型: U: 纯电感型; □: 不带电子脱扣器 (仅适用 INX 型号产品)
- (5) 额定电流: 08-800A; 10-1000A; 12-1250A; 16-1600A; 20-2000A; 25-2500A; 32-3200A; 40-4000A
- (6) W: 抽屜式; F: 固定式

### 生产者联系信息

名称: 伊顿电气集团  
 地址: 1000 Cherrington Parkway Moon Township, PA 15108, USA  
 联系人: Grahor, Louis F  
 电话: +43 50868-1356  
 电子邮箱: LouisFGrahor@eaton.com  
 自我声明时间: 2022-03-16  
 自我声明地点:  
 指定签字人:  
 签章:



### 授权代表信息

名称: 伊顿电气有限公司  
 地址: 江苏省苏州市苏州工业园区娄阳路2号  
 联系人: 王兴阳  
 电话: 0512-62554121  
 电子邮箱: XingyangWang@eaton.com  
 自我声明时间: 2022-03-16  
 自我声明地点: 江苏苏州  
 指定签字人:  
 签章:



注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。