



Rozłączniki P1 i P3 z metalowymi przedłużeniami osi



Nowe rozłączniki P1 i P3 z metalowymi przedłużeniami osi uzupełniają aktualną ofertę rozłączników serii P. Otwiera to nowe możliwości zastosowania ich w segmencie producentów paneli do rozłączania panelów sterowania maszyn z zakresu 25A - 100A. Z nowymi przedłużeniami osi niezawodne rozłączniki serii P mogą być zamontowane w szafie elektrycznej nawet do 600mm głębokości przy zastosowaniu różnych rączek dla różnorodnych aplikacji. Najbardziej popularne typy dostępne są także w kompletach zawierających przełącznik, przedłużenie osi i rączkę w 1 paczce.

- Wysoka wydajność i niezawodność przy małych stratach mocy
- Rozłączniki mogą być w szybki sposób zamontowane na szynie montażowej DIN lub na płycie montażowej.
- Oszczędność kosztów i czasu - rozłączniki dostępne są jako komplety, co skraca czas zamówienia, pakowania i składania. Występują także w wykonaniu z wbudowanym przełączanym biegunem N i stykami pomocniczymi.
- Blokada drzwiowa w pozycji ZAŁ. przy zastosowaniu rączki SVB i możliwość blokady na kłódki - do 3 o przekr. 8mm
- Przy użyciu rączek serii K-Line możliwe jest także zablokowanie drzwi w pozycji WYŁ. Ponadto możliwa jest opcja otworzenia drzwi w pozycji ZAŁ. dla odszukania błędu bez wyłączenia napięcia zasilającego.

EATON

Powering Business Worldwide

Rozłączniki mogą być składane oddzielnie (aparat podstawowy, metalowa przedłużka, rączka) lub zamawiane w standardowych kompletach.

	Opis	Typ	Nr art.
Aparat podstawowy, typ P.../XM 	3 bieg. 25A	P1-25/XM	172834
	3 bieg. 32A	P1-32/XM	172835
	3 bieg. 63A	P3-63/XM	172836
	3 bieg. 100A	P3-100/XM	172837
Metalowe osie 	Oś na zabudowę do szafy o gł. 400mm	P1/P3-M400	172844
	Oś na zabudowę do szafy o gł. 600mm	P1/P3-M600	172845
Rączki sterujące Rączki posiadają blokadę otwarcia drzwi w pozycji "ZAŁ." rozłącznika. Rączki typu SVB mogą być zablokowane do 3 kłódek 8mm w pozycji "WYŁ."	Czarna rączka do P1	KNB-P1/M	172838
	Czarna rączka do P3	KNB-P3/M	172839
	Czerwono-żółta rączka z blok. na kłódkę, do P1	SVB-P1/M	172840
	Czerwono-żółta rączka z blok. na kłódkę, do P3	SVB-P3/M	172841
	Czarna rączka z blok. na kłódkę, do P1	SVB-SW-P1/M	172842
	Czarna rączka z blok. na kłódkę, do P3	SVB-SW-P3/M	172843
Seria K-Line Rączki posiadają blokadę otwarcia drzwi w pozycji "ZAŁ." oraz także przy blokadzie w pozycji "WYŁ." Blokada drzwiowa może być usunięta w pozycji "ZAŁ." przy użyciu specjalnego narzędzia. Możliwość blokady do 2 kłódek 6mm lub za pomocą zamka cylindrycznego.	Niebieska rączka do P1, z blok. na kłódkę	K1DB/P	1818029
	Czerwono-żółta rączka do P1, z blok. na kłódkę	K1DR/P	1818030
	Szara rączka do P1, z blok. na kłódkę	K1DG/P	1818031
	Niebieska rączka do P3, z blok. na kłódkę	K2SDB/P	1818032
	Czerwono-żółta rączka do P3, z blok. na kłódkę	K2SDR/P	1818033
	Szara rączka do P3, z blok. na kłódkę	K2SDG/P	1818034
	Niebieska rączka do P3, zamek cylindryczny	K2SDB/C	1818038
	Czerwono-żółta rączka do P3, zamek cylindryczny	K2SDR/C	1818039
	Szara rączka do P3, zamek cylindryczny	K2SDG/C	1818040
Rozłączalny N, styki pomocnicze	Rozłączalny biegun N do P1	N-P1Z	000652
	Rozłączalny biegun N do P1	N-P3Z	064805
	Styki 1 zw. + 1 rozw. do P1 lub P3	HI11-P1/P3Z	062031
Komplety Większość kombinacji może być zamówiona jako pojedyncza paczka, aby zredukować czynności administracyjne przy zamówieniu oraz pakowanie (tylko wersje z przedłużką 400mm). Kilka przykładowych popularnych typów:	25A, 3bieg. rozłącznik P1 z metalową przedłużką 400mm, blokada na kłódkę, czerwono-żółta rączka	P1-25/M4/SVB	172875
	32A, 3bieg. rozłącznik P1 z metalową przedłużką 400mm, styki pomocnicze 1 zw. + 1 rozw., blokada na kłódkę, czarna rączka	P1-32/M4/ HI11/SVB-SW	172870
	63A, 3bieg. rozłącznik P3 z metalową przedłużką 400mm, rączka K-Line czerwono-żółta z blokadą na kłódkę	P3-63/M4/ K2-PR	172810