

Tekniske data xEnergy EMC2/Boligsentraler BF

Beskrivelse

EMC2-H.../55-W

- Komplette skap, med EP innfestningssystem
- Plassoptimalisert design med mindre utvendige dimensjoner
- Kapslingsgrad IP55
- Slagfasthetsgrad IK10
- Beskyttelsesklasse II (dobbelisolert)
- Gjennomføringer klargjort for F3A flenser, topp/bunn
- Enkelt bytte av hengselsretning og 180° dørinkel
- Tre-punkts låsesystem med vrigrep
- Kan monteres direkte på veggen, veggfester er tilbehør
- Skapene er laget i pulverlakkert stålplater med isolerende plastinnsats, hvit utførelse (RAL 9016)
- Montasjehull for side-ved-sidemontering av flere skap
- Hele sortimentet er klargjort for veggmontasje, samt gulvmontert løsning (med sokkel)

Tekniske data

	EMC2-H.../55-W
Elektrisk	
I henhold til	IEC/EN 62208
Beskyttelsesklasse	II (dobbelisolert)
Kapslingsgrad	IP55 (med lukket dør og flenser) IP2XC (open door, the installation level is properly protected with EP covers)
Slagfasthetsgrad	IK10
Merkedriftsspenning	415 VAC / 50 Hz
Merkestrøm	Maks. 630 A (avhengig av brytere og strømskinner installert i tavlen)
Temperaturstigning kan beregnes for tavler med merkestrøm opp til 630 A i henhold til 10.10.4.2 i IEC/EN 61439-1.	
Mekansik	
Kapsling	Helsveiset skap med høy stabilitet Maks. tillat belastning på skapet i henhold til IEC/EN 62208: 200 kg
Material	Stålplater, fosfor og polyester pulverlakkert overflate med korrosjonsbeskyttelse
Farge	Trafikkhvit, RAL 9016
Dør	Med gummipakning, utvendige dørhengsler (synelig), Åpningsvinkel dør 180° Maks. tillat belastning på døren i henhold til IEC/EN 62208: 10 kg
Type	Fleksibel intern bestykking med EP montagesystem montert på vertikale profiler (EPTV...-EMC2) med 250 mm brede felt. Modulene må bestilles separat.
Låsemekanisme	Tre-punkts låsemekanisme med roterende vrigre, låsesylinder er valgfritt og er inkludert som tilbehør
Kabelgjennomføring	Åpen, forberedt for standard F3A flenser for hver 250 mm modulfelt (topp/bunn)
Installasjonsomgivelser	Innendørs montering (veggmontert) Maks. omgivelsestemperatur +40° C Min. omgivelsestemperatur -5° C
Halogen-fri, RoHS	< 1%, ja
Tilbehør	Wall-fixing brackets for wall mounting, a 100 mm base if used as a floor-standing cabinet, lock cylinders as inserts for swing handles, various F3A flanges for cable entry, add-on connection kit
Leveres som	Komplett skap (ferdigoppsett), klargjort for EP installasjonssystem (uten EPTV...-EMC2)