

YH-Jxd系列 防爆接线盒

气体粉尘防爆双认证



产品概述

经久耐用，防腐蚀性能卓越，专为防爆及严苛条件而设计。其广泛应用于包括陆地及海洋石油天然气，远洋船舶，风力发电，化工等对于产品和持久使用的可靠性有着超高要求的领域。

YH-Jxd防爆接线盒内部安装连接器端子，以做电源或信号分配连接，配合裕华防爆摄像机，满足不同场景的现场安装需求。

产品特性

- CNEx 认证
- IP68
- 工作温度-30°C ~ +60°C
- 304或316L不锈钢
- 具备4个出线孔
- 轻便灵巧，快速安装



认证

CNEx认证	CNEx20.0827X
防爆标记	Ex d IIC T6 Gb/Ex tD A21 IP68 T80°C

产品规格

材质	304或316L不锈钢
表面处理	喷砂, 可选抛光或表面喷涂
工作温度	-30°C ~ +60°C
大气压强	80~110KPa
湿度	≤95%RH (+25° C)
防护等级	IP68
净重	2.8Kg
毛重	9Kg (每个标准包装含3台)
输入电压	250V / 2A
线缆引入	4x M25x1.5
适用线径	22 ~ 14AWG
安装方式	室内、室外壁挂安装
电气连接	8-pin连接端子, 若有其他要求需在订货时说明

产品安装尺寸图 (单位为mm)

