

Centrale Radio I-ON STYLE



Un système d'alarme compact qui intègre un large afficheur couleur LCD et un clavier de commande. Le web serveur et la connectivité Ethernet /IP natifs en font un outils de communication et de sécurité complet et flexible. L'application associée décuple les possibilités et simplifie l'exploitation du système.

I-ON STYLE est la synthèse de tout le savoir faire de SCANTRONIC. Les performances radio associées aux outils de mesure radio intégrés permettent d'installer le système dans la plupart des environnements. Les possibilités de transmissions: Vocal, Télésurveillance, SMS, Email et IP permettent de rester en communication avec le système et de commander celui-ci.

L'association de caméras IP permet de vérifier les alarmes et de recevoir des images par email avant et pendant l'alerte. Une fonction de téléassistance avec interphonie permet la protection des personnes dépendantes.

En bref...

- 40 Zones / Détecteurs Radio
- 4 zones Filaires (prévoir alimentation 12 volts)
- 4 sorties : 2 relais & 2 en tension
- 30 Sorties Radio afin d'asservir des récepteurs.
- Radio SCANTRONIC 868 Mhz FM Bande étroite
- Web Serveur & protocole IP Intégrés et sécurisés
- Transmetteur Téléphonique RTC Vocal et Télésurveillance intégrés
- Option Interface GSM à intégrer dans la centrale
- Commande du système par SMS avec option GSM
- Transmissions d'emails
- Vérification visuelle par caméras IP intérieures et extérieures
- Fonctions spéciales Zones Périmétrees / extérieures
- Lecteur de badges intégré à la centrale en face avant
- Fonctions Téléassistances intégrées
- Compatible périphériques radio I-ON
- Disponible en kit **STYLE-EU-KIT1**.
- Approuvé : EN50131 Grade II

Caractéristiques techniques

Fonctions	Description
Conformité aux normes	EN50131-1:2006 + A1:2009 Grade 2 & environnement class II, EN50131-3:2009, EN50131-6:2008, BS8243:2010, PD6662:2010 + IA1501 : 2015
Zones	40 radio et 4 filaires programmables
Partitions	4 Partitions avec zones communes ou une MES totale et 3 partielles
Utilisateurs	40 utilisateurs disposants : d'un codes à 4 chiffres, badges, télécommandes, émetteur agression et médaillon de téléassistance / médical
Historique	1000 événements: 750 obligatoires + 250 standards
Sorties	2 x relais programmables 2 x tension 500mA max 30 x radio pour des récepteurs distants
Sirènes Intérieures	Intégrée à la centrale En option 4 sirène radio intérieures
Sirènes Extérieures	4 sirènes extérieures avec Flash
Transmissions	Transmetteur RTC intégré: Vocal, Télésurveillance. Option Interface GSM: I-GSM03. Commande par SMS Transmissions IP et email intégrés Vidéo vérification
Vidéo	Jusqu'à 4 caméras IP Eaton
Alimentation	Alimentation 12 Volts 1,5A. 600mA disponible en auxiliaire non secourue
Configuration	Par clavier intégré, Web serveur ou logiciel I-ON Downloader
Batterie	7,4V, 2500mAh, Li-Polymer fournie avec la centrale. Option 2 ème batterie
Dimensions	287mm (H) x 203mm (L) x 52mm (P)
Poids	1,2kg (avec une batterie)

Produits compatibles

Code produit	Description	Code Produit	Description
I-GSM03	Option GSM	DET-RDTP-TG2	Détecteur Radio Double tech tolérance animaux
SDR-REXT-G2-OR	Sirène / Flash Extérieure Radio	CAM-EXT-00	Caméra IP WIFI Extérieure
DET-RDT-G2	Détecteur Radio double technologie	CAM-INT-00	Caméra IP WIFI Intérieure
SDR-RINT	Sirène Intérieure Radio	I-RK01	Clavier Radio basique
XCELR	Détecteur Radio 12 mètres	701REUR-50/60	Émetteur médaillon de Téléassistance
XCELRPT	Détecteur Radio 9 m animaux -20Kg	702REUR-00	Montre / Médaillon Téléassistance courte portée
734REUR-00 (05)	Contact Radio blanc (marron)	710REUR-00	Émetteur d'appel d'urgence / Agression
738REUR-00	Détecteur de chocs Radio	726REUR-50	Émetteur Urgence / Agression longue portée
739REUR-00	Détecteur de bris de vitre radio	706REUR-00	Émetteur Perte de Verticalité
DET-RSMOKE	Détecteur autonome de Fumée Radio	762REUR-00	Récepteur Radio 2 canaux
DET-RDCS	Détecteur Chocs et d'Ouverture Radiot	FOB-2W-4B	Télécommande bidirectionnelle
DET-RARB	Bouton d'appel d'urgence Radio à fixer	I-FB01	Télécommande faible encombrement
DET-REXT-PIR30	Détecteur Extérieur Radio 10, 20 ou 30 mètres	PROXTAGPK5	5 badges
DET-REXT-IR50	Barrière Extérieure Radio 10 mètres largeur détection 50 cm		
DET-REXT-IR50	Barrière Extérieure Radio 10 mètres largeur détection 100 cm		

Eaton Cooper Sécurité SAS
PEE - rue Beethoven,
63204 Riom France
Tél: 0820 867 867
www.cooperfrance.com