

# I-ON40H Centrale Hybride Filaire & Radio



I-ON40H est bien plus qu'un système d'alarme anti intrusion : Gestion de 30 détecteurs radio, de 10 détecteurs filaires et de 4 caméras IP.

Un Web Serveur intégré permet de configurer simplement le système.

La fonction d'envoi d'emails et d'images associées signalent les alarmes et les alertes du site protégé.

**Web Serveur crypté et sécurisé:** Pour mobiles, tablettes et ordinateurs

**Emails:** Jusqu'à 12 destinataires tenus informés du type des alarmes et alertes, associées à des images de vérification.

**I-ON Touch:** Compatible avec les périphériques radio et filaires I-ON. Même ergonomie intuitive sur toutes les centrales I-ON.

## En résumé...

- 30 Détecteurs radio + 10 Zones Filaires extensible à 80.
- Extensions Bus EXP-W10, EXP-R10/30, EXP-PSU.
- Ethernet / web serveur / clavier virtuel.
- Images stockées dans la centrale et associées à l'historique des événements (prévoir carte SD).
- Fonctions spécifiques pour la détection extérieure.
- Option Transmetteur téléphonique RTC ou GSM.
- Commandes SMS avec le transmetteur I-GSM02.
- Radio SCANTRONIC: portées mesurées et assurées.
- Paramétrage par Web Serveur ou logiciel PC.
- Approuvé: EN50131 Grade II.
- Claviers Filaires ou Radio LCD en option à prévoir: KEY-KP01, KEY-RKPZ-KIT, KEY-FKPZ ou I-KP01.



## Spécifications

<b>Conformité</b>	EN50131-1:2006 + A1:2009 Grade 2 and environmental class II, EN50131-3:2009, EN50131-6:2008, BS8243:2010, PD6662:2010 + IA1501: 2015
<b>Zones</b>	30 Radio et 10 filaires en natif, extensible à 80.
<b>Partitions</b>	4 partitions indépendantes avec zones communes ou mise en service totale associée à 3 partielles
<b>Utilisateurs</b>	50 : code à 4 chiffres, Badge, télécommande et émetteur panique pour chaque utilisateurs
<b>Historique</b>	1000 événements avec images associées
<b>Sorties programmables</b>	Une sortie contact relais Une sortie tension 500 mA 12 sorties 50 mA sur connecteur 10 sorties radio
<b>Extension Bus</b>	Jusqu'à 20 périphériques: extensions de zone et claviers.
<b>Sirène intérieure</b>	Une sortie haut parleur pour 9040 4 sirène radio intérieures max.
<b>Sirène extérieure</b>	Sortie filaire et alimentation dédiée 4 sirène radio extérieures max.
<b>Transmissions</b>	En SIA IP via le port Ethernet  Email + images via le port Ethernet  Option transmetteur vocal et télésurveillance en RTC ou GSM
<b>Vérification Visuelle</b>	Jusqu'à 4 caméras
<b>Alimentation</b>	Conforme EN50131-6:2008. Alimentation 1 A, 650mA disponible pour les périphériques
<b>Configuration</b>	Par claviers filaire ou radio, logiciel via USB et Web serveur
<b>Batterie</b>	12V 7Ah
<b>Dimensions</b>	384 x 245 x 94mm
<b>Poids</b>	2.2kg
<b>Température</b>	-10°C à 55°C 93% HR

## Produits compatibles

<b>I-ON40H-EU</b>	Unité centrale 40 zones	<b>XCELWPT</b>	Détecteur Volumétrique Filaire animaux -25kg
<b>I-KP01, KEY-KP01,</b>	Claviers Filaires	<b>734REUR-00</b>	Contact de porte Radio
<b>KEY-RKPZ-KIT</b>	Clavier Radio LCD + interface	<b>DET-RSMOKE</b>	Détecteur de fumée Radio
<b>KEY-EP (lecteur externe)</b>	Lecteur de badges extérieur	<b>738REUR-00</b>	Détecteur de chocs Radio
<b>EXP-W10</b>	Extension 10 zones filaires	<b>739REUR-50</b>	Détecteur de bris de verre Radio
<b>EXP-PSU</b>	Extension 10 zones filaires + alimentation 3A en boîtier métal	<b>710REUR-00</b>	Emetteur panique portable
<b>EXP-R10</b>	Extension Radio 10 Zones	<b>09040UK-00</b>	Haut parleur
<b>EXP-R30</b>	Extension Radio 30 Zones	<b>726REUR-50</b>	Emetteur panique longue portée
<b>I-DIG02</b>	Transmetteur RTC Télésurveillance	<b>DET-RDCS</b>	Détecteur de choc et ouverture
<b>I-SD02</b>	Transmetteur Téléphonique RTC Vocal et Télésurveillance	<b>DET-RARB</b>	Emetteur fixe d'urgence
<b>ADSL01</b>	Filtre ADSL	<b>706REUR-00</b>	Emetteur perte de verticalité
<b>I-GSM02</b>	Transmetteur Téléphonique GSM Vocal, SMS et Télésurveillance	<b>FOB-2W-4B</b>	Télécommande Bidirectionnelle
<b>SDR-REXT-G2-OR</b>	Sirène Extérieure + Flash Radio	<b>762REUR-00</b>	Récepteur Radio 2 canaux
<b>SDR-WEXT-G3-OR</b>	Sirène Extérieure + Flash Filaire	<b>768REUR-50</b>	Récepteur Radio 8 canaux
<b>SDR-RINT</b>	Sirène Intérieure Radio	<b>DET-REXT-PIR30</b>	Détecteur Extérieur Radio 10, 20 & 30 mètres
<b>XCELR</b>	Détecteur Volumétrique Radio	<b>PROXTAGPK5</b>	Lot de 5 badges
<b>XCELRPT</b>	Détecteur Volumétrique Radio animaux -25kg	<b>CAM-EXT-00</b>	Caméra IP Extérieure I-ON
		<b>CAM-INT-00</b>	Caméra IP Intérieure I-ON