

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ



№ ТС RU C-DE.AJ32.B.01990

Серия RU № 0290859

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ продукции Общества с ограниченной ответственностью Центр "ПрофЭкс".
 Место нахождения: 115114, Российская Федерация, город Москва, улица Дербеневская, дом 24, строение 3.
 Фактический адрес: 115114, Российская Федерация, город Москва, улица Дербеневская, дом 24, строение 3.
 Телефон: 8 (495) 268-06-77, факс: 8 (495) 668-12-79, адрес электронной почты: info@profeks.ru. Аттестат аккредитации регистрационный № РОСС RU.0001.11AJ32 выдан 09.07.2013 года Федеральной службой по аккредитации

ЗАЯВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «Купер Индастриз Раша».

Основной государственный регистрационный номер: 1067746365983.

Место нахождения: 107076, Российская Федерация, город Москва, улица Электрозаводская, дом 33, строение 4

Фактический адрес: 143960, Российская Федерация, Московская область, город Реутов, улица Фабричная, дом 7

Телефон: 84955102427, факс: 84955102428, адрес электронной почты: info@cooper.ru.com

ИЗГОТОВИТЕЛЬ "Cooper Crouse-Hinds GmbH".

Место нахождения: Германия, D-69412 Eberbach Neuer Weg Nord 49

Фактический адрес: Германия, D-69412 Eberbach Neuer Weg Nord 49

Филиал изготовителя: SC Cooper Industries Romania SRL, Zona industrială vest, Str. III Nr. 12, 310510 Arad, RO

ПРОДУКЦИЯ Вилки и розетки для промышленного применения торговой марки SEAG типов (смотри приложение - бланк № 0211840).

Продукция изготовлена в соответствии с Директивой 2014/35/EU.

Серийный выпуск

КОД ТН ВЭД ТС 8536 69 900 8

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 004/2011 "О безопасности низковольтного оборудования"

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ протоколов испытаний №№ 7179-04-15, 7180-04-15 от 30.04.2015 года. Испытательный центр Общество с ограниченной ответственностью «АкадемСиб», аттестат аккредитации регистрационный № РОСС RU.0001.21AB09 действителен до 01.08.2016 года, фактический адрес: 630024, Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, улица Бетонная, дом 14; акта анализа состояния производства № 02443АП от 22.04.2015 года органа по сертификации продукции Общества с ограниченной ответственностью Центр "ПрофЭкс".

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Срок хранения и службы соответствует EN / IEC 60309. Срок хранения указан в товаросопроводительной документации, приложенной к изделию. Условия хранения соответствуют требованиям технического регламента.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 30.04.2015 ПО 10.12.2019 ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)

(подпись)

Я.А. Козлова

(инициалы, фамилия)

К.А. Маслякова

(инициалы, фамилия)

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ТС RU C-DE.AL32.B.01990

Серия RU № **0211840**

Код ТН ВЭД ТС	Наименование, типы, марки, модели однородной продукции, составные части изделия или комплекса	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
8536 69 900 8	Вилки и розетки для промышленного применения торговой марки SEAG типов:	
	<p>GHG52 (1) (2) (3) (4) R. Структурное обозначение разъемов промышленного использования GHG52 - разъемов промышленное использование (1) – номинальный ток (1 - 16А; 2 - 32А; 4 – 63А; 5 – 125А) (2) - тип изделия (2 - настенная розетка; 3 – соединитель; 4 – настенная розетка с блокировкой выключателя; 7 – вилка; 8 – фланцевая розетка; 9 - разъемы); (3) - количество полюсов (3 – трехполюсный; 4 - четырехполюсный; 5 – пятиполюсный); (4) - расположение заземляющих контактов в соответствии с часовым циферблатом (две цифры). В обозначении типа продукции может быть добавлен буквенно-цифровой индекс, обозначающий варианты исполнения, не влияющие на безопасность продукции</p>	



Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)

(подпись)

Я.А. Козлова

(инициалы, фамилия)

К.А. Маслякова

(инициалы, фамилия)