



保護構造 IP65



金属シャフト付負荷開閉器 P1およびP3



新型の金属シャフト付きP1とP3により、負荷開閉器Pの製品群で指摘されていたギャップが埋められました。これにより、盤の組立業界において新しい可能性が引き出され、25A~100Aのオフ動作で機器の制御盤に使用されます。



新型延長シャフトにより、信頼性の高い開閉器Pは、奥行きが600mmまでの盤に取付け可能で、ハンドルやシャフトなどのオプションを用いて、様々なアプリケーションに対応可能です。又、もっとも一般的な形式は、スイッチ/シャフト/ハンドルのセットでも供給されます。



- 低電力消費で、性能と信頼性の高い負荷開閉器P。
- スイッチは、DINレール又は取付けプレートに素早く取付け可能。
- 時間と経費の削減—セット品のスイッチは、注文や梱包、又は組立時間を削減。N相用や補助接点付きも供給されています。

- SVBハンドルによるON位置での簡単なインターロックおよび、OFF位置で南京錠(8mm)x3個までの施錠が可能。
- K Line ハンドルを使用して、扉をOFF位置でインターロック可能。電源を切ることなく不具合を発見する為に、ON位置でインターロックの解除が可能。

EATON

Powering Business Worldwide

* スイッチ、シャフトおよびハンドルを単品、又は標準の組合せパックでご注文下さい。

	詳細	形式	コード no.
スイッチ本体, type P.../XM 	3 極 25A	P1-25/XM	172834
	3 極 32A	P1-32/XM	172835
	3 極 63A	P3-63/XM	172836
	3 極 100A	P3-100/XM	172837
金属シャフト 	奥行400mmの盤用シャフト	P1/P3-M400	172844
	奥行600mmの盤用シャフト	P1/P3-M600	172845
操作ハンドル Moeller シリーズのつまみやハンドルは、ON位置で ドアインターロックが可能。 SVB メインスイッチハンドルはOFF位置で 施錠可能: 南京錠 (8mm) x 3個まで 	つまみ黒 P1用	KNB-P1/M	172838
	つまみ黒 P3用	KNB-P3/M	172839
	施錠式 メインスイッチハンドル P1 赤/黄	SVB-P1/M	172840
	施錠式 メインスイッチハンドル P3 赤/黄	SVB-P3/M	172841
	施錠式 メインスイッチハンドル P1 黒	SVB-SW-P1/M	172842
	施錠式 メインスイッチハンドル P3 黒	SVB-SW-P3/M	172843
K-Line のつまみやハンドルは、ON位置で ドアインターロックとOFF位置での施錠が 可能。 特殊工具を使用してON位置でドアインター ロックの解除も可能。 南京錠 (6mm)x2個、又はシリンダロックによる 施錠可能。  600mmには対応していません。	P1用つまみ、青色、施錠可能	K1DB/P	1818029
	P1用つまみ、赤/黄、施錠可能	K1DR/P	1818030
	P1用つまみ、グレー、施錠可能	K1DG/P	1818031
	P3用つまみ、青色、施錠可能	K2SDB/P	1818032
	P3用つまみ、赤/黄、施錠可能	K2SDR/P	1818033
	P3用つまみ、グレー、施錠可能	K2SDG/P	1818034
	P3用つまみ、青色、シリンダロック/キー	K2SDB/C	1818038
	P3用つまみ、赤/黄、シリンダロック/キー	K2SDR/C	1818039
P3用つまみ、グレー、シリンダロック/キー	K2SDG/C	1818040	
N相用	P1のN相用	N-P1Z	000652
	P3のN相用	N-P3Z	064805
補助接点	補助接点1 N/O, 1N/C:P1 又は P3用	HI11-P1/P3Z	062031
スイッチ、シャフトおよびハンドルのセット 注文の手間や梱包を減らす為に、殆どの 組合せは1セットとして注文可能です。 (400mmシャフトのみ組合せ可能) 一般的な例はこちら→ 	25A 3 極 P1 スイッチ、奥行 400mmの盤用シャフト、 施錠可能なメインスイッチハンドル 赤/黄付き	P1-25/M4/ SVB	172875
	32A 3 極 P1 スイッチ、補助接点 1NO/1NC、 奥行 400mm の盤用シャフト、施錠可能なメイン スイッチハンドル、黒色	P1-32/M4/ HI11/SVB-SW	172870
	63A 3 極 P3 スイッチ、奥行 400mmの盤用シャフト、 K Line K2 つまみ、施錠可能、赤/黄	P3-63/M4/ K2-PR	172810