

UPS per PC, workstation e sistemi audio/video domestici

UPS monofase

2 UPS Eaton 5S

550/700/1000/1500 VA



Gamma di prodotti UPS Eaton 5S



Versatilità Eaton 5S

Ideale per proteggere:

- Workstation
- Impianti telefonici aziendali
- Dispositivi di rete
- Apparecchi POS



Protezione conveniente dell'alimentazione per le workstation

Prestazioni

- L'UPS Eaton 5S fornisce un'efficiente protezione dell'alimentazione, anche in presenza di disturbi elettrici. Le fluttuazioni di tensione sono corrette automaticamente utilizzando un dispositivo AVR (booster/fader), senza che siano necessarie le batterie.
- Il modello 5S non solo fornisce l'alimentazione di backup da batteria per mantenere funzionante l'apparecchiatura durante le interruzioni dell'alimentazione, ma fornisce anche una protezione efficace contro i danni delle sovracorrenti.

Affidabilità

- Il modello 5S protegge le apparecchiature connesse in rete dalle sovracorrenti "backdoor" che provengono attraverso Ethernet, Internet o la linea telefonica.
- Il test periodico automatico della batteria del modello 5S assicura la rilevazione precoce della necessità di sostituzione della batteria.
- La batteria facile da sostituire aiuta ad allungare la durata di servizio dell'UPS.

Versatilità

- Il modello 5S può essere installato verticalmente sopra o sotto la scrivania o orizzontalmente sotto un monitor. Il suo fattore di forma compatto e sottile consente anche di integrarlo facilmente in ambienti con vincoli di spazio.
- Il modello 5S è dotato anche di una porta USB compatibile HID per l'integrazione automatica con i sistemi operativi più comuni (Windows/Macintosh OS/Linux). Il modello 5S è anche compatibile con il software di gestione dell'alimentazione Eaton UPS Companion.
- Tutti i modelli vengono forniti con un cavo USB e con due cavi per i carichi IEC-IEC.

UPS Eaton 5S

550/700/1000/1500 VA



- 1 Interfaccia utente a LED
- 2 Pannello di sostituzione batteria
- 3 Porta USB
- 4 Protezione linea dati
- 5 4 IEC 10 A e 4 protette da sovracorrenti solo IEC 10 A
- 6 Pulsante di reimpostazione sul disgiuntore di circuito

UPS Eaton 5S 1000i

SPECIFICHE TECNICHE	550	700	1.000	1.500
Nominale (VA/W)	550 VA/330 W	700 VA/420 W	1000 VA/600 W	1500 VA/900 W
Caratteristiche elettriche				
Tecnologie	Line-Interactive (AVR con Booster + Fader)			
Intervallo tensione in ingresso	175 V - 275 V			
Tensione in uscita	230 V			
Frequenza	50-60 Hz con selezione automatica			
Connessioni				
Numero di prese IEC	4	6	8	8
Prese con protezione da sovracorrenti e backup/ Presa con protezione da sovracorrenti	3/1	3/3	4/4	4/4
Batterie				
Tempi di backup tipici al 50% e al 70% del carico*	10/6 mn	9/5 mn	14/8 mn	11/8 mn
Gestione batteria	Test automatico della batteria, protezione dalla scarica profonda, funzione di avvio a freddo e batterie sostituibili			
Comunicazioni				
Porta di comunicazione	Porta USB compatibile HID per integrazione automatica con la maggior parte dei sistemi operativi comuni (Windows Vista, 7 e 8, Linux, Mac OS X), cavo fornito			
Protezione linea dati	Tel/Fax/Modem/Internet ed Ethernet			
Standard				
Sicurezza ed EMC	IEC/EN 62040-1, IEC/EN 62040 -2, CB Report, marchio CE			
Dimensioni e peso				
Dimensioni A x L x P	250 x 87 x 260 mm	250 x 87 x 260 mm	250 x 87 x 382 mm	250 x 87 x 382 mm
Peso	4,96 kg	5,98 kg	9,48 kg	11,08 kg
Assistenza e supporto clienti				
Garanzia	2 anni di garanzia, batterie incluse			
* I tempi di backup sono approssimativi e possono variare secondo le apparecchiature, la configurazione, l'età della batteria, temperatura, ecc.				
Codici parti				
5S	5S550i	5S700i	5S1000i	5S1500i