

UPS Eaton Ellipse PRO

650/850/1200/1600 VA



Gamma Ellipse Pro



Schermo LCD

Protezione avanzata per:

- Workstation
- Dispositivi di rete
- Periferiche



Protezione dell'alimentazione e risparmio energetico per le workstation

- Lo schermo LCD sull'UPS Eaton Ellipse PRO fornisce informazioni chiare sul suo stato e sulle misure. Consente anche di configurare facilmente le impostazioni dell'UPS.
- La funzione EcoControl, che disabilita automaticamente le periferiche quando è spento il dispositivo principale, può ridurre il consumo di energia fino al 20%.
- La funzione Automatic Voltage Regulation (AVR) corregge immediatamente le fluttuazioni di tensione, quindi potete continuare a lavorare anche in presenza di cali di tensione e sovratensioni senza utilizzare le batterie.
- Il modello Ellipse PRO include un dispositivo di protezione dalle sovracorrenti ad alte prestazioni conforme a IEC 61643-1. Questo dispositivo protegge anche le connessioni dati come Ethernet, Internet e le linee telefoniche.

Facile integrazione e installazione

- Ellipse PRO viene fornito con quattro (modelli 650/850) o otto prese (modelli 1200/1600) Schuko (DIN) o francesi (FR) per una facile connessione alle configurazioni più comuni di computer e periferiche. Sono anche disponibili modelli IEC.
- La progettazione ultrapiatta di Ellipse PRO ne semplifica l'installazione in qualsiasi ambiente d'ufficio: le opzioni di installazione includono il posizionamento verticale sotto la scrivania, orizzontale sotto un monitor, su rack da 19" (kit 2U opzionale) e per montaggio a parete (kit opzionale).
- Ellipse PRO è dotato di una porta USB e viene fornito completo di cavo USB e software Eaton UPS Companion, che consente lo spegnimento sicuro del sistema, la misurazione del consumo di energia e una facile configurazione delle impostazioni dell'UPS.

Tranquillità totale

- Tre anni di garanzia, batterie incluse
- Garanzia illimitata per le apparecchiature collegate al computer (solo paesi UE e Norvegia)
- La batteria si verifica automaticamente a intervalli regolari, assicurando una segnalazione precoce della necessità di sostituzione.
- La batteria facile da sostituire aiuta ad allungare la durata di servizio dell'UPS.

UPS Eaton Ellipse PRO

650/850/1200/1600 VA



Eaton Ellipse PRO 650

- 1 3 prese con protezione da sovracorrenti e backup, 1 presa solo con protezione da sovracorrenti
- 2 1 presa EcoControl
- 3 Protezione Telefoni, Internet e Ethernet
- 4 Porta USB
- 5 Batterie sostituibili
- 6 Pulsante di reimpostazione sul disgiuntore di circuito



Eaton Ellipse PRO 1600

- 1 4 prese con protezione da sovracorrenti e backup
- 2 4 prese con protezione da sovracorrenti
- 3 2 prese EcoControl (modelli 1200/1600)
- 4 Protezione Telefoni, Internet e Ethernet
- 5 Porta USB
- 6 Batterie sostituibili
- 7 Pulsante di reimpostazione sul disgiuntore di circuito

2

SPECIFICHE TECNICHE	650	850	1.200	1.600
Potenza nominale (kVA/kW)	650 VA/400 W	850 VA/510 W	1.200 VA/750 W	1.600 VA/1.000 W
Caratteristiche elettriche				
Tecnologie	Line-Interactive (AVR con booster + fader)			
Intervallo tensione in ingresso	165 V - 285 V (regolabile a 150 V - 285 V)			
Tensione in uscita	230 V (regolabile a 220 V - 230 V - 240 V)			
Frequenza	50-60 Hz con selezione automatica			
Conessioni				
Numero di prese	4	4	8	8
Prese con protezione da sovracorrenti e backup/Presse con protezione da sovracorrenti	3/1	3/1	4/4	4/4
Funzionalità				
Interfaccia utente	LCD (stato e misure dell'UPS, configurazione delle impostazioni dell'UPS)			
EcoControl (disattivazione automatica delle periferiche inattive)	Sì, fino al 15% di risparmio energetico	Sì, fino al 15% di risparmio energetico	Sì, fino al 20% di risparmio energetico	Sì, fino al 20% di risparmio energetico
Protezione dalle sovracorrenti	Dispositivo di protezione dalle sovracorrenti compatibile con IEC 61643-1			
Batterie				
Tempi di backup tipici al 50% e al 70% del carico*	9/5 mn	9/5 mn	9/5 mn	9/5 mn
Gestione batteria	Test automatico della batteria, protezione dalla scarica profonda, funzione di avvio a freddo e batterie sostituibili			
Comunicazioni				
Porta di comunicazione	Porta USB (cavo fornito)	Porta USB (cavo fornito)	Porta USB (cavo fornito)	Porta USB (cavo fornito)
Software	CD ROM Eaton UPS Companion (consente lo spegnimento sicuro del sistema, la misurazione del consumo di energia e una facile configurazione delle impostazioni dell'UPS)			
Protezione linea dati	Telefono/fax/modem/Internet ed Ethernet			
Standard				
Sicurezza ed EMC	IEC/EN 62040-1, IEC/EN 62040 -2, CB report, marchio CE			
Protezione dalle sovracorrenti	IEC 61643-1			
Dimensioni A x L x P e peso				
Dimensioni A x L x P	260 x 82 x 285 mm	260 x 82 x 285 mm	275 x 82 x 390 mm	275 x 82 x 390 mm
Peso	6,6 kg	7,3 kg	9,9 kg	11,3 kg
Assistenza e supporto clienti				
Garanzia	3 anni di garanzia, batterie incluse Garanzia illimitata per le apparecchiature collegate al computer (solo paesi UE e Norvegia)			

* I tempi di backup sono approssimativi e possono variare secondo le apparecchiature, la configurazione, l'età della batteria, temperatura, ecc.

Codici parti	650	850	1.200	1.600
Prese francesi (FR)	ELP650FR	ELP850FR	ELP1200FR	ELP1600FR
Prese Schuko (DIN)	ELP650DIN	ELP850DIN	ELP1200DIN	ELP1600DIN
Prese IEC	ELP650IEC	ELP850IEC	ELP1200IEC	ELP1600IEC
Accessori				
Kit di montaggio per rack 19" (2U)	ELRACK	ELRACK	ELRACK	ELRACK
Kit di montaggio a parete	ELWALL	ELWALL	ELWALL	ELWALL