

Szünetmentes tápegység (UPS) 3S Mini 36W DC UPS



Eaton 3S Mini UPS

Gondoskodjon a csatlakoztatott eszközök folyamatos működéséről áramkimaradások idején egy megfizethető és kompakt DC UPS segítségével, amely biztosítja az internet routerek, IP kamerák, személyi asszisztensek és okosvezérlők áramellátását.



Ne veszítse el a kapcsolatot!

Tartsa üzemképes állapotban kritikus fontosságú csatlakoztatott eszközeit (Internet gateway, IP kamera, Smart-home vezérlő, személyi asszisztens stb.) áramkimaradás esetén.

Őrizze meg a csatlakoztatott eszközök (pl. IP kamerák) távvezérlésének lehetőségét, akkor is, ha nincs hálózati áramellátás.

Túláramvédelem a belső áramkörön keresztül.

Hozzáilleszthető

Válasszon négy kimeneti feszültség közül, amelyek kompatibilisek bármely kritikus alkalmazás tápellátási igényével. Válasszon négy kimeneti csatlakozótípus közül, hogy megfelelő módon illeszkedjen a külső eszköz követelményeihez.

Egyszerű

Könnyen leolvasható LED-kijelző, amely információt nyújt a kijelölt kimeneti feszültségről és a hátralévő akkumulátorkapacitásról.

Hidegindítás funkcióval akár akkumulátorbankként (power bank) is használható a 3S Mini UPS.

Kompakt és csendes

A 3S Mini kiváltja az Ön készülékével együtt szállított tápegységet, így kiegészítő készülékek nélkül biztosítja az áramellátást.


A szuper kompakt, csendes és stílusos kialakításnak köszönhetően a 3S Mini jól illeszkedik minden otthoni vagy üzleti környezetbe.

EATON


Powering Business Worldwide

Eaton 3S Mini UPS


Mellékelve 4-féle kimeneti cső-adapter



- 1 Be-/kikapcsoló gomb
- 2 Négy LED jelzi a kimeneti feszültség beállítását vagy a fennmaradó akkumulátorkapacitást.
- 3 Bemeneti kábel
- 4 Kimeneti kábel



Tipikus áthidalási idők



MŰSZAKI ADATOK

Bemeneti feszültség	90-264 V AC
Bemeneti frekvencia	50/60 Hz
Kimeneti feszültség/Áramok	9V/3A - 12V/3A - 15V/2,4A - 19V/1,89A
Kimeneti csatlakozó	Cső-adapterek (5,5 x 2,5 / 5,5 x 2,1 / 4,75 x 1,7 / 3,5 x 1,35)
Névleges teljesítmény	36 W
Akkumulátor típusa	Li-Ion (lítium-ion)
Akkumulátorkapacitás	3,7 V / 2200 mAh x 2
UPS méretek (Szé. x Ma. x Mé.)	95,5 x 30 x 136 mm
UPS tömege	0,4 kg
Üzemi hőmérséklet	0 – 35 °C
Biztonság	MSZ EN 62477-1 (IEC 62477-1), CE jelölés, CB jelentés
EMC	MSZ EN IEC 62040-2 (IEC 62040-2)
Garancia	2 év

Modellek

Cikkszám	3SM36	3SM36BS
Bemeneti kábel	Schuko csatlakozóval (FR/DIN)	BS1363 (UK - Egyesült Királyság)

Fenntartjuk a jogot a termékek, a dokumentumban foglalt információk és árak módosítására (pl. tévedések vagy hiányosságok miatt). Csak a megrendelés-visszaigazolás és a technikai dokumentáció tekinthető kötelező érvényűnek. Ugyanígy a közölt képek és fényképek sem garantálnak adott elrendezést vagy funkcionalitást. Bármilyen formában történő használatukhoz az Eaton előzetes jóváhagyása szükséges. Ugyanez igaz a márkanevekre is (különösen az Eaton, Moeller és Cutler-Hammer nevek tekintetében). Az Eaton weboldalán és rendelés-visszaigazolásán hivatkozott Általános Szerződési Feltételek érvényesek.

Eaton
Eaton Industries Kft.
H-1123 Budapest,
Nagyenyed utca 8-14.
Eaton.com/HU

© 2021 Eaton
Minden jog fenntartva.
A kiadvány száma: PA153012HU
2021. Augusztus

Az Eaton bejegyzett védjegy.

Valamennyi más védjegy azok tulajdonosainak birtokában van.

Kövessen bennünket a közösségi médiában, hogy megismerje a legújabb termékeket és információkat.



Powering Business Worldwide