



ASC 3S d'Eaton

La conception épurée du modèle 3S d'Eaton® fournit une batterie de secours écoénergétique et au rendement élevé en plus d'une protection contre les surtensions pour vos appareils haut de gamme domestiques ou de bureau, prêt à l'emploi.

Caractéristiques et avantages des produits 3S d'Eaton :

Facilité d'utilisation : La fonction prête à l'emploi de la 3S vous permet de commencer à sauvegarder votre équipement dès que vous sortez l'appareil de la boîte (3S550 et 750 seulement). Obtenez une intégration automatique avec Windows, Mac et Linux avec une connexion simple à un port USB.

Contrôle écologique (EcoControl) : Le modèle 3S gère votre efficacité énergétique grâce aux sorties EcoControl Master/Control (modèle 3S750 seulement). Lorsque l'élément utilisant la sortie principale (p. ex., votre ordinateur) est inactif ou éteint, alors les éléments utilisant les sorties de contrôle (p. ex., l'imprimante, le numériseur, le télécopieur) sont automatiquement mis hors tension, ce qui vous récompense en réalisant jusqu'à 30 % d'économies d'énergie sur une batterie de secours habituelle.

Conception moderne : La conception élégante du modèle 3S vous permet de l'afficher à côté de votre équipement de haute technologie pour un aspect sophistiqué. Cette unité peut également être montée au mur ou sur un bureau pour économiser de l'espace supplémentaire.

Protection supérieure : La conception haute efficacité du modèle 3S d'Eaton offre une protection de l'alimentation de qualité supérieure pour un maximum de 10 dispositifs, y compris ceux qui utilisent des lignes de données.

Intelligent Power Protector

En combinant le logiciel Intelligent Power® Protector d'Eaton avec le modèle 3S, vous pouvez surveiller et gérer tous les appareils d'alimentation de votre réseau. Vous pouvez même activer l'arrêt en douceur des ordinateurs pendant une panne de courant prolongé.

Pour en savoir plus, veuillez consulter :

Eaton.com/intelligentpower

Services et soutien

Eaton fournit un soutien produit 24 heures par jour, 7 jours par semaine. Du remplacement de la batterie aux contrats de maintenance, Eaton offre l'un des meilleurs modèles de service de l'industrie.

Garantie de trois ans

La garantie du modèle 3S couvre l'ASC ainsi que les batteries pendant trois ans. Aucun autre fabricant dans ce domaine n'offre une garantie aussi complète.

Autonomie de la batterie

La batterie 3S fournit jusqu'à 45 minutes de batterie de secours. Pour obtenir un tableau détaillé de la durée de fonctionnement de la batterie interactif, rendez-vous sur Eaton.com/3S, puis consultez les pages de spécifications techniques individuelles pour plus de détails sur chaque unité.



La batterie 3S est compacte et polyvalente; elle se range sous un bureau ou se monte au mur.



GUIDE DE SÉLECTION DU MODÈLE 3S*

Numéro de catalogue	Puissance nominale (VA/watts)	Raccordement d'entrée	Port de sortie	Dimensions (H x L x P), en	Poids net, lb
120V, 50/60 Hz					
3S350	350/200	5-15P	(8) 5-15R	3.4 x 5.5 x 13.2	6.6
3S550	550/330	5-15P	(8) 5-15R	3.4 x 5.5 x 13.2	7.3
3S750**	750/450	5-15P	(10) 5-15R	3.4 x 6.7 x 13.2	9.7

* En raison des programmes d'amélioration en continu des produits, toutes les spécifications sont modifiables sans préavis. Rendez-vous sur Eaton.com/3S pour consulter les spécifications complètes du produit.

**Ce modèle possède la capacité d'économie d'énergie EcoControl. Pour activer EcoControl, téléchargez le logiciel Personal Solution-Pac d'Eaton : Eaton.com/psp.

***Sur chaque unité, la moitié des sorties fournissent une batterie de secours et une protection contre les surtensions, la moitié fournit une protection contre les surtensions uniquement.

Eaton 3S (750 VA)

Sortie principale EcoControl (modèle 3S750 seulement) — lorsque l'appareil utilisant cette sortie est inactif ou éteint, les éléments utilisant les sorties de contrôle reliées sont mis hors tension pour économiser de l'énergie

Cinq ports de sorties avec batterie de secours et protection contre les surtensions

Cinq ports de sorties avec protection contre les surtensions



Bouton d'alimentation

Indicateur de panne de batterie

Sorties de contrôle EcoControl (modèle 3S750 seulement) — les dispositifs utilisant ces sorties sont hors tension lorsque l'article branché dans la sortie principale est éteint ou au ralenti

Cordon de raccordement de 1,8 m (6 pi) avec 5-15P

Cordon de raccordement de 1,8 m (6 pi) avec 5-15P

Bouton Réinitialiser (disjoncteur)

Connecteurs RJ-45 pour protéger les dispositifs connectés aux lignes de données

Port USB-HID prêt à l'emploi (modèles 3S550 et 750 seulement)



Pour interagir avec le modèle 3S d'Eaton, veuillez consulter le site suivant :

Eaton.com/3S

Eaton
1000 Eaton boulevard
Cleveland (Ohio) 44122
États-Unis Eaton.com

Eaton.com/powerquality

© 2021 Eaton
Tous droits réservés.
Imprimé aux États-Unis
BR153119FC / GG
Janvier 2021

Eaton et Intelligent Power sont des marques déposées.

Toutes les marques de commerce appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

Follow us on social media to get the latest product and support information.

