

Eaton 5S UPS

550/700/1000/1500VA



Eaton 5S UPS-mallisarja



Monikäyttöinen Eaton 5S UPS

Suojaa esimerkiksi:

- Työasemia
- Puhelinjärjestelmiä
- Verkkolaitteita



Edullista sähkönsuojausta työasemille

Suorituskykyinen

- Eaton 5S UPS varmistaa tehokkaasti häiriöttömän sähkönsyötön vaativissa sähköolosuhteissa. Automatic Voltage Regulation (AVR) - tekniikalla (booster/fader) korjataan jännitevaihtelut ja säädetään jännitettä ilman akustokäyttöä.
- Sen lisäksi, että 5S syöttää akuston kautta sähköä katkon aikana suojattavalle laitteelle, se tarjoaa myös tehokkaan suojan vahingollisia ylijännitepiikkejä vastaan.

Luotettava

- 5S Suojaa verkkolaitteita ylijännitepiikeiltä, jotka voivat tulla lähiverkon, internetin tai puhelinlinjan kautta.
- Säännölliset, automaattiset akustotestit varmistavat sen, että akustonvaihtotarve huomataan ajoissa.
- Helposti vaihdettavat akut pidentävät UPSin käyttöikää.

Käytännöllinen

- 5S säästää tilaa kompaktin kokonsa ansiosta. UPSia voi käyttää tornimallisena pystyssä esim. pöydän päällä tai tietokoneen näytön alla.
- 5S:n HID-yhteensopiva USB-portti soveltuu yleisimpien käyttöjärjestelmien automaattiseen asennukseen (Windows/ Mac OS/Linux). Eaton UPS Companion sähkönhallintaohjelma hallittuine alasajoineen toimii hyvin 5S UPSissa.
- Kaikkien mallien mukana tulee USB-kaapeli ja kaksi IEC-IEC -kuormakaapelia.

EATON

Powering Business Worldwide

Eaton 5S UPS

- 1 LED-indikaattori
- 2 Akunvaihtopaneeli
- 3 USB-portti



- 4 Datalinjan suojaus
- 5 4 IEC 10A ja 4 ylijännite vain IEC 10A
- 6 Virtakatkaisijan reset-painike

Eaton 5S 1000i UPS

TEKNISET TIEDOT EATON 5S UPS	550	700	1000	1500
Tehot (VA/W)	550 VA / 330 W	700 VA / 420 W	1000 VA / 600 W	1500 VA / 900 W
Electrical Characteristics				
Teknologia	Line-Interactive (AVR: Booster + Fader)			
Tulojännitealue	175V-275V			
Lähtöjännite	230 V			
Taajuus	50-60 Hz automaattinen			
Liitännät				
IEC-lähtöjen määrä	4	6	8	8
Ylijännitesuojatut lähdöt akkuvarmistuksella/ Ylijännitesuojatut lähdöt	3/1	3/3	4/4	4/4
Akut				
Tyypillinen varakäyntiaika 50 ja 70% kuormalla*	10/6 min	9/5 min	14/8 min	11/8 min
Akustonhallinta	Automaattinen akkutesti, syväpurkauksen esto, kylmästartti mahdollinen, vaihdettavat akut			
Kommunikaatio				
Kommunikaatioportti	HID-yhteensopiva USB-portti yleisimpien käyttöjärjestelmien automaattiseen asennukseen (Windows Vista, 7 & 8, Linux, Mac OS X), kaapeli mukana			
Datalinjan suojaus	Puh/Fax/Modeemi/Internet ja Ethernet			
Standardit				
Turvallisuus & EMC	IEC/EN 62040-1, IEC/EN 62040 -2, CB Report, CE mark			
Mitat ja paino				
Mitat K x L x S	250 x 87 x 260 mm	250 x 87 x 260 mm	250 x 87 x 382 mm	250 x 87 x 382 mm
Paino	4,96kg	5,98kg	9,48kg	11,08kg
Asiakaspalvelu ja tekninen tuki				
Takuu	Kahden vuoden takuu akusto mukaanlukien			

* Varakäyntiajat ovat ohjeellisia ja voivat vaihdella laitteen, kokoonpanon, akuston käyttöiän, lämpötilan, ym. mukaan..

Tuotenumero	550	700	1000	1500
5S	5S550i	5S700i	5S1000i	5S1500i

Jatkuvan tuotekehityksen myötä tekniset tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.

