


Protection contre les surtensions de type 2 **Eaton**

Protection de l'entrée électrique



Mike Holmes
édition signature

"Je protège tous mes appareils électroniques contre les surtensions grâce aux parasurtenseurs centraux de Eaton."

- Mike Holmes



EATON

Powering Business Worldwide



Les parasurtenseurs centraux de type 2 Eaton sont homologués selon la norme UL^{MD} 1449 (3^e édition) et procurent le plus haut degré de protection et de sécurité.

Ces protections de type 2 se raccordent de façon permanente au panneau, du côté de la charge, auprès des protections contre les surintensités (disjoncteurs).

Les parasurtenseurs Eaton:

- Sélection la plus complète de l'industrie
- Protection supérieure des appareils électroniques
- Couverture de garantie étendue

Modèles offerts:

- Pour intégrateurs d'équipement électrique
- Modèles pour installation à pied d'oeuvre
- Modèles universels pour toutes les marques de panneaux
- Accessoires de montage

Protection supplémentaire:

- Les surtensions destructrices se propagent non seulement par les lignes électriques, mais aussi par les lignes téléphoniques et du câble. Voilà pourquoi nous offrons des parasurtenseurs:
- de ligne téléphonique et de câble.

Protection contre les surtensions à l'entrée électrique

Ces produits de protection d'alimentation c.a. sont **approuvés par MIKE HOLMES**, sont munis d'un indicateur d'état à DEL, possèdent une garantie à vie limitée et s'utilisent à l'intérieur comme à l'extérieur. Homologations: UL 1449 3^e édition et cUL. Tension nominale: 600 V L - N, 1000 V L - L, 800 V N - G et 600 V L - G, 120/240 V c.a. à 50/60 Hz.



CHSPT2ULTRA (MEILLEUR)


- Courant de décharge nominal: 20 kA (I_N)
- Surintensité nominale, par phase: 108 kA
- Garantie de 75 000\$*



CHSPT2SURGE (BON)

- Courant de décharge nominal: 5 kA (I_N)
- Surintensité nominale, par phase: 36 kA
- Garantie de 25 000\$*
- Garantie limitée de 5 ans

Ces produits de protection sont **approuvés par MIKE HOLMES** et homologués UL/cUL, offrent une garantie à vie limitée, s'utilisent à l'intérieur comme à l'extérieur.



CHSPCABLE

- Protège 2 câbles coaxiaux
- Câble bidirectionnel
- Protection de surintensité de 10 kA, par ligne
- Tension de seuil c.c.: 145 V
- Garantie de 10 000\$*



CHSPT22PACK (ensemble combo)

- Alimentation c.a. et câble coaxial
- Paquet de 2, inclut: CHSPT2ULTRA, CHSPCABLE
- Reportez-vous aux descriptions individuelles pour tous les détails

* Le montant garanti couvre l'équipement raccordé. Détails de la garantie et des produits: eaton.com/surgetrap.

Garantie

- Tous les parasurtenseurs de type 2 comportent une garantie à vie limitée et une garantie sur l'équipement raccordé
- Tous les détails de la garantie à eatoncanada.ca/ResidentialProducts

Comment commander:

- N'hésitez pas à joindre votre distributeur ou représentant local pour tous les détails!
- Pour tout renseignement additionnel, appelez-nous: 1-800-268-3578



Eaton Corporation
Groupe électrique
5050 Mainway
Burlington (Ontario)
L7L 5Z1
1-800-268-3578
www.eatoncanada.ca

©2016 Eaton Corporation
Tous droits réservés
Imprimé au Canada
Publication No. SA010003FC
Février 2016



UL est une marque déposée d'Underwriters Laboratories.

cULus

Toutes les autres marques de commerce sont la propriété de leur détenteur respectif.

Visitez le
www.eatoncanada.ca/ResidentialProducts
pour plus d'information