

EverTough par Eaton: Maintenant encore plus robuste




Eaton a rendu les embrayages EverTough encore plus robustes. Toutes les versions à réglage manuel ou automatique comprennent les nouvelles caractéristiques suivantes :

Trois embouts de graissage doubles

- Accès facile pour la maintenance

Plateaux de pression plus larges

- Fournit une zone de contact accrue : permet à l'embrayage d'être utilisé avec des doigts du système de débrayage hydraulique plus larges
- Aide à réduire les défaillances causées par un mauvais réglage



Gamme EverTough :

EverTough à réglage automatique :

- La technologie brevetée de réglage automatique d'Eaton assure un réglage constant de l'embrayage en maintenant la position de la butée de débrayage.
- Comporte un indicateur d'usure bien visible.
- Élimine en moyenne 13 réglages manuels sur chaque camion.

EverTough à réglage manuel :

- L'embrayage EverTough à réglage manuel est doté de la technologie éprouvée Kwik-Adjust qui permet un réglage plus rapide et plus facile.
- La bague d'ajustement PowerThread d'Eaton élimine le grippage et facilite le réglage.
- Le réglage nécessite approximativement la moitié du mouvement des bagues de réglage régulières.

Recevez un an de garantie supplémentaire sur les embrayages EverTough en utilisant une trousse d'installation d'embrayage d'origine Eaton. Remplacez toutes les bonnes pièces par les pièces d'origine en même temps.



Embrayages robustes EverTough par Eaton

Une vaste gamme de produits vous aide à éviter les erreurs coûteuses dues à la surspécification.

	Diam. des cannelures – Nbre de cannelures	Ouverture d'alésage du volant-moteur	Nbre de ressorts / Type d'amortisseur	Couple réel d'embrayage en lb-pi (doit égaler ou dépasser le couple moteur)	Garniture	EverTough® Réglage automatique	EverTough Réglage manuel
15,5 pouces	2 po – 10	7 po	8	1 400	4		108391-81AM
		8,5 po	10	1 650	4		108391-74AM
		10 po	9 (Mack et Volvo 11 L et 13 L)	1 650	4	109701-51AM	108935-51AM
				1 760	4		108935-61AM
				1 650	6		108935-91AM
				1 760	6	109701-92AM	
		7		1 700	4	109701-82AM	108925-82AM
				1 860	6	109701-20AM	108925-20AM
2 050	6			109701-25AM	108925-25AM		
14 pouces	2 po – 10	7 po	8	1 400	4		108050-59AM

EverTough

- Spécifications pièce de remplacement
- Garantie de 2 an sans limite de kilométrage
- Intervalle de lubrification de 40 000 km (25 000 milles)

Poids estimé à l'expédition :
15,5 po = 150 lb, 14 po = 110 lb



Les embrayages EverTough sont conçus spécifiquement pour les clients du marché des pièces de remplacement pour atteindre l'équilibre nécessaire entre le prix et la performance :

- Garnitures en céramique
- Disponible avec 7, 8, 9 et 10 ressorts
- Couples nominaux de 1 400 à 2 050 lb-pi
- Trois embouts de graissage doubles sur la butée de débrayage
- Intervalle de lubrification 40 000 km (25 000 milles)
- Amortisseur de qualité supérieure Eaton qui réduit les vibrations de torsion de la transmission et satisfait aux attentes de durabilité des constructeurs OEM
- Axe de séparation positive qui assure une séparation égale des disques, un engagement plus fluide et un refroidissement plus efficace
- Déflecteur de contaminants complet qui protège contre les débris
- Ressort à came en acier inoxydable qui accroît la durabilité et la vie utile
- Aucune formation supplémentaire des techniciens requise. Processus d'installation similaire pour les modèles à réglage automatique et manuel
- Tous les embrayages EverTough sont couverts par une garantie deux an avec kilométrage illimité et sont appuyés par le programme de soutien Roadranger®

APPUYÉ PAR LE
PROGRAMME DE SOUTIEN

Roadranger

Pour toute question concernant les spécifications ou pour obtenir de l'aide, composez le 1 800 826-HELP (4357) ou visitez le site Web www.eaton.com/roadranger. Au Mexique, composez le 001 800 826-4357.

Roadranger : Eaton et ses partenaires de confiance offrent les meilleurs produits et services de l'industrie, vous permettant ainsi de passer plus de temps sur la route.

Eaton
Groupe Vehicule
13100 E Michigan Avenue
Galesburg, MI 49053 États-Unis
1 800 826-HELP (4357)
www.eaton.com/roadranger

© Eaton, 2019.
Tous droits réservés. Imprimé aux États-Unis.
CLSL1514FR 0719

Remarque : Les caractéristiques et spécifications qui figurent dans ce document peuvent être modifiées sans préavis et représentent les capacités maximales du logiciel et des produits lorsque toutes les options ont été installées. Bien que tout soit mis en œuvre pour offrir une information exacte, Eaton ne peut garantir qu'elle soit complète, correcte ou exacte, et n'endosse aucune responsabilité pour toute erreur ou omission possible. Les caractéristiques et les fonctions peuvent varier selon les options choisies.

Eaton, Fuller, Roadranger, Solo, UltraShift et Fuller Advantage sont des marques déposées d'Eaton. Toutes les marques de commerce et tous les logos et droits d'auteur sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.