

# Embragues remanufacturados ahora disponible en modelos de torque superior.

Ahora disponible en clasificaciones de 1850 y 2050 libras-pies, los embragues remanufacturados de Eaton son la opción correcta para compradores conscientes del precio. Remanufacturados a los exigentes estándares que utilizan componentes totalmente originales de Eaton, estos embragues están diseñados para una larga duración y funcionamiento libre de problemas.

## Embragues remanufacturados de Eaton

- Ahora disponibles en 1850 y 2050 libras-pies
- Remanufacturados con piezas originales de Eaton
- 50 % menos de esfuerzo sobre el pedal
- Garantía nacional

## Beneficios de embragues remanufacturados Solo

- Conserva el embrague en constante ajuste al mantener la posición de liberación del cojinete
- Cuenta con un indicador de desgaste fácil de ver
- Un deflector completo que controla la contaminación y protege de los residuos
- Cojinete de desembrague con doble zerk

## Beneficios de embragues remanufacturados Easy Pedal

- Kwik-Adjust proporciona ajuste y acceso rápido
- Separador positivo Pin



**EATON**

Powering Business Worldwide

BACKED BY

**Roadranger**

SUPPORT

# Embragues remanufacturados

## Carga pesada

						Remanufacturado		
	Diámetro de estrias – N.º de estrias	Abertura de perforación de volante	N.º de resortes / Tipo de amortiguador	Torque del embrague en libras-pies (debe ser igual o superior el torque del motor)	Revestimiento	Solo®	Easy Pedal®	
15.5 pulgadas	2" – 10	7"	8	1400	4		108391-81MO	
					Orgánico		108391-82MO	
		10"	9 (Mack y Volvo 11 L y 13 L)	7	1650	4	109700-74MO	108391-74MO
					1750	4	109700-61MO	108935-61MO
					1650	6		108935-91MO
					1700	4	109700-82MO	108935-82MO
					1860	6	109700-20MO	108935-20MO†
2050	6	109700-25MO†	108935-25MO†					
	Diámetro de estrias – N.º de estrias	Abertura de perforación de volante	N.º de resortes - Tipo de amortiguador	Torque del embrague en libras-pies (debe ser igual o superior el torque del motor)	Revestimiento	Solo	Easy Pedal	
14 pulgadas	2" – 10	7"	8	1000	3		108034-61MO	
				1150	Orgánico		108034-82MO	
				1400	4		108050-59MO	

† Nuevos números de piezas en septiembre de 2016

## Carga mediana

						Remanufacturado	
	Diámetro de estrias – N.º de estrias	N.º de discos	Tipo de amortiguador	Torque del embrague en libras-pies (debe ser igual o superior el torque del motor)	Revestimiento	Autoajuste	Ajuste manual
Trazo estándar Desplazamiento del cojinete .500" a .560"	1.75" – 10	1	8 / Desplazamiento libre	620	3SB	109400-5MO	107683-5MO
			7 + 1	800	Orgánico		107237-16MO
	1.75" – 10	2**	7 + 1	860	3 pico	109500-10MO	107237-10MO
			7 + 1	860	3SB	109500-20MO*	
	2.0" – 10	2**	7 + 1	1000	4SB	109504-24MO	
	Diámetro de estrias – N.º de estrias	N.º de discos	Tipo de amortiguador	Torque del embrague en libras-pies (debe ser igual o superior el torque del motor)	Revestimiento	Autoajuste	Ajuste manual
Trazo corto Desplazamiento del cojinete .410" a .470"	1.75" – 10	1	8 / Desplazamiento libre	620	3SB	109404-5MO	
			7 + 1	860	3 pico	109503-10MO	

**Nota:** Las características y especificaciones mencionadas en este documento están sujetas a cambios sin previo aviso y representan las capacidades máximas del software y los productos con todas las opciones instaladas. Si bien se ha hecho todo lo posible por garantizar la exactitud de la información incluida aquí, Eaton no hace ninguna declaración acerca de lo completa, correcta y exacta que esta pueda ser y no asume ninguna responsabilidad en caso de errores u omisiones. Las funciones y la funcionalidad pueden variar dependiendo de las opciones seleccionadas.

BACKED BY  
**Roadranger**  
SUPPORT

Para especificaciones o asistencia de servicio, llame al **1-800-826-HELP (4357)** o visite [www.eaton.com/roadranger](http://www.eaton.com/roadranger). En México llame al **001-800-826-4357**.

Roadranger: Eaton y otros asociados de confianza les proveen los mejores productos y servicios en la industria, asegurándoles más tiempo en las carreteras.

**Eaton**  
Grupo de vehículos  
13100 E. Michigan Ave.  
Galesburg, MI 49053 USA  
800-826-HELP (4357)  
[www.eaton.com/roadranger](http://www.eaton.com/roadranger)

© 2016 Eaton  
Todos los derechos reservados.  
Impreso en Estados Unidos.  
CLSL1304 0916