

ValueClutch™ Embragues para Servicio Pesado



El Embrague Apropriado para Cada Camión

Embragues para Servicio Pesado ValueClutch... servicio confiable para vehículos de generaciones anteriores... incluye una garantía a nivel nacional.

Para Clases 6, 7 y 8.

Ahora puede invertir en un duradero y genuino embrague Eaton a aproximadamente el mismo precio de un embrague no genuino. La línea ValueClutch se diseña y se fabrica para vehículos de generaciones anteriores que no requieren las características de diseño avanzado de las líneas de embragues Fuller nuevos y remanufacturados de Eaton.

Usted puede elegir de 10 números de partes de embrague que oscilan entre 1000 y 1650 pies-libras de torque.

Características y beneficios del ValueClutch:

- Costos competitivos
- No se necesita o requiere núcleo
- Sin cargo por el núcleo
- Carga de placa constante
- Ventilación máxima de la cubierta
- Resortes de presión aislados
- Ajuste interno
- Versión Super Duty
- Garantía Nacional

Reconocida por su compromiso con la calidad y la durabilidad, el ValueClutch es fabricado por la misma compañía que diseñó, patentó y produjo el embrague de resortes angulares original por más de 20 años; ¡quién mejor para fabricar que los fabricantes originales! Calidad y soporte confiables de Eaton a un precio accesible. El ValueClutch está disponible en el Programa de Envíos Directos de Fábrica y el Programa PDC.

Números de partes de ValueClutch

# DE PARTE NUEVO DE VALUECLUTCH	TAMAÑO PULG. [MM]	MÁX. TORQUE LIBRAS/PIES [NM.]	TAMAÑO DE ESTRÍA (PULG.)	ESTILO DE AMORTIGUADOR	RESORTES	MATERIAL DE REVESTIMIENTO	NO. DE PALETAS
107034-61B	14 [350]	1000 [1356]	2"-10	Recorrido libre	8	Cerámica	3SB
107050-59B	14 [350]	1400 [1898]	2"	Recorrido libre	8	Cerámica	4SB
107034-57B	14 [350]	1000 [1356]	2"	Recorrido libre	8	Orgánico	N/A
107034-30B	14 [350]	1000 [1356]	2"	Rígido	Ninguno	Orgánico	N/A
107091-74B	15.5 [394]	1650 [2237]	2"	Recorrido libre	10	Cerámica	4SB
107091-77B	15.5 [394]	1250 [1695]	2"	Recorrido libre	8	Orgánico	N/A
107091-81B	15.5 [394]	1400 [1898]	2"	Recorrido libre	8	Cerámica	4SB
107091-83B	15.5 [394]	1070 [1450]	2"	Recorrido libre	8	Orgánico	N/A
107925-82	15.5 [394]	1700 [2307]	2"	Recorrido libre	7	Cerámica	4SB
107935-51B*	15.5 [394]	1650 [2237]	2"	Baja velocidad	9	Cerámica	4SB

*Dual Zerk – solamente para motores MACK
NOTA: Si su camión vino originalmente con un embrague de siete resortes o embrague con amortiguador VCT, Eaton recomienda reemplazar el embrague con el mismo modelo. Si tiene más preguntas respecto al embrague, por favor vea el Selector de embragues para servicio pesado.

BACKED BY
Roadranger
SUPPORT

Para conocer las especificaciones u obtener asistencia técnica, llame al 1-800-826-HELP (4357) o visite www.eaton.com/roadranger. En México, llame al 001-800-826-4357.

Roadranger: Eaton y otros socios de confianza ofrecen los mejores productos y servicios en la industria, garantizando más tiempo en la carretera.

Eaton Corporation
Vehicle Group
13100 E. Michigan Ave.
Galesburg, MI 49053 USA
800-826-HELP (4357)
www.eaton.com/roadranger

© 2015 Eaton
All Rights Reserved. Printed in USA.
CLSL1305SP 0715

Nota: Las características y especificaciones mencionadas en este documento están sujetas a cambios sin previo aviso y representan las capacidades máximas del software y los productos con todas las opciones instaladas. Si bien se ha hecho todo lo posible por garantizar la exactitud de la información incluida aquí, Eaton no hace ninguna declaración acerca de lo completa, correcta y exacta que esta pueda ser y no asume ninguna responsabilidad en caso de errores u omisiones. Las características y la funcionalidad pueden variar dependiendo de las opciones seleccionadas.

Eaton, Fuller, Roadranger, Solo, UltraShift y Fuller Advantage son marcas registradas de Eaton. Todas las marcas comerciales, logotipos y derechos de autor pertenecen a sus respectivos dueños.