

# Bloques de terminales, doble hilera, montaje en base

## Serie KU

### Especificaciones

**Descripción:** Bloques de terminales, doble hilera, montaje en tablero

**Clasificaciones:**

Tensión: 600 V

Corriente: 60 A\*

**Distancia entre centros:** 0.625" (15.88 mm)

**Número de polos:** 2 a 12 polos

**Rango de calibre del cable:** 6-22 AWG, cobre

**Tamaño de tornillo:** #10-32

**Par de apriete:** 20 lb-in

**Distancia entre barreras:** 0.437" (11.09 mm)

**Montaje:** En base

**Material:** Base moldeada: Noryl grado nuclear, negro, UL 94 V1


Chapado de las terminales: Niquel (sobre latón)

**Temperatura de funcionamiento:** 105 °C, máx.

**Información de la agencia certificadora:**

UL, archivo E62622; CSA, archivo 47235

\* La clasificación de 60 A se logra con terminal de anillo engastada en cable de cobre calibre 6 AWG.




### Dimensiones - Pulgadas

Polos	KU		KUX únicamente
	A	B	A
02	2.50	1.62	2.00
03	3.12	2.25	2.62
04	3.75	2.87	3.25
05	4.37	3.50	3.87
06	5.00	4.12	4.50
07	5.62	4.75	5.12
08	6.25	5.37	5.75
09	6.87	6.00	6.37
10	7.50	6.62	7.00
11	8.12	7.25	7.62
12	8.75	7.87	8.25

1" = 25.4 mm

Serie KU – Pulgadas (mm)



### Configuración del número de catálogo

Serie	Polos	Opciones de tornillo	Cubiertas	Tira de identificación
<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> KU = Bloque estándar KUH = Bloque KUX = Bloque corto KURL = Estándar con enlace removible KUXRL = Bloque corto con enlace removible	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> - <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 02 a 12	00 = Tornillos a granel W = Arandela de latón, niquelada P = Tornillo de acero con placa de presión galvanizada B = Arandela de latón, sin recubrimiento BP = Cabeza de cruz, latón, niquelado	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> WC = Cubierta superior y 2 placas de extremo	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> MT = Acabado mate NU = Numerada de 1 a 12, horizontal NUV = Numerada de 1 a 12, vertical PT = Tira de marcado para cubierta
Número de catálogo - Serie SC KUSC = Estándar con banda para cortocircuito y 4 tornillos KUXSC = Bloque corto con banda para cortocircuito y 4 tornillos	02 a 12	00 = Tornillos a granel W = Arandela de latón, niquelada P = Tornillo de acero con placa de presión galvanizada B = Arandela de latón, sin recubrimiento BP = Cabeza de cruz, latón, niquelado	WC = Cubierta superior y 2 placas de extremo	PT* = Tira de marcado para cubierta

### Accesorios



\* Requiere cubierta WC, opcional.