



Cartouches filtrantes à membrane LOFMEM™ N à seuil de rétention absolu

Les filtres LOFMEM N d'Eaton ont une compatibilité chimique supérieure, ce qui en font le meilleur choix pour la filtration d'eau ultra pure, de solvants organiques et co-solvants aqueux ainsi que les autres applications d'eau de process.

Les cartouches à membrane LOFMEM N utilisent une membrane absolue en nylon 66 à l'hydrophilie inhérente, qui ont une excellente résistance chimique. LOFMEM N est construit sans colles, adhésifs ni agents d'humidification, vous assurant une extrême pureté à chaque utilisation.

Caractéristiques et avantages

- Membrane en Nylon 66 hydrophile
- Résistance chimique supérieure
- Filtration absolue
- Assemblage thermique, sans adhésifs
- Sans agents de mouillage
- Multiples configurations disponibles

Spécifications

Matériau filtrant
Membrane en Nylon 66 hydrophile

Ame support, cage, embouts
Polypropylène

Couche support
Polypropylène

Joints/Joins toriques
Silicone (standard), Buna-N, EPDM, fluoroélastomère, FEP encapsulés (joints toriques seulement)

Seuils de rétention
0,20; 0,45; 1,00 µm

Caractéristiques Techniques

Longueurs (nominales)
10", 20", 30", 40"
(254, 508, 762, 1016 mm)

Diamètre extérieur
2,7" (69 mm)

Diamètre intérieur
1,1" (27,9 mm)

Surface filtrante
0,65 m² par élément de 10"

Température de service maximale
80 °C


Pression différentielle maximale
4,0 bar à 21 °C



Powering Business Worldwide


Débit*

(20°C pour cartouche filtrante 10" pour l'eau)



* Pour les liquides autres que l'eau, multiplier la différence de pression par la viscosité du liquide en centipoise.

Informations pour les commandes



Type de filtre
LMN :
LOFMEM N

Amérique du Nord
44 Apple Street
Tinton Falls, NJ 07724
Gratuit: 800 656-3344
(seulement en Amérique du Nord)
Tél: +1 732 212-4700

Chine
No. 3, Lane 280,
Linhong Road
Changning District, 200335
Shanghai, P.R. Chine
Tél: +86 21 5200-0099

Europe/Afrique/Proche-Orient
Auf der Heide 2
53947 Nettersheim, Allemagne
Tél: +49 2486 809-0

Singapour
100G Pasir Panjang Road #07-08
Singapour 118523
Tél: +65 6825-1668

Friedensstraße 41
68804 Altlußheim, Allemagne
Tél: +49 6205 2094-0

Brésil
Rua Clark, 2061 - Macuco
13279-400 - Valinhos, Brésil
Tél: +55 11 3616-8400

An den Nahewiesen 24
55450 Langenlonsheim, Allemagne
Tél: +49 6704 204-0

Pour de plus amples informations, contactez-nous à l'adresse e-mail suivante : filtration@eaton.com ou en ligne sur www.eaton.com/filtration

FR
EF-LMN
05-2018

© 2018 Eaton. Tous droits réservés. Toutes les marques commerciales et marques déposées sont la propriété de l'entreprise concernée. Toutes les informations contenues dans la présente brochure ainsi que les recommandations concernant l'utilisation des produits décrits sont basées sur des tests considérés comme fiables. Il incombe cependant à l'utilisateur de vérifier que ces produits sont adaptés à sa propre application. Étant donné que nous ne pouvons pas contrôler l'utilisation concrète par des tiers, Eaton ne donne aucune garantie explicite ou tacite quant aux effets d'une telle utilisation ou aux résultats réalisables par ce biais. Eaton décline toute responsabilité concernant l'utilisation de ces produits par des tiers. Les informations contenues dans la présente brochure ne doivent pas être considérées comme exhaustives car d'autres informations pourraient s'avérer nécessaires voire souhaitables au regard des circonstances spécifiques ou exceptionnelles ou encore des lois ou dispositions légales en vigueur.

