

Cartouches filtrantes plissées hautes performances LOFPLEAT™ CP

Les cartouches filtrantes LOFPLEAT CP d'Eaton conviennent à une large gamme d'applications industrielles, dont les pré-filtres à Osmose Inverse, l'industrie chimique et les eaux usées.

La cartouche LOFPLEAT CP est un élément filtrant très efficace et très performant. Construite avec une grande surface filtrante en polypropylène, elle possède une grande capacité de rétention d'impuretés, avec une faible pression différentielle initiale.

Caractéristiques et avantages

- Grande surface filtrante permettant un meilleur débit et une plus grande capacité de rétention des impuretés
- 10,7 m² de surface par élément de 39"
- Sa longue durée de vie présente l'avantage de changements à faible coût
- Construite en polypropylène utilisable pour un grand nombre de liquides

Spécifications

Matériau filtrant

Polypropylène

Âme, cage, embouts

Polypropylène

Joints torique

EPDM

Seuils de rétention

1, 5, 10, 20, 30, 40, 70 µm
à 99,98 % d'efficacité

Caractéristiques Techniques

Longueurs (nominales)

-39: 39" (991mm)

Diamètre extérieur

6.5" (165 mm)

Diamètre intérieur

1.9" (48 mm)

Surface filtrante

10,7 m² par élément de 39"

Température de service maximale

80 °C

Pression différentielle maximale


3 bar à 21 °C



Powering Business Worldwide


Débit*

(21 °C pour élément 39" pour l'eau)



* Pour les liquides autres que l'eau, multiplier la différence de pression par la viscosité du liquide en centipoise.

Informations pour les commandes



Amérique du Nord
44 Apple Street
Tinton Falls, NJ 07724
Gratuit: 800 656-3344
(seulement en Amérique du Nord)
Tél : +1 732 212-4700

Europe/Afrique/Proche-Orient
Auf der Heide 2
53947 Nettersheim, Allemagne
Tél : +49 2486 809-0

Friedensstraße 41
68804 Altlußheim, Allemagne
Tél : +49 6205 2094-0

An den Nahewiesen 24
55450 Langenlonsheim, Allemagne
Tél : +49 6704 204-0

Chine
No. 3, Lane 280,
Linhong Road
Changning District, 200335
Shanghai, P.R. Chine
Tél : +86 21 5200-0099

Singapour
100G Pasir Panjang Road #07-08
Singapour 118523
Tél : +65 6825-1668

Brésil
Av. Ermano Marchetti, 1435 -
Água Branca, São Paulo - SP,
05038-001, Brésil
Tél : +55 11 3616-8461

Pour de plus amples informations, contactez-nous à l'adresse e-mail suivante : filtration@eaton.com ou en ligne sur www.eaton.com/filtration

© 2019 Eaton. Tous droits réservés. Toutes les marques commerciales et marques déposées sont la propriété de l'entreprise concernée. Toutes les informations contenues dans la présente brochure ainsi que les recommandations concernant l'utilisation des produits décrits sont basées sur des tests considérés comme fiables. Il incombe cependant à l'utilisateur de vérifier que ces produits sont adaptés à sa propre application. Etant donné que nous ne pouvons pas contrôler l'utilisation concrète par des tiers, Eaton ne donne aucune garantie explicite ou tacite quant aux effets d'une telle utilisation ou aux résultats réalisables par ce biais. Eaton décline toute responsabilité concernant l'utilisation de ces produits par des tiers. Les informations contenues dans la présente brochure ne doivent pas être considérées comme exhaustives car d'autres informations pourraient s'avérer nécessaires voire souhaitables au regard des circonstances spécifiques ou exceptionnelles ou encore des lois ou dispositions légales en vigueur.

FR
EF-LPCP
09-2019