

## Appareil de mesure d'intégrité BECO® MAX<sub>2</sub>

L'appareil de mesure d'intégrité BECO MAX<sub>2</sub>, conçu pour une utilisation constante, se compose d'un boîtier en acier inoxydable résistant équipé d'un clavier à effleurement très lisible et d'un écran d'affichage rétroéclairé de quatre lignes. L'intégrité des cartouches de filtre à membrane est contrôlée automatiquement.

L'appareil est parfaitement protégé contre les projections d'eau et la capacité de sa batterie assure d'une autonomie très étendue. Grâce aux tuyaux spiralés, l'appareil peut être raccordé facilement et permet la prise de mesures même dans des endroits difficiles d'accès.

Il est possible de mémoriser jusqu'à dix programmes et 40 valeurs pouvant être ensuite soit imprimés avec l'imprimante fournie, soit transférés et archivés sur ordinateur grâce au câble de liaison.

Valeurs de saisie, saisie unique :

- Pression lors du test
- Temps de stabilisation
- Durée du test
- Baisse de pression maximale admissible
- Donnée sur le médium et la cuve

L'appareil permet de mesurer des cartouches de filtre à membrane utilisées dans des cuves à petit (< 3,5 l) ou grand volume (3,5 – 150 l).

### Données techniques

- Boîtier en 1.4301
- Protection contre les projections d'eau IP55
- Écran d'affichage rétroéclairé de quatre lignes
- Langues : allemand, anglais, français, italien, espagnol, danois ou suédois (sur demande)
- Plage des mesures 650 – 2.800 mbar
- Batterie : NimH 7,2 V 4,5 Ah
- Température ambiante 5 – 40 °C
- Humidité relative de l'air 0 – 80 %
- Raccord de fermeture et nippes de raccord Rectus DN 7,2



### Fourniture

- Appareil de mesure d'intégrité pour contrôle automatique des cartouches de filtre à membrane
- Coffret de transport en plastique rembourré
- Alimentation, chargeur de batterie
- Clavier
- Câble de liaison PC
- Imprimante matricielle avec alimentation, câble d'imprimante, rouleaux de papier de réserve (57 mm) et ruban encreur de réserve
- Documentation (mode d'emploi, certificat de calibrage)

### Livraison

Référence : P5001000

**Amérique du Nord**  
44 Apple Street  
Tinton Falls, NJ 07724  
Gratuit : 800 656-3344  
(seulement en Amérique du Nord)  
Tél : +1 732 212-4700

**Europe/Afrique/Proche-Orient**  
Auf der Heide 2  
53947 Nettersheim, Allemagne  
Tél : +49 2486 809-0

Friedensstraße 41  
68804 Altlußheim, Allemagne  
Tél : +49 6205 2094-0

An den Nahewiesen 24  
55450 Langenlonsheim, Allemagne  
Tél : +49 6704 204-0

**Chine**  
No. 3, Lane 280,  
Linhong Road  
Changning District, 200335  
Shanghai, P.R. Chine  
Tél : +86 21 5200-0099

**Singapour**  
100G Pasir Panjang Road #07-08  
Singapour 118523  
Tél : +65 6825-1668

**Brésil**  
Av. Ermano Marchetti, 1435 -  
Água Branca, São Paulo - SP,  
05038-001, Brazil  
Tél : +55 11 3616-8461

**Pour de plus amples informations,  
contactez-nous à l'adresse e-mail  
suivante : [filtration@eaton.com](mailto:filtration@eaton.com) ou  
en ligne sur [www.eaton.com/filtration](http://www.eaton.com/filtration)**

FR  
2 A 7.4.2.1  
07-2019

© 2019 Eaton. Tous droits réservés. Toutes les marques commerciales et marques déposées sont la propriété de l'entreprise concernée. Toutes les informations contenues dans la présente brochure ainsi que les recommandations concernant l'utilisation des produits décrits sont basées sur des tests considérés comme fiables. Il incombe cependant à l'utilisateur de vérifier que ces produits sont adaptés à sa propre application. Etant donné que nous ne pouvons pas contrôler l'utilisation concrète par des tiers, Eaton ne donne aucune garantie explicite ou tacite quant aux effets d'une telle utilisation ou aux résultats réalisables par ce biais. Eaton décline toute responsabilité concernant l'utilisation de ces produits par des tiers. Les informations contenues dans la présente brochure ne doivent pas être considérées comme exhaustives car d'autres informations pourraient s'avérer nécessaires voire souhaitables au regard des circonstances spécifiques ou exceptionnelles ou encore des lois ou dispositions légales en vigueur.



Powering Business Worldwide