

Осветление и стабилизация напитков SIHA PURANIT™

Осветляющее средство SIHA PURANIT - это активированный, отборный, первоклассный натриево-кальциевый бентонит, используемый для эффективного осветления и стабилизации белков в сусле, вине и фруктовых соках. При отборе осветляющего средства **SIHA PURANIT** особое внимание уделялось прежде всего следующим свойствам:

- Очень высокая степень осветления и адсорбции
- Хорошие свойства суспензирования
- Сравнительно незначительный объем муты

Применение

Осветляющее средство **SIHA PURANIT** может применяться самостоятельно для стабилизации белка или как вспомогательное средство в комбинации с желатином/кизельзолем перед осветлением. Благодаря высокой активности осветляющего средства **SIHA PURANIT** по сравнению с обычными бентонитами в основном требуется его меньшие дозировки.

Высокое осветляющее и адсорбирующее действие бентонита основывается на разбухании его отдельных частиц. Благодаря этому многократно увеличивается внутренняя поверхность. Для достижения этого, осветляющее средство **SIHA PURANIT** необходимо развести при сильном перемешивании примерно в 3 – 5-кратном объёме жидкости, до образования однородной суспензии. При периодическом помешивании осветляющее средство **SIHA PURANIT** разбухает в течение нескольких часов (рекомендуется готовить смесь за день до осветления). При необходимости лишнюю воду нужно слить.

Применение бентонита без предварительного замачивания, в принципе, возможно, но в этом случае используемое количество увеличивается, так как у бентонита практически нет времени для набухания и он быстро осадет.

Замоченный бентонит добавляется в осветляемый продукт при постоянном помешивании до тех пор, пока он равномерно не распределится в смеси. Осветляющее средство **SIHA PURANIT** интенсивно и быстро адсорбирует белковые вещества и муть, тем самым быстро осветляя продукт. Выпавший осадок без труда регенерируется путем добавления 0,5 – 2 % целлюлозы BECOCEL™ 2000 или перлита BECOLITE™ 5000 с использованием вращающегося фильтра или рамного пресс-фильтра для отжима осадка.

Дозировка

Рекомендуется определять необходимое количество бентонита предварительным тестированием. Следующие дозировки могут быть приняты как норма, при этом необходимо провести пробную оклейку бентонитом и тест на нагревание и охлаждение:

Осветляемый напиток	SIHA PURANIT
Вино с низким содержанием белка	до 100 г/100 л
Вино с высоким содержанием белка	до 200 г/100 л
Муть	до 250 г/100 л
Сладкие резервы	до 200 г/100 л
Фруктовые соки	до 100 г/100 л
Осветление уксуса	до 120 г/100 л

Безопасность

При применении осветляющего средства **SIHA PURANIT** согласно предписаниям и правильном обращении отрицательные эффекты не известны.

Более детальная информация по безопасности представлена в Листе данных по безопасности, который вы можете скачать с нашего сайта в любое время.



Powering Business Worldwide

Хранение

Осветляющее средство SIHA PURANIT изготавливается с особой тщательностью. Ввиду того, что осветляющее средство SIHA PURANIT - это сильно действующий адсорбент, его необходимо хранить в хорошо закрытой упаковке, в прохладном, сухом, без посторонних запахов месте. Вскрытые упаковки следует плотно закрывать.

Формы поставки

Осветляющее средство SIHA PURANIT имеет номер артикула 61.303 и поставляется в следующей упаковке:

12 x 1 кг ПЭ пакетов в картонной коробке
10 кг пластмассовое ведро
25 кг мешок

Проверенное качество

Осветляющее средство SIHA PURANIT регулярно проверяется в процессе производства на стабильность высокого качества. Строгий контроль осуществляется также непосредственно перед и во время окончательной упаковки.

Для получения дополнительной информации
просьба связаться с нами по электронной почте: filtration@eaton.com или онлайн eaton.com/filtration

RU
7 B 5.2.8
12-2016

Северная Америка
44 Apple Street
Tinton Falls, NJ 07724
Бесплатно: 800 656-3344
(только на территории Северной Америки)
Тел. №: +1 732 212-4700

Китай
No. 3, Lane 280,
Linhong Road
Changning District, 200335
Shanghai, P.R. Китай
Тел. №: +86 21 5200-0099

© 2016 Eaton. Все права защищены. Все торговые знаки и товарные марки являются собственностью соответствующих предприятий. Вся информация и все рекомендации, содержащиеся в настоящем проспекте и касающиеся использования описанных здесь продуктов, основываются на испытаниях, которые считаются достоверными. Тем не менее, пользователь самостоятельно определяет пригодность этих продуктов для своего собственного применения. Поскольку конкретное использование третьими лицами не относится к сфере влияния компании Eaton, явные или подразумеваемые гарантии не распространяются на последствия такого применения или на полученные таким образом результаты. Компания Eaton не берет на себя никакой ответственности за использование этих продуктов третьими лицами. Содержащаяся здесь информация не следует рассматривать как совершенную полную, так как может быть необходима дополнительная информация при наличии специфических или неординарных обстоятельств, или так как это может ограничиваться действующими законами или административными положениями.

Европа/Африка/Ближний Восток
Auf der Heide 2
53947 Nettersheim, Германия
Тел. №: +49 2486 809-0

Friedensstraße 41
68804 Altenbühlein, Германия
Тел. №: +49 6205 2094-0

An den Nahewiesen 24
55450 Langenlonsheim, Германия
Тел. №: +49 6704 204-0

Сингапур
4 Loyang Lane #04-01/02
Сингапур 508914
Тел. №: +65 6825-1668

Бразилия
Rua Clark, 2061 - Macuco
13279-400 - Valinhos, Бразилия
Тел. №: +55 11 3616-8400



Powering Business Worldwide