

## Стабилизация напитков Винная кислота L(+)

**Стабилизирующее средство**  
Винная кислота L(+) - это фруктовая кислота натурального происхождения. Она обладает высокой чистотой и предназначена специально для применения в сфере производства напитков.

Особые преимущества стабилизирующего средства Винная кислота L(+):

- Высокая чистота продукта
- Для целевого обогащения кислотой шампанматериала (1,5 г/л в Германии; соблюдать нормы местного законодательства!)
- Для гармонизации кислоты при производстве напитков на основе фруктовых и овощных соков (соблюдать соответствующие нормы местного законодательства!)

### Применение

Стабилизирующее средство Винная кислота L(+) задается в шампанматериал после купажирования во избежание нарушения допустимых максимальных норм в готовом игристом вине. Это касается и применения в области производства соков, задача продукта производится после смешивания компонентов согласно рецептуре.

Стабилизирующее средство Винная кислота L(+) необходимо полностью растворить в 10 – 20-кратном количестве напитка и при интенсивном помешивании медленно задавать в основной объем. После дозирования необходимо дальнейшее помешивание для равномерного распределения продукта в емкости.

### Безопасность

При применении стабилизирующего средства Винная кислота L(+) согласно предписаниям и правильном обращении отрицательные эффекты не известны.

Более детальная информация по безопасности представлена в Листе данных по безопасности, который вы можете скачать с нашего сайта в любое время.

### Хранение

Стабилизирующее средство  
Винная кислота L(+) хранится в прохладном и сухом месте. Вскрытые упаковки необходимо плотно закрывать и использовать в кратчайшие сроки.

### Формы поставки

Стабилизирующее средство Винная кислота L(+) с номером артикула HW.001 поставляется в следующей упаковке:

25 кг            бумажный мешок

### Проверенное качество

Стабилизирующее средство Винная кислота L(+) регулярно проверяется в процессе производства на стабильность высокого качества. Строгий контроль осуществляется также непосредственно перед и во время окончательной упаковки.

**Северная Америка**  
44 Apple Street  
Tinton Falls, NJ 07724  
Бесплатно: 800 656-3344  
(только на территории  
Северной Америки)  
Тел. №: +1 732 212-4700

**Европа/Африка/Ближний Восток**  
Auf der Heide 2  
53947 Nettersheim, Германия  
Тел. №: +49 2486 809-0

Friedensstraße 41  
68804 Altlufzheim, Германия  
Тел. №: +49 6205 2094-0

An den Nahewiesen 24  
55450 Langenlonsheim, Германия  
Тел. №: +49 6704 204-0

**Китай**  
No. 3, Lane 280,  
Linhong Road  
Changning District, 200335  
Shanghai, P.R. Китай  
Тел. №: +86 21 5200-0099

**Сингапур**  
4 Loyang Lane #04-01/02  
Сингапур 508914  
Тел. №: +65 6825-1668

**Бразилия**  
Av. Ermanno Marchetti, 1435 -  
Água Branca, São Paulo - SP,  
05038-001, Бразилия  
Тел. №: +55 11 3616-8461

**Для получения дополнительной  
информации просьба связаться с нами по  
электронной почте: [filtration@eaton.com](mailto:filtration@eaton.com)  
или онлайн [eaton.com/filtration](http://eaton.com/filtration)**

RU  
7 В 5.6.2  
07-2019

© 2019 Eaton. Все права защищены. Все торговые знаки и товарные марки являются собственностью соответствующих предприятий. Вся информация и все рекомендации, содержащиеся в настоящем проспекте и касающиеся использования описанных здесь продуктов для своего собственного применения. Поскольку конкретное использование третьими лицами не относится к сфере влияния компании Eaton, явные или подразумеваемые гарантии не распространяются на последствия такого применения или на полученные таким образом результаты. Компания Eaton не берет на себя никакой ответственности за использование этих продуктов третьими лицами. Содержащуюся здесь информацию не следует рассматривать как совершенно полную, так как может быть необходима или желательна дополнительная информация при наличии специфических или неординарных обстоятельств, или так как это может ограничиваться действующими законами или административными положениями.



Powering Business Worldwide