

Fermentation pure SIHA® Vitamine B₁

SIHA Vitamine B₁ substance nutritive pour levures est une thiamine pure très concentrée (thiaminium dichlorhydrate) qui améliore le métabolisme de la levure au cours de la fermentation alcoolique.

Les avantages de SIHA Vitamine B₁ substance nutritive composée pour levures sont :

- Une meilleure croissance de levures (nombre plus élevé de cellules)
- Supprime largement la formation de degrés alcooliques élevés
- Réduit la teneur en acide pyruvique et en acide alpha-ketoglutar. Diminution considérable la capacité du vin fermenté de se combiner avec le SO₂
- Un meilleur degré final de fermentation pour les moûts à fermentation difficile
- Une fermentation plus réductive pour des vins plus vifs, plus savoureux, droit de goût

Application

Le Règlement (CE) N° 606/2009 autorisent l'addition de 0,06 g/hl (600 mg/1.000 l) de SIHA Vitamine B₁ substance nutritive composée pour levures. Le produit doit être ajouté au moût ou au vin en cas de refermentation, bien avant le début de la fermentation.

De cette façon on favorise le développement des cellules de levure dès l'ensemencement. Il est particulièrement conseillé d'ajouter SIHA Vitamine B₁ substance nutritive composée pour levures aux moûts ou aux vins dont la fermentation s'annonce difficile. Il s'agit par exemple de moûts qui contiennent une grande quantité d'inhibiteurs de la fermentation (résidus de produits phytosanitaires), de moûts dont les raisins avaient été atteints de pourriture ou de moûts traités avec de la bentonite.

Utilisation pratique facile :

Les sticks de SIHA Vitamin B₁ substance nutritive pour levures contiennent 600 mg de Vitamin B₁ par stick. Cela signifie qu'un stick suffit pour 1.000 l de produit à fermenter. Il suffit d'ouvrir les sticks et de dissoudre intégralement le contenu dans une petite quantité de moût ou de vin.

La poudre SIHA Vitamine B₁ substance nutritive composée pour levures convient à des quantités de vin plus importantes. On dissout la dose exactement pesée dans une petite quantité du moût ou du vin.

Lors de l'incorporation de la solution de SIHA Vitamine B₁ substance nutritive pour levures, le moût doit être remué constamment. On veille à ce que des mélangeurs puissants assurent une bonne répartition dans la cuve de fermentation.

Caractéristiques du produit

SIHA Vitamine B₁ substance nutritive pour levures est une thiamine pure très concentrée. C'est une aneurine de chlorure hydrochlorique qui sert à activer le métabolisme de la levure au cours de la fermentation alcoolique.

Sécurité

Aucun effet néfaste n'est connu en cas d'utilisation conforme et de mise en oeuvre dans les règles de l'art.

Vous trouverez d'autres informations de sécurité sur la fiche de données de sécurité CE que vous pouvez télécharger à partir de notre page d'accueil.

Stockage

SIHA Vitamine B₁ substance nutritive pour levures en poudre peut être stockée en emballage fermé jusqu'à 2 ans, SIHA Vitamine B₁ substance nutritive pour levures en comprimés/sticks jusqu'à 3 ans. SIHA Vitamine B₁ substance nutritive pour levures supporte bien le stockage. Le produit doit être stocké dans un endroit sec et, si possible, dans des emballages hermétiques.

Formats de livraison

SIHA Vitamin B₁ substance nutritive pour levures est livrée dans les unités d'emballage suivantes :

Référence 64.402.913
1 Stick de 600 mg Vitamin B₁
carton de 50 sticks

Référence 64.403.001
100 g sachet en feuilles composées en aluminium

Qualité contrôlée

La constance de la qualité élevée du produit SIHA Vitamin B₁ substance nutritive pour levures est régulièrement contrôlée durant le processus de fabrication.

Des contrôles supplémentaires très stricts sont réalisés juste avant et pendant l'emballage définitif du produit.

Amérique du Nord
44 Apple Street
Tinton Falls, NJ 07724
Gratuit : 800 656-3344
(seulement en Amérique du Nord)
Tél : +1 732 212-4700

Chine
No. 3, Lane 280,
Linhong Road
Changning District, 200335
Shanghai, P.R. Chine
Tél : +86 21 5200-0099

Europe/Afrique/Proche-Orient
Auf der Heide 2
53947 Nettersheim, Allemagne
Tél : +49 2486 809-0

Friedensstraße 41
68804 Altlußheim, Allemagne
Tél : +49 6205 2094-0

An den Nahewiesen 24
55450 Langenlonsheim, Allemagne
Tél : +49 6704 204-0

Singapour
4 Loyang Lane #04-01/02
Singapour 508914
Tél : +65 6825-1668

Brésil
Rua Clark, 2061 - Macuco
13279-400 - Valinhos, Brésil
Tél : +55 11 3616-8400

**Pour de plus amples informations,
contactez-nous à l'adresse e-mail
suivante : filtration@eaton.com ou
en ligne sur www.eaton.com/filtration**

FR
2 B 2.4.4
12-2016

© 2016 Eaton. Tous droits réservés. Toutes les marques commerciales et marques déposées sont la propriété de l'entreprise concernée. Toutes les informations contenues dans la présente brochure ainsi que les recommandations concernant l'utilisation des produits décrits sont basées sur des tests considérés comme fiables. Il incombe cependant à l'utilisateur de vérifier que ces produits sont adaptés à sa propre application. Etant donné que nous ne pouvons pas contrôler l'utilisation concrète par des tiers, Eaton ne donne aucune garantie explicite ou tacite quant aux effets d'une telle utilisation ou aux résultats réalisables par ce biais. Eaton décline toute responsabilité concernant l'utilisation de ces produits par des tiers. Les informations contenues dans la présente brochure ne doivent pas être considérées comme exhaustives car d'autres informations pourraient s'avérer nécessaires voire souhaitables au regard des circonstances spécifiques ou exceptionnelles ou encore des lois ou dispositions légales en vigueur.



Powering Business Worldwide