

Чистое сбраживание SIHA® WhiteArome

Ароматические дрожжи, *Saccharomyces Cerevisiae*

Дрожжи SIHA WhiteArome - это чистые культуры дрожжей новой селекции с особо выраженной ароматикой в таких сортах как Рислинг, Пино Блан, Пино Гри, Гутедель и Мускат.

Особые преимущества дрожжей SIHA WhiteArome:

- Надежное брожение при температуре 18 – 20 °С
- Гармоничные белые вина с хорошими фруктовыми ароматами
- Сохранение типичного сортового аромата
- Средняя потребность в питательных веществах

Применение

Сусло и мезгу необходимо как можно раньше обрабатывать дрожжами SIHA WhiteArome. Длительные задержки способствуют бесконтрольному размножению диких дрожжей и нежелательных бактерий.

Цель применения	Дозировка г/100 л при	
	нормальных (18 – 20 °С)	тяжелых условиях брожения
Белое виноградное сусло	15 – 20	20 – 30
Белая виноградная мезга	20 – 25	25 – 30

Эти дозировки являются ориентировочными. Они должны применяться с учетом индивидуальных условий (здоровье урожая, температура, размеры емкостей и т.д.).

Диапазон температур брожения составляет 17 – 25 °С. Оптимальная температура брожения 18 – 20 °С.

Дрожжи SIHA WhiteArome лучше всего добавлять, помешивая, в 10-кратное количество смеси сусло-вода при температуре 35 – 37 °С и по истечении 2 – 3 часов, повторно перемешав, задавать в сусло. Перемешивание излишне в случае, если сусло перекачивается на приготовленную дрожжевую смесь.

Дозировка неактивных питательных веществ для дрожжей в процессе регидрации способствует образованию активных дрожжевых клеток и гарантирует высокую степень выбраживания дрожжей.

Также рекомендуется последующая дозировка 20 г/100 л комбинированного питательного вещества для дрожжей SIHA PROFERM™ Plus.

Свойства продукта

Полученный в результате селекции штамм дрожжей SIHA WhiteArome дает белые вина с выраженным типично сортовым ароматом (более высокий алкоголь и его эфиры).

Данный штамм дрожжей отличается низким образованием нежелательных побочных продуктов брожения, таких как SO₂, ацетальдегид, пирогликолевая кислота (пируват), α-кетоглутаровая кислота. Дрожжи SIHA WhiteArome подавляют нежелательные дикие дрожжи и бактерии благодаря быстрому началу брожения и размножению дрожжевых клеток.

SO₂ в количестве до 50 мг/л переносится дрожжами.

Дрожжи SIHA WhiteArome могут выработать до 14 % об. алкоголя. Практический выход алкоголя составляет около 47 % от сброженного сахара. На 1 кг сахара выделяется примерно 546 кДж (130 ккал) тепла.

Безопасность

При применении согласно предписаниям и правильном обращении отрицательные эффекты не известны.

Более детальная информация по безопасности представлена в Листе данных по безопасности, который вы можете в любое время скачать с нашего сайта.

Хранение

Дрожжи SIHA WhiteArome фасуются в среде инертного газа в герметичную упаковку из алюминиевой фольги. Упаковка вакуумная, и ее целостность легко проверяется.

Дрожжи SIHA WhiteArome могут храниться в течение четырех лет при температуре 4 – 10 °C в неповрежденной упаковке. Непродолжительное время их можно хранить и при температуре 20 °C.

Вскрытые упаковки следует расходовать немедленно.

Формы поставки

Дрожжи SIHA WhiteArome имеют номер артикула 93.085 и поставляются в следующей упаковке:

500 г	блок из многослойной алюминиевой фольги
20 x 500 г	блоков из многослойной алюминиевой фольги в картонной коробке

Проверенное качество

Дрожжи SIHA WhiteArome регулярно проверяются в процессе производства на стабильность высокого качества.

Строгий контроль осуществляется также непосредственно перед и во время окончательной упаковки.

Северная Америка

44 Apple Street
Tinton Falls, NJ 07724
Бесплатно: 800 656-3344
(только на территории
Северной Америки)
Тел. №: +1 732 212-4700

Китай

No. 3, Lane 280,
Linhong Road
Changning District, 200335
Shanghai, P.R. Китай
Тел. №: +86 21 5200-0099

Европа/Африка/Ближний Восток

Auf der Heide 2
53947 Nettersheim, Германия
Тел. №: +49 2486 809-0

Сингапур

4 Loyang Lane #04-01/02
Сингапур 508914
Тел. №: +65 6825-1668

Friedensstraße 41
68804 Altlufsheim, Германия
Тел. №: +49 6205 2094-0

Бразилия

An den Nahewiesen 24
55450 Langenlonsheim, Германия
Тел. №: +49 6704 204-0

Rua Clark, 2061 - Macuco
13279-400 - Valinhos, Бразилия
Тел. №: +55 11 3616-8400

Для получения дополнительной информации просьба связаться с нами по электронной почте: filtration@eaton.com или онлайн eaton.com/filtration

RU
7 B 2.2.30.1
12-2016

© 2016 Eaton. Все права защищены. Все торговые знаки и товарные марки являются собственностью соответствующих предприятий. Вся информация и все рекомендации, содержащиеся в настоящем проспекте и касающиеся использования описанных здесь продуктов, основываются на испытаниях, которые считаются достоверными. Тем не менее, пользователь самостоятельно определяет пригодность этих продуктов для своего собственного применения. Поскольку конкретное использование третьими лицами не относится к сфере влияния компании Eaton, явные или подразумеваемые гарантии не распространяются на последствия такого применения или на полученные таким образом результаты. Компания Eaton не берет на себя никакой ответственности за использование этих продуктов третьими лицами. Содержащуюся здесь информацию не следует рассматривать как совершенно полную, так как может быть необходима или желательна дополнительная информация при наличии специфических или неординарных обстоятельств, или так как это может ограничиваться действующими законами или административными положениями.



Powering Business Worldwide