



Sprawdzona technologia od solidnego i niezawodnego producenta Dumeco - DMM

Seria rozłączników Dumeco DMM jest teraz dostępna w wersjach 80 A i 100 A. Sprawdzona technologia z solidnych i niezawodnych DMM-125 i DMM-160 jest podstawą dla nowopowstałych DMM-80 i DMM-100, które wykorzystują tę samą obudowę i akcesoria. DMM są rozłącznikami kategorii AC-23 A przystosowanymi do prądów znamionowych do $U_e = 690$ V, o wartości znamionowej wytrzymałości zwarciowej $I_p = 50$ kA i dlatego nadają się do szerokiego zakresu zastosowań.



80 A: 3-bieguny + biegun neutralny stały



100 A: 3-bieguny



Powering Business Worldwide

Przegląd asortymentu: Dumeco DMM ze zintegrowaną czarną obrotową rączką

Prąd termiczny I_{th}	Liczba biegunów	Kolor rączki	Typ	Numer produktu
DMM z czarną obrotową rączką				
40 A	3-bieg. + neutralny stały	Czarny	DMM-40/1	1314056
40 A	4-bieg.	Czarny	DMM-40/4	1314057
63 A	3-bieg. + neutralny stały	Czarny	DMM-63/1	1314161
63 A	4-bieg.	Czarny	DMM-63/4	1314162
80 A	3-bieg. + neutralny stały	Czarny	DMM-80/1	199969
80 A	3-bieg.	Czarny	DMM-80/3	199531
80 A	4-bieg.	Czarny	DMM-80/4	199533
100 A	3-bieg. + stały neutralny	Czarny	DMM-100/1	199970
100 A	3-bieg.	Czarny	DMM-100/3	199532
100 A	4-bieg.	Czarny	DMM-100/4	199534
125 A	3-bieg.	Czarny	DMM-125/3	6093344
125 A	3-bieg.+ stały neutralny	Czarny	DMM-125/1	1314210
125 A	4-bieg.	Czarny	DMM-125/4	1314211
160 A	3-bieg.	Czarny	DMM-160/3	6093347
160 A	3-bieg. + stały neutralny	Czarny	DMM-160/1	6093345
160 A	4-bieg.	Czarny	DMM-160/4	6093346



1314161



6093346

Dane techniczne

		DMM 40	DMM 63	DMM 80	DMM 100	DMM 125	DMM 160
Konwencjonalny prąd termiczny	I_{th}	40 A	63 A	80 A	100 A	125 A	160 A
Napięcie znamionowe	U_e	690 V	690 V	690 V	690 V	690 V	690 V
Prąd znamionowy							
AC-21 A i AC-22 A							
At $U_e = 415 V, 500 V$ i $690 V$ AC-21 A	I_e	40 A	63 A	80 A	100 A	125 A	160 A
AC-23 A							
$U_e = 415 V$ AC-23 A	I_e	40 A	63 A	80 A	100 A	66 A	140 A
$U_e = 500 V$ AC-23 A		25 A	25 A	66 A	66 A	66 A	66 A
$U_e = 690 V$ AC-23 A		25 A	25 A	42 A	42 A	42 A	42 A
Moment dokręcania		2 Nm	2 Nm	7 Nm	7 Nm	7 Nm	7 Nm
Przewód miedziany							
Przewód wielożyłowy		6 - 70 mm ²	6 - 70 mm ²	6 - 70 mm ²	6 - 70 mm ²	6 - 70 mm ²	6 - 70 mm ²
Przewód elastyczny		6 - 70 mm ²	6 - 70 mm ²	6 - 70 mm ²	6 - 70 mm ²	6 - 70 mm ²	6 - 70 mm ²
Normy		IEC 60947-3, EAC					
Certyfikaty		KEMA-KEUR, Lloyd's Register					

Rozłączniki DMM Dumeco dostępne są również w różnych innych opcjach. Aby uzyskać więcej informacji, prosimy o kontakt pod adresem: wsparcietech@eaton.com

	40 A	63 A	80 A	100 A	125 A	160 A
Z wbudowaną czarną rączką obrotową	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Bez przedłużenia osi i rączki	✓	✓			✓	✓
Z przedłużeniem osi i rączką do montażu na pokrywie	✓	✓			✓	
Z przedłużeniem osi 400 mm i czerwono-żółtą lub szarą rączką z blokadą na kłódkę					✓	✓
Montaż w obudowie CI-K5 z rączką z zamkiem cylindrycznym					✓	✓
Montaż w obudowie CI-K5 z rączką z blokadą na kłódkę					✓	✓



Eaton
Siedziba główna w Polsce
ul. Galaktyczna 30
80-299 Gdańsk, Polska

Eaton Electric Sp. z o.o.
Ul. Galaktyczna 30
80-299 Gdańsk, Polska

© 2023 Eaton
Wszystkie prawa zastrzeżone
Tylko PDF
SA132014PL
Czerwiec 2023 r

Eaton jest zarejestrowanym znakiem towarowym.

Wszystkie inne towary są własnością odpowiednich firm.

Aby otrzymywać informacje o najnowszych produktach, obserwuj nas na portalach społecznościowych.

