


### Controladores con pantalla táctil CGLine+

- Visualización IPS con pantalla táctil de 10,1 pulgadas con WIN10.
- Para conectar hasta 800 luminarias en un máximo de 4 líneas.
- Identificador único por luminaria asignado por el fabricante.
- Función de búsqueda automática de luminarias que no requiere direccionamiento manual.
- Ordenación sencilla mediante la asignación de una dirección corta no restringida.
- Introducción no restringida de nombres de ubicaciones de destino para las luminarias con hasta 20 caracteres.
- Asignación clara de luminarias a un máximo de 16 zonas por línea.
- Prueba de funcionamiento y duración automática de las luminarias, con configuración de hora/fecha personalizable.
- Se pueden definir hasta 8 grupos de prueba por luminaria para la prueba de funcionamiento (FT) y la prueba de duración (DT).
- Almacenamiento del libro de registro electrónico durante un período mínimo de 4 años.
- Bloqueo de la función de iluminación de emergencia durante períodos no operativos (todo/por línea de bus/por zona/por luminaria).
- Luminarias en modo permanente intercambiables (todas/por línea de bus/por zona/por luminaria).
- Acceso protegido mediante contraseña como administrador o usuario.
- Visualización de luminarias hasta en 30 diseños de edificio diferentes.
- Análisis eficaz y oportuno del libro de registro mediante el software de ordenador CGLine+.

Controlador con pantalla táctil CGLine+



Dibujos dimensionales del controlador, datos en mm



### Controlador S con pantalla táctil CGVision CGL+ - Características específicas:

- El software de pantalla táctil CGVision permite la configuración y visualización completas del controlador web CGLine+ integrado.

### Controlador G con pantalla táctil CGVision CGL+ - Características específicas:

- Conexión Ethernet.
- El software de pantalla táctil CGVision permite la configuración y visualización completas del controlador web CGLine+ integrado y hasta 9 controladores/instalaciones externas a través de Ethernet.
- Servicio de correo electrónico para enviar correo electrónico automático en caso de fallos de funcionamiento a un máximo de 10 direcciones, asignables y 2 grupos de derivación.

### Controlador web con pantalla táctil CGLine+ - Características específicas:

- Conexión Ethernet.
- El explorador web permite la visualización del controlador web CGLine+ integrado y hasta 9 controladores web CGLine+ externos conectados a través de Ethernet.
- Visualización basada en web de acceso sencillo.
- Se pueden cargar y utilizar diseños del edificio para localizar las luminarias defectuosas.
- Compatible con el software CGVision central.
- Servicio de correo electrónico para enviar correo electrónico automático en caso de fallos de funcionamiento a un máximo de 10 direcciones, asignables y 2 grupos de derivación.

Dimensiones en mm (Al x An x P)	345 x 397 x 111
Tipo de carcasa	Carcasa de plástico para montaje en pared
Fuente de alimentación	230 V AC, 50/60 Hz
Consumo de energía	< 12 vatios en espera < 38 vatios a carga completa
Terminales de conexión	Máx. 2,5 mm <sup>2</sup> flexibles
Temperatura ambiente permitida	De 0 °C a 35 °C
Temperatura de almacenamiento	De 0 °C a 35 °C
Grado de protección	IP 20

### Detalles de pedido

Tipo	Alcance del suministro	Código
Controlador web con pantalla táctil CGLine+	Visualización basada en web a través de un explorador web integrado de cualquier controlador web con pantalla táctil CGL+ conectado en red o controlador web CGLine+. Un ordenador CGVision conectado en red permite la configuración y monitorización completas de hasta 32 controladores CGLine+.	40071361056
Controlador S con pantalla táctil CGVision CGL+	Funcionamiento autónomo con configuración y monitorización completas	40071361083
Controlador G con pantalla táctil CGVision CGL+	Visualización de grupo con configuración y monitorización completas de hasta 9 controladores CGL+ externos	40071361084

### Accesorio

Tipo	Alcance del suministro	Código
Software de ordenador CGLine+	En CD-ROM	40071361178