

5.1

Señalización de emergencia - Interior

CrystalWay



- Unidad con tecnología LED innovadora.
- Baterías de litio.
- Autonomía seleccionable de 1 h, 3 h y 8 h.
- Pared, techo, suspendida.
- Versión con visibilidad desde 20 m y 30 m.
- Disponible para montaje en techo y aplicaciones empotradas.

Fuente de luz:

Tira de 24 LED, 4,1 W
Tira de 38 LED, 5,8 W

Construcción:

Policarbonato

Funcionamiento:

Modelos Permanente (P) y CBS disponibles

Función de brillo ajustable, que permanece al 100% a 1 h; 45% a 3 h; 25% a 5 h; 18% a 8 h

Duración seleccionable de 1 h, 3 h y 8 h

Opciones de instalación: Pared, techos y empotrada

Techo, empotrada, suspendida

Aplicaciones:

Hoteles, restaurantes, salas de reuniones, oficinas, tiendas, salas de cine, teatros, museos

Especialmente apto para presentaciones públicas locales mediante el ajuste del brillo

CrystalWay es una nueva gama de unidades autónomas y luminarias de evacuación estéticas que cumplen totalmente con las últimas normas y requisitos normativos.

Sus formas puras, la iluminación perfectamente homogénea del pictograma, la carcasa pequeña y las opciones de montaje flexibles garantizan que el diseño de CrystalWay para un dispositivo de evacuación sea perfecto para cualquier proyecto.

De hecho, se puede integrar sin problema dentro de la arquitectura del edificio, tanto si es una instalación de gran tamaño (aeropuerto, sala de conciertos, etc.) como si es una pequeña (tienda, oficina de ventas, etc.).

El uso de LED, el bajo consumo, los componentes de larga duración, las pruebas automáticas y los dispositivos de monitorización (tecnologías CGLine+ y CG-S) reducen de forma significativa los costes de funcionamiento y mantenimiento de la instalación.

Los dispositivos CrystalWay se han beneficiado de un diseño ecológico con el fin de cumplir las últimas normas medioambientales.

Todos los dispositivos se suministran con todos los accesorios y pictogramas para el montaje en pared o en techo con señalización a una cara y la mayoría de las configuraciones habituales de señalización a doble cara. Por tanto, la gestión de los suministros y el inventario, además de los estudios necesarios, se han simplificado considerablemente.

La gama CrystalWay se ha desarrollado con la idea de optimizar la instalación de los productos al mismo tiempo que se garantiza un acabado perfecto.




Nuevo :


Ahora es posible usar un imán de Eaton para :

- realizar pruebas manuales
- configurar el nivel de salida de luz en modo de red (30%, 70% o 100%)


CrystalWay 20m Montaje en pared y superficie




Montaje en techo y superficie



CrystalWay 30m Montaje en pared y superficie



Montaje en techo y superficie



Montaje en techo y superficie



Opción de montaje empotrado



Opción de kit de suspensión



Montaje de señalización



Montaje en pared y superficie



Referencia	Descripción					
LUM17122	CrystalWay 20m CGLine+	0.45W	2.3W	1-3-5-8h	3.6V-0.6 Ah Li-Ion	Permanente / No Permanente
LUM17124	CrystalWay 30m CGLine+	0.7W	4W	1-3-5-8h	3.6V-1.2 Ah Li-Ion	Permanente / No Permanente
LUM17122U	CrystalWay 20m CGLine+ 4 Exit legends**	0.45W	2.3W	1-3-5-8h	3.6V-0.6 Ah Li-Ion	Permanente / No Permanente
LUM17124U	CrystalWay 30m CGLine+ 4 Exit legends**	0.7W	4W	1-3-5-8h	3.6V-1.2 Ah Li-Ion	Permanente / No Permanente
Increased Affordance						
40071777000	CrystalWay 19821 1-8h/D IA CGLine+ 20m	2.3W	4.1W	1-3-5-8h	3.6V-0.6 Ah Li-Ion	Permanente / No Permanente
40071777001	CrystalWay 19822 1-8h/D IA CGLine+ 30m	2.5W	5.8W	1-3-5-8h	3.6V-1.2 Ah Li-Ion	Permanente / No Permanente

*50cd - 500cd

** Exit legends : ISO - Derecha, Izquierda, Abajo, Arriba

Accesorios

CrystalWay 20 m	CrystalWay 30m	Description	
LUM10319	LUM10319	TL CGLine+ para comando de modo de reposo	
40071352379	40071352379	Magnet	
LUM10560	LUM10560	Kit de suspensión con cable	
LUM10561	LUM10562	Base empotrada	
LUM10563	LUM10564	Base empotrada con cubierta	
LUM10563S	LUM10564S	Base empotrada con tapa para kit de suspensión	
LUM10565	LUM10566	Base empotrada	
LUM10567		Base para acceso del cable opcional	
LUM10573	LUM10587	Pictograma horizontal con flecha hacia abajo, ISO 7010	
LUM10574	LUM10588	Pictograma horizontal con flecha hacia la izquierda, ISO 7010	
LUM10575	LUM10589	Pictograma horizontal con flecha hacia la derecha, ISO 7010	
LUM10577	LUM10591	Pictograma horizontal con flecha hacia arriba, ISO 7010	
LUM10584	LUM10592	Pictograma vertical con flecha hacia abajo, ISO 7010	
LUM10585	LUM10593	Pictograma vertical con flecha hacia la izquierda, ISO 7010	
LUM10586	LUM10594	Pictograma vertical con flecha hacia la derecha, ISO 7010	



Piezas de repuesto

Order code	Description
LUM10568	Paquete de baterías de ión-litio de 3,6 V/650 mAh para CrystalWay
LUM10569	Paquete de baterías de ión-litio de 3,6 V/1300 mAh para CrystalWay XL
LUM10570	Kit de difusor de 24 LED para CrystalWay 20 m
LUM10571	Kit de difusor de 38 LED para CrystalWay XL 30 m
LUM10572	Kit de 4 ganchos para difusores CrystalWay 20 m y CrystalWay XL 30 m