



1.3

Alumbrado de emergencia - Interior

Micropoint 2 High Output

1



- Uso multifuncional y versátil (techos altos, rutas de evacuación según NFPA 101 y ubicaciones específicas como se indica en la norma BS 5266-1: 2011)
- Bajo consumo de energía reduciendo el coste de mantenimiento para la propiedad
- Excelente distancia máxima entre luminarias reduciendo la cantidad de unidades requeridas en una instalación
- 60,000 horas de vida del LED para un mantenimiento nulo

Fuente de luz:

1 x 2,5W LED

Consumo 7.2VA/3,9W

Materiales

Cuerpo de luminaria:
policarbonato

Alimentación externa
ABS ignífugo

Caja de la batería -
acero recubierto de
polvo en RAL9016

Batería Ni-Cd

Instalación

Montaje empotrado

Clips de retención de
resorte para instalación en
superficie (instalación por
la parte inferior del techo)

Funcionamiento:

Luminaria no permanente



Aplicaciones

Todas las aplicaciones
interiores de alto riesgo con
instalación empotrada

Micropoint 2 High Output ofrece un alto nivel de luz LED en funcionamiento de emergencia diseñado para su uso como vía de evacuación y como iluminación de emergencia antipánico en aplicaciones de techos altos. Cumple con los requisitos de las ubicaciones específicas de alto riesgo, como áreas de refugio para discapacitados, habitaciones de plantas de edificios, cocinas, habitaciones de primeros auxilios, habitaciones de mantenimientos y áreas de recepción y cumple con los requisitos para alcanzar una salida de luz promedio de 10.8 lux en una ruta de evacuación.

Al igual que con el resto de la gama Micropoint 2, la facilidad de instalación, el consumo reducido de energía y el mantenimiento mínimo reducen el costo total de mantenimiento e inversión de la propiedad sin comprometer el rendimiento ni la estética.


El uso de LEDs y dispositivos de control y monitorización automáticos (CGLine +), reducen significativamente los costos de operación y mantenimiento de la instalación.




Modo	Altura de montaje (m)	Nivel de luz (lux) directamente debajo	Vía de evacuación 2 m de ancho, 1 Lux mín.	
Autónoma				
	15.50	01.00	04.10	22.70
	14.00	01.30	06.40	22.70
	12.00	01.70	07.90	22.10
	10.00	02.50	08.00	21.00
	8.00	04.40	07.70	19.70
	6.00	07.00	07.00	18.00

Referencia	Descripción					
MP2HI3HCGL	No Permanente 3h autónoma CGLine+	7.2VA/3,9W	298 Lm	3h	4.8V - 4Ah Ni-Cd	No Permanente


Pasillos y áreas de refugio




Planta de la habitación




Cocina



Áreas de recepción



Habitaciones de primeros auxilios



Habitaciones para tratamientos

