

# 3.1

## Emergencias & Señalizaciones de salida - Interior

### Nexi LED - Panel de luz de perfil reducido con difusor opal



- Funciones combinadas de señalización de salida e iluminación de seguridad en un solo producto
- Alto rendimiento con distribución de luz homogénea
- Sin efecto deslumbramiento gracias al difusor opal.
- Adecuado para versiones (luminarias IP40) autónomas y sistemas centralizados de baterías
- Apto para todas las necesidades de salida de luz (100lm a 1000lm)

#### Fuente de luz

Tira de LED

#### Material:

Difusor de policarbonato y carcasa de policarbonato y PMMA

Grado de protección IP40

#### Opciones de instalación:

Compatible con el adaptador de falso techo y marco de acabado.

20 m y 30 m de distancia de visualización.

Panel de 4 mm de espesor

Panel de visibilidad de una cara simple y doble para montaje en techo

#### Aplicaciones


Escuelas, universidades, espacios comerciales, centros comerciales, tiendas, oficinas, edificios de administración pública y todo tipo de espacios de interior

Iluminación antipánico de seguridad e iluminación de vías de evacuación


Esta nueva gama de accesorios hace que las luminarias Nexi LED sean una solución para las funciones de señalización de salida e iluminación de emergencia en un solo producto.

La luz adicional proporcionada por la luminaria a través del difusor opal contribuye a la iluminación de la ruta de evacuación (posible espaciado entre unidades de hasta 12 m con Nexi LED 500, 14.9 m con Nexi LED 1000).

El panel de luz de bajo perfil con cubierta opaca hace que las luminarias Nexi Led sean una solución ideal como señalización de salida. Todos los nuevos paneles de bajo perfil están disponibles en dos versiones: 20 y 30 m de distancia de visualización. La iluminación del pictograma del formato ISO es homogénea y cumple con la norma EN1838.



Distancia de visualización de 20 m para la NexiLed



Distancia de visualización de 30 m para la NexiLed

#### Detalles del pedido: difusor opal para las señales de salida y las funciones de iluminación de seguridad

Alta uniformidad, que cumple con la norma EN1838, adecuada para las versiones Nexi LED IP40

Referencia	Descripción	Pictogramas
NEXI-PLEXO-DB	NEXI PANEL OPAL 30 D-B ISO High Unifor.	30m, Down/Blank
NEXI-PLEXO-DD	NEXI PANEL OPAL 30 D-D ISO High Unifor.	30m, Down/Down
NEXI-PLEXO-LR	NEXI PANEL OPAL 30 L-R ISO High Unifor.	30m, Left/Right
NEXI-PLEXO-UB	NEXI PANEL OPAL 30 U-B ISO High Unifor.	30m, Up/Blank
NEXI-PLEXO-UU	NEXI PANEL OPAL 30 U-U ISO High Unifor.	30m, Up/Up
NEXI-PLEXO-20-DB	NEXI PANEL OPAL 20 D-B ISO High Unifor.	20m, Down/Blank
NEXI-PLEXO-20-DD	NEXI PANEL OPAL 20 D-D ISO High Unifor.	20m, Down/Down
NEXI-PLEXO-20-LR	NEXI PANEL OPAL 20 L-R ISO High Unifor.	20m, Left/Right
NEXI-PLEXO-20-UB	NEXI PANEL OPAL 20 U-B ISO High Unifor.	20m, Up/Blank
NEXI-PLEXO-20-UU	NEXI PANEL OPAL 20 U-U ISO High Unifor.	20m, Up/Up



Nexi LED empotrado usando un adaptador de falso techo + panel de luz de perfil reducido

### Alta uniformidad, que cumple con la norma EN1838, adecuada para las versiones Nexi LED IP40

Referencia	Descripción	Pictogramas
NEXI-PLEX-20-DB	NEXI PANEL 20 D-B ISO High Unifor.	20m, Down/Blank
NEXI-PLEX-20-DD	NEXI PANEL 20 D-D ISO High Unifor.	20m, Down/Down
NEXI-PLEX-20-LR	NEXI PANEL 20 L-R ISO High Unifor.	20m, Left/Right
NEXI-PLEX-20-UB	NEXI PANEL 20 U-B ISO High Unifor.	20m, Up/Blank
NEXI-PLEX-20-UU	NEXI PANEL 20 U-U ISO High Unifor.	20m, Up/Up
NEXI-PLEX-DB	NEXI PANEL 30 D-B ISO High Unifor.	30m, Down/Blank
NEXI-PLEX-DD	NEXI PANEL 30 D-D ISO High Unifor.	30m, Down/Down
NEXI-PLEX-LR	NEXI PANEL 30 L-R ISO High Unifor.	30m, Left/Right
NEXI-PLEX-UB	NEXI PANEL 30 U-B ISO High Unifor.	30m, Up/Blank
NEXI-PLEX-UU	NEXI PANEL 30 U-U ISO High Unifor.	30m, Up/Up



Panel de luz Nexi LED + NEXI LED

### Uniformidad estándar, adecuada para las versiones Nexi LED IP40

NEXI-PLEXL-DB	NEXI PANEL 30 D-B ISO Lite Unifor.	30m, Down/Blank
NEXI-PLEXL-DD	NEXI PANEL 30 D-D ISO Lite Unifor.	30m, Down/Down
NEXI-PLEXL-LR	NEXI PANEL 30 L-R ISO Lite Unifor.	30m, Left/Right

### Uniformidad estándar, adecuada para las versiones Nexi LED IP65

NEXI-PLEX-IP	NEXI PANEL 30 ISO Lite Unifor. Delivered with 7 stickers	
--------------	--	--



Nexi LED + marco de acabado

### Pictogramas de un solo lado

NEXI-PICTO-D	Pictograma Abajo ISO de un solo lado 20m	
NEXI-PICTO-L	Pictograma Izquierdo ISO solo lado 20m	
NEXI-PICTO-R	Pictograma derecho ISO solo lado 20m	
NEXI-PICTO-U	Pictograma arriba ISO de un solo lado 20m	

### Accessories

NEXI-IP	Kit de protección IP65
NEXI-WB45	Soporte de pared a 45 ° (IP40 / IP65) *
ELBR1	Soporte de pared a 90 ° (IP40 / IP65) *
NEXI-RB	Base empotrable de pared de obra (recorte 277x100mm)
NEXI-FC	Adaptador de falso techo (recorte 272x95mm)
NEXI-FR	Marco de acabado NexiTech LED
LUM10312	Modo descanso y telemando de prueba.

\* disponible a lo largo de 2019