




NexiTech LED IA



Dimensioni




Cornice di finitura



Scatola incasso murale



Kit incasso per controsoffitto



## NexiTech LED IA CGLINE+

- Apparecchio per illuminazione di emergenza autonomo compatibile con il sistema di monitoraggio CGLINE+
- Con funzione di Visibilità Aumentata (IA): attivando la funzione da una centrale CGLINE+ o telecomando TL CGLINE+, il pittogramma lampeggia al fine di aumentarne la percettibilità. In questo modo è possibile rendere le evacuazioni più rapide e sicure.
- Il Webcontroller IA CGLINE+ consente agli utenti di programmare in quale situazione attivare la funzione IA e scegliere tra lampeggio e pulsazione della luce (lampeggio lieve) a seconda dell'applicazione e dell'ambiente circostante.
- In combinazione con TL CGLINE+ l'apparecchio può attivare solamente la modalità pulsante.
- Speciali pittogrammi di alta qualità con stampa a copertura progressiva per una migliore uniformità
- I pittogrammi senza colla sono facili da posizionare e protetti dietro il diffusore
- Costi di esercizio ridotti grazie ai bassi consumi energetici
- Richiede una ridotta manutenzione e garantisce un'elevata sicurezza grazie ai LED a lunga durata (50.000 ore)
- Riconoscimento ottimale grazie all'elevata luminanza del bianco di contrasto > 500 cd/m<sup>2</sup> secondo DIN 4844-1 / ISO 3864-1 (per ambienti luminosi)
- Semplice analisi dei guasti e visualizzazione dello stato tramite LED bicolore e pulsante di test
- La funzione di inibizione impedisce che l'apparecchio si scarichi involontariamente durante i tempi di inattività
- Prodotto adatto per il montaggio a parete o a soffitto

Pittogramma	20m
Visibilità	
Flusso luminoso $\Phi_{\Phi_2}/\Phi_N$ al termine del tempo di esercizio nominale	<100
Costruzione	
Tipo di montaggio	Montaggio a parete
Materiale	Polycarbonato
Colore	RAL9003
Grado di protezione	IP 40 & IK 03 (IK07 per IP65)
Morsetti	Morsetti senza viti (L, L', N, PE, GGLINE+ bus) per il collegamento di cavi flessibili o rigidi Da 0,5 a 2,5 mm <sup>2</sup>
Tensione di alimentazione	230 Vca, 50/60 Hz
Temperatura ambiente consentita	+5°C ÷ +30°C
Batteria	7,2 V 1,7 Ah Ni-Cd
Lampada	LED Strip
Peso	NexiTech LED IA IP40 : 0.630 kg NexiTech LED IA IP65 : 0.770 kg

## Codice di ordinazione

Descrizione	Visualizzazione Distanza	Grado di protezione	Durata	Consumo 500 Cd	50 Cd	Codice
NexiTech LED 1h IA CGLINE+ IP40	20m	IP40	1 h	8,2VA/4W	5,4VA/2,5W	NEXI1HIA-CGL
NexiTech LED 3h IA CGLINE+ IP40	20m	IP40	3 h	8,2VA/4W	5,4VA/2,5W	NEXI3HIA-CGL
NexiTech LED 1h IA CGLINE+ IP65	20m	IP65	1 h	8,2VA/4W	5,4VA/2,5W	NEXI1HIA-CGLIP
NexiTech LED 3h IA CGLINE+ IP65	20m	IP65	3 h	8,2VA/4W	5,4VA/2,5W	NEXI3HIA-CGLIP

*Pittogrammi non inclusi*

## Accessori

Codice	Descrizione
NEXI-PICTO-D	Pittogramma freccia verso il basso ISO7010 monofacciale 20m
NEXI-PICTO-L	Pittogramma freccia a sinistra ISO7010 monofacciale 20m
NEXI-PICTO-R	Pittogramma freccia a destra ISO7010 monofacciale 20m
NEXI-PICTO-U	Pittogramma freccia verso l'alto ISO7010 monofacciale 20m
NEXI-RB	Scatola incasso murale (scasso 277x100 mm)
NEXI-FC	Kit incasso per controsoffitto (intaglio 272x95mm)
NEXI-FR	Cornice di finitura NexiTech LED