

# Racks Eaton, Gamme RE

## 27U & 42U



**Les Racks Eaton gamme RE permettent de stocker et de protéger les équipements informatiques critiques pour de petites salles informatiques et serveurs.**

Conçus pour une installation simple et rapide, les Racks RE proposent des caractéristiques pratiques pour les spécialistes IT avec des baies prêtes à l'emploi comprenant les roulettes, les panneaux latéraux verrouillables, le positionnement des rails sans outil, le marquage des U et le kit de mise à la terre. Une large gamme d'accessoires de gestion des câbles, du flux d'air et de stockage est disponible.

Les solutions Intelligent Power Pod d'Eaton reposent également sur les gammes de Racks RE incluant les onduleurs, les PDUs, les logiciels de gestion, les services et les Racks eux-mêmes. Avec cette large gamme de produits, les intégrateurs peuvent facilement installer leurs équipements IT et logiciels et délivrer ainsi un système parfaitement intégré à leurs clients.

### Les Racks RE incluent :


- Châssis robuste entièrement assemblé
- 4 rails de montage 19" ajustables avec marquage des U
- Panneau de toit (supérieur) avec 2 plaques de recouvrement pour options de gestion du flux d'air ou des passe-câbles brosses
- Porte avant perforée ou en verre
- Porte arrière double ventaux (modèles 800 mm) ou simple (modèles 600 mm)
- Poignée amovible avec serrure verrouillable
- Panneaux latéraux verrouillables (version sans panneaux latéraux disponibles)
- Roulettes et pieds de stabilisation
- Kit de mise à la terre
- Garantie standard 2 ans

### Caractéristiques techniques

	27U	27U	27U	27U	42U	42U	42U	42U
Hauteur (U)	27U	27U	27U	27U	42U	42U	42U	42U
Largeur x Profondeur (mm)	600x800	600x1000	800x800	800x1000	600x800	600x1000	800x800	800x1000
<b>Matériel</b>								
Hauteur (roulettes incluses) (mm)	1382 mm	1382 mm	1382 mm	1382 mm	2048 mm	2048 mm	2048 mm	2048 mm
Largeur (mm)	600 mm	600 mm	800 mm	800 mm	600 mm	600 mm	800 mm	800 mm
Profondeur (mm)	840 mm	1040 mm	840 mm	1040 mm	840 mm	1040 mm	840 mm	1040 mm
Capacité de charge statique (kg)	800 kg	800 kg	800 kg	800 kg	800 kg	800 kg	800 kg	800 kg
Capacité de charge dynamique (kg)	200 kg	200 kg	200 kg	200 kg	200 kg	200 kg	200 kg	200 kg
Poids du Rack assemblé (avec panneaux latéraux)	76 kg	82 kg	80 kg	84.5 kg	102 kg	114 kg	117 kg	128 kg
Porte avant perforée	Simple	Simple	Simple	Simple	Simple	Simple	Simple	Simple
Porte avant en verre	Simple		Simple		Simple		Simple	
Spécification porte en verre	4 mm verre trempé clair, conforme EN 12150							
Porte arrière perforée (modèles perforés)	Simple	Simple	Double ventaux	Double ventaux	Simple	Simple	Double ventaux	Double ventaux
Porte arrière en métal (modèles en verre)	Simple		Simple		Simple		Simple	
Angle ouverture porte, charnières	Angle 180° avec installation sans équerre, charnière gauche, réversible (140° pour Racks avec équerre).							
Perforation porte	80%							
Largeur de montage rail (mm)	482,6 mm (19") conforme EIA-30-E. Peut être monté jusqu'à 23" de large ou décalé sur un côté pour les modèles 800 mm							
Trous de montage rail	Trou 9,5 mm <sup>2</sup>							
Profondeur maximale de montage rail (mm)	650 mm	850 mm	650 mm	850 mm	650 mm	850 mm	650 mm	850 mm
Profondeur de montage rail (avec support PDU)	525 mm	725 mm	525 mm	725 mm	525 mm	725 mm	525 mm	725 mm
Décalage du rail	Les rails peuvent être décalés de chaque côté de 50mm sur les modèles Racks 800 mm							
Panneaux latéraux	Panneaux latéraux amovibles - sur les modèles avec panneaux							
Couleur	Noire (RAL 9005)							
Aptitude des charges à la chaleur (modèle en verre)	< 1.5 kW		< 1.5 kW		< 1.5 kW		< 1.5 kW	
Approbations réglementaires & normes	EIA-310-E, IEC / EN 60950, IEC / EN 60297, IEC 529							
Indice de protection	IP20 (si configuré avec portes et panneaux latéraux)							
Longueur maximale PDUs	27U : 1200 mm ; 42U : 1865 mm. Note: les supports PDUs permettent le montage de 2 PDUs côte à côte à l'arrière d'un Rack							

# Racks Eaton, Gamme RE

## 27U & 42U



Modèles	Hauteur	Largeur	Dimensions (mm)					
			A	B	C	D	E	F
REA27608SPBE	27 U	600	1332	1383	1034.4	840	529.5	725
REB27608SPBE	27 U	600	1332	1383	n/a	840	529.5	725
REA27610SPBE	27 U	600	1332	1383	1034.4	1040	529.5	925
REA27808SPBE	27 U	800	1332	1383	1034.4	840	729.5	725
REB27808SPBE	27 U	800	1332	1383	n/a	840	729.5	725
REA27810SPBE	27U	800	1332	1383	1034.4	1040	729.5	925
REA42608SPBE	42 U	600	1998	2049	1791	840	529.5	725
REA42608NPBE	42 U	600	1998	2049	1791	840	529.5	725
REB42608SPBE	42 U	600	1998	2049	n/a	840	529.5	725
REA42610SPBE	42 U	600	1998	2049	1791	1040	529.5	925
REA42610NPBE	42 U	600	1998	2049	1791	1040	529.5	925
REA42808SPBE	42 U	800	1998	2049	1791	840	729.5	725
REA42808NPBE	42 U	800	1998	2049	1791	840	729.5	725
REB42808SPBE	42 U	800	1998	2049	n/a	840	729.5	725
REB42808NPBE	42 U	800	1998	2049	n/a	840	729.5	725
REA42810SPBE	42 U	800	1998	2049	1791	1040	729.5	925
REA42810NPBE	42 U	800	1998	2049	1791	1040	729.5	925

Note: n/a signifie "non applicable" sur les modèles porte en verre.

### Références

Format de la baie								
Hauteur (U)	27U	27U	27U	27U	42U	42U	42U	42U
Largeur x Profondeur (mm)	600x800	600x1000	800x800	800x1000	600x800	600x1000	800x800	800x1000
Portes perforées avec panneaux latéraux	REA27608SPBE	REA27610SPBE	REA27808SPBE	REA27810SPBE	REA42608SPBE	REA42610SPBE	REA42808SPBE	REA42810SPBE
Portes perforées sans panneaux latéraux					REA42608NPBE	REA42610NPBE	REA42808NPBE	REA42810NPBE
Porte en verre avec panneaux latéraux	REB27608SPBE		REB27808SPBE		REB42608SPBE		REB42808SPBE	
Porte en verre sans panneaux latéraux							REB42808NPBE	