

Fuller Reman de Eaton está segunda sólo en comparación con una transmisión nueva.



Transmisión FLEX Reman



Transmisión Reman Estándar

Usted tiene muchas opciones para reconstruir transmisiones, pero sólo la Transmisión Reman de Eaton le brinda la calidad y el contenido de una transmisión Eaton original y nueva. Otras ventajas son:

- Mejor garantía de la industria en EE.UU. y Canadá – 2 años para las aplicaciones de larga distancia y vocacionales.
- Recibe una garantía mejorada de 3 años para transmisión y un año adicional de garantía para embrague, al combinar una estándar o transmisión FLEX Reman, un embrague de la Serie Advantage o Evertough y lubricante aprobado Eaton. Se requiere registro. Formulario TCWY0760 disponible en www.roadranger.com/warranty
- Contenido de Eaton 100% original.
- Respaldo por la Red Roadranger – el sistema nacional de asistencia líder para componentes del tren impulsor, lo que ofrece protección inigualable, asistencia y capacitación por parte de profesionales experimentados.

- Remanufacturado de forma experta con tecnología Eaton.
- Rendimiento del dinamómetro evaluado para cumplir con los estándares de Eaton.

Beneficios de FLEX Reman

Cuando se enfrenta en una mala situación con el camión, el acceso a unidades Reman de calidad es crucial. Pero debe mantener un inventario bajo y enfocarse por turnos para mantener la rentabilidad de su concesionario. La transmisión FLEX aumenta su *flexibilidad* para hacer ambos.

- El portafolio de FLEX cubre más del 85% de la demanda del mercado de reman.
- Las órdenes de camiones malogrados serán enviadas el mismo día o al siguiente día sin tarifas adicionales.

Las unidades serán enviadas el mismo día cuando se reciba un orden a las 2:00 PM hora local del Centro de Logística Eaton.

Aumente sus ventas con las Transmisiones FLEX Reman


Componentes	TRANSMISIONES Flex Reman	Transmisiones Reman Estándar
100% contenido Eaton original	Sí	Sí
Garantía: Transporte de larga distancia y vocacional de 2 años*	Sí	Sí
Carcasa del embrague	Se envían solo con empaque nuevo – recicle la carcasa de una unidad existente o reemplácela con una nueva	Se envía con una carcasa de embrague completa
Cobertura de par motor	La variedad de par motor cubre muchos modelos, lo que aumenta la disponibilidad y disminuye el stock del concesionario.	El par motor específico del modelo limita la unidad a la cobertura de ese único modelo

Las transmisiones FLEX de 13 y 18 velocidades de la Serie 9 son enviadas con el tubo HALO instalado. Las carcasas de embragues antiguas sin las provisiones del tubo HALO necesitarán ser reemplazadas.

* Se puede actualizar a una garantía de tres años. Vea el formulario TCWY0760.

Centros de Logística de Roadranger®

Estas instalaciones ofrecen opciones de recogida del cliente que le ahorra tiempo y dinero. Los Centros de Logística están diseñados para cumplir con los criterios del mismo día o del día siguiente en casi cualquier punto de los Estados Unidos. Busque uno que esté cerca de usted. O comuníquese con su Representante de repuestos Roadranger. **Para hacer un pedido, llame al 1-800-826-4357.**



Transmisiones Reman Estándar y FLEX Reman

*Algunas transmisiones están disponibles con carcasas de embrague listas, llame para averiguar más detalles.

Carcasa de la barra de cambios de posición estándar		Carcasa de la barra de cambios de posición delantera	
Sin bomba interna de aceite	Con bomba interna de aceite (12) o refrigerante (10)	Sin bomba interna de aceite	Con bomba interna de aceite (12) o refrigerante (10)

Modelos Manuales

7 VELOCIDADES

T-14607A	Use T-14607B
T-14607B	TA-874-11R

9 VELOCIDADES

RT-6609A	Vea el Cuadro en el Catálogo de Intercambio de Unidades de Transmisión, Ítem N° TRMT-0951		
RT-8609A	Vea el Cuadro en el Catálogo de Intercambio de Unidades de Transmisión, Ítem N° TRMT-0951		
RT-11609A	Use RT-12609A		
RTX/F-11609A	Use RTX/F-14609A		
RTX/F-11609B	Use RTX/F-13609B		
RTX-12609B	Use RTX-13609B		
RTX/F-12609P	Use RTX/F-14609R		
RTX/F-13609B	TA-A35-12R		
RT-13709H	Use RT-14709H		
RTX-13709H	Use RTX-14709H		
RTO/F-14609B	TA-931-12R		TA-961-12R
RTX/D-14609B	TA-809-12R		TA-999-12R
RTX/F-14609P	Use RTX/F-14609R		
RT/F-14709H	TA-A19-12R		TA-A20-12R
RTX/F-14709H	TA-A21-12R		TA-A22-12R
RTX/F-16709B	TA-A45-12R		TA-A47-12R
RTX/F-16709H	TA-A46-12R		TA-A48-12R

10 VELOCIDADES

RT-6610	Vea el Cuadro en el Catálogo de Intercambio de Unidades de Transmisión, Ítem N° TRMT-0951			
RTO-6610	Vea el Cuadro en el Catálogo de Intercambio de Unidades de Transmisión, Ítem N° TRMT-0951			
RT-7608LL	Vea el Cuadro en el Catálogo de Intercambio de Unidades de Transmisión, Ítem N° TRMT-0951			
FR/F-11210B	TA-D24-11R	FR15210B-P	TA-D25-11R	FRF15210B-P
FRO/F-11210C	TA-D28-11R	FRO16210C-P	TA-D29-11R	FROF16210C-P
RTLO-11610B-T2	Use RTLO-14610B			
RTO/F-11908LL		TA-E37-12R		TA-E38-12R
FR/F-12210B	TA-D32-11R	FR15210B-P	TA-D33-11R	FRF15210B-P
FRO/F-12210C	TA-D36-11R	FRO16210C-P	TA-D37-11R	FROF16210C-P
RTLO-12610B-12	Use RTLO-14610B			
FR/F-13210B	TA-D40-11R	FR15210B-P	TA-D41-11R	FRF15210B-P
FRO/F-13210C		FRO16210C-P		FROF16210C-P
	TA-D44-11R	TA-D50-12R		TA-D45-12R
RTLO-13610B	Use RTLO-14610B			
RTLO-13610B-T2	Use RTLO-14610B			
RTX/F-13710C	TA-B12-11R	TA-B12-12R	TA-B21-11R	TA-B21-12R
RT/F-13710B	TA-A81-11R	TA-A81-12R	TA-A96-11R	TA-A96-12R
RTX/F-13710B	TA-A82-11R	TA-A82-12R	TA-A97-11R	TA-A97-12R
FR/F-14210B		FR15210B-P		FRF15210B-P
		TA-D46-12R		TA-D47-12R
FRO/F-14210B		TA-D48-12R		TA-D49-12R
FRO/F-14210C		FRO16210C-P		FROF16210C-P
		TA-D50-12R		TA-D51-12R
RTLO-14610A	Use RTLO-14610B			
RTLO-14610B-T2	Use RTLO-14610B			
RT/F-14710B	TA-A52-12R			TA-A52-12R
RTX/F-14710B	TA-A54-12R			TA-A55-12R
RTX/F-14710C	TA-B14-12R			TA-B22-12R
RTO/F-14708LL	TA-758-12R			TA-797-12R
RTX/F-14708LL	TA-893-12R			TA-897-12R
RTO/F-14908LL		RT016908LL-P		RT0F16908LL-P
		TA-E39-12R		TA-E40-12R
RTX-15710C	Use RTX-16710C			
FR/F-15210B	TA-D64-10R			TA-D65-10R
FR/F-15210B	FR15210B-P			FRF15210B-P
	TA-D64-12R			TA-D65-12R
FRO/F-15210C		FRO16210C-P		FROF16210C-P
		TA-D56-12R		TA-D57-12R
RTLO-15610B-T2	Use RTLO-16610B			

Carcasa de la barra de cambios de posición estándar		Carcasa de la barra de cambios de posición delantera	
Sin bomba interna de aceite	Con bomba interna de aceite (12) o refrigerante (10)	Sin bomba interna de aceite	Con bomba interna de aceite (12) o refrigerante (10)

Modelos Manuales

10 VELOCIDADES

FRO/F-16210B	TA-D58-12R		TA-D59-12R
FRO/F-16210C	FRO16210C-C		FROF16210C-C
	TA-D60-10R		TA-D61-10R
FRO/F-16210C	FRO16210C-P		FROF16210C-P
	TA-D60-12R		TA-D61-12R
RTLO-16610B-T2	Use RTLO-16610B		
RTLO/F-16610B	TA-B45-12R		TA-B46-12R
RTX/F-16710B	TA-B50-12R		TA-B54-12R
RTX/F-16710C	TA-B51-12R		TA-B55-12R
RTO/F-16908LL	TA-E41-12R		TA-E42-12R
FRO/F-17210C	TA-D73-10R		TA-D70-10R
FRO/F-17210C	FRO18210C-P		FROF18210C-P
	TA-D73-12R		TA-D70-10R
FRO/F-18210C	TA-D69-10R		TA-D70-10R
FRO/F-18210C	FRO18210C-P		FROF18210C-P
	TA-D69-12R		TA-D70-12R

11 10 VELOCIDADES

RTO/F-14909ALL	TA-F68-12R		TA-F69-12R
RTO/F-14909ALL	TA-F28-12R		TA-F29-12R

13 10 VELOCIDADES

RT-6613	Vea el Cuadro en el Catálogo de Intercambio de Unidades de Transmisión, Ítem N° TRMT-0951		
RTO-6613	Vea el Cuadro en el Catálogo de Intercambio de Unidades de Transmisión, Ítem N° TRMT-0951		

RTLO-12913A	RTLO16913A-P		RTLOF16913A-P
	TA-F00-50R		TA-F01-50R
RTLO/F-14713A	RTLO16713A-P		RTLOF16713A-P
	TB-B09-12R		TA-B28-12R
RTLO/F-14913A	RTLO16913A-P		RTLOF16913A-P
	TA-F02-50R		TA-F03-50R
RTLO/F-16713A	RTLO16713A-P		RTLOF16713A-P
	TA-B56-12R		TA-B57-12R
RTLO/F-16913A	RTLO16913A-P		RTLOF16913A-P
	TA-F04-50R		TA-F05-50R
RTLO/F-18913A	RTLO18913A-P		RTLOF18913A-P
	TA-E59-50R		TA-E60-50R

15 10 VELOCIDADES

RT-14715	Use RT-15715		
RTX-14715	Use RTX-15715		
RTO-14715	Use RTO-15715		
RTO-14915	Use RTO-16915		
RT/F-15615		TA-814-12R	
RT/F-15715		TA-892-12R	TA-898-12R
RTX/F-15715		TA-871-12R	TA-899-12R
RTO/F-15715		TA-789-12R	TA-790-12R
RTQ/F-16915		TA-E51-12R	TA-E52-12R

18 10 VELOCIDADES

RTLO-14618A	Use RTLO-16618A		
RTLO/F-14718B		RTLO18718B-P	RTLOF18718B-P
		TA-B25-12R	TA-B26-12R
RTLO-14718B-T2	Use RTLO-14718B		
RTLO/F-14918B		RTLO18918B-P	RTLOF18918B-P
		TA-F06-50R	
RTLO/F-16618A		TA-A60-12R	
RTLO/F-16718B		RTLO18718B-P	RTLOF18718B-P
		TA-B29-12R	TA-B30-12R
RTLO-16718B-T2	Use RTLO-16718B		
RTLO/F-16918B		RTLO18918B-P	RTLOF18918B-P
		TA-F08-50R	TA-F09-50R
RTLO/F-18718B		RTLO18718B-P	RTLOF18718B-P
		TA-B77-12R	TA-B78-12R
RTLO/F-18918B		RTLO18918B-P	RTLOF18918B-P
		TA-F10-50R	TA-F11-50R
RTLO/F-20918B		RTLO20918B-P	RTLOF20918B-P
		TA-E63-50R	TA-E64-50R
RTLO/F-22918B		TA-F48-50R	TA-F49-50R


Transmisiones Reman Estándar y FLEX Reman

*Algunas transmisiones están disponibles con carcasas de embrague listas, llame para averiguar más detalles.

Modelos Automatizados	Carcasa de la barra de cambios de posición estándar		Carcasa de la barra de cambios de posición delantera	
	Sin bomba interna de aceite	Con bomba interna de aceite (12) o refrigerante (10)	Sin bomba interna de aceite	Con bomba interna de aceite (12) o refrigerante (10)
MODELO AUTOSHIFT				
RTAO-10710B-AS		TB-E20-12R		
RTAO-10710C-AS		TB-E21-12R		
RTO-10710B-AS2		TB-F56-12R		
RTO-10910B-AS2		TB-F74-12R		
RTAO-12710B-AS		TB-B92-12R		
RTAO-12710C-AS		TB-B93-12R		
RTO-12710B-AS2		TB-F58-12R		
RTO-12910B-AS2		TB-F75-12R		
RT-14710B-AS2		TB-F65-12R		
RTAO-14710B-AS		TB-B73-12R		
RTO-14710B-AS2		TB-F52-12R		
RTO-14710C-AS2		TB-F54-12R		
RT-14910B-AS2		TB-F78-12R		
RTO-14910B-AS2		TB-F76-12R		
RTO-14910C-AS2		TB-F77-12R		
RTAO-16710B-AS		TB-B98-12R		
RTAO-16710C-AS		TB-B99-12R		
RTO-16710B-AS2		TB-F53-12R		
RTO-16710C-AS2		TB-F55-12R		
RTO-16910B-AS2		TB-F79-12R		
RTO-18910B-AS2		TB-F70-12R		
RTO-16910C-AS2		TB-F80-12R		
RTO-16910C-AS3		TN-F97-12R		
RTL0-14918A-AS2		TB-F61-12R		
RTL0-16918A-AS2		TB-F62-12R		
RTL0-18918A-AS2		TB-F63-12R		
RTL0-20918A-AS2		TB-F64-12R		
RTL0-20918A-AS3		TN-G19-12R		
RTL0-22918A-AS2		TB-F73-12R		
RTL0-22918A-AS3		TN-G20-12R		

Modelos Automatizados	Carcasa de la barra de cambios de posición estándar		Carcasa de la barra de cambios de posición delantera	
	Sin bomba interna de aceite	Con bomba interna de aceite (12) o refrigerante (10)	Sin bomba interna de aceite	Con bomba interna de aceite (12) o refrigerante (10)
MODELO ULTRASHIFT				
RTO-16910B-DM2		TN-F89-12R		
FO-16D313E-LEP		TN-G12-12R		
FOM-16D313E-LEP		TN-G13-12R		
ULTRASHIFT PLUS				
FO-14E310C-LAS		TN-J05-12R		
FO-16E310C-LAS		TN-J06-12R		
FOM-14E310C-LAS		TN-J02-12R		
FOM-15E310C-LAS		TN-J03-12R		
FOM-16E310C-LAS		TN-J04-12R		
FM-14E310B-LAS		TN-J00-12R		
FM-15E310B-LAS		TN-J01-12R		
FO-14E313A-MHP		TN-G42-12R		
FO-16E313A-MHP		TN-G43-12R		
FO-18E313A-MHP		TN-G30-12R		
FO-20E313A-MHP		TN-G31-12R		
FO-14E318B-MXP		TN-G39-12R		
FO-16E318B-MXP		TN-G40-12R		
FO-18E318B-MXP		TN-G32-12R		
FO-20E318B-MXP		TN-G33-12R		
FO-22E318B-MXP		TN-G41-12R		
FO-16E310C-VAS		TN-J51-12R		
FO-14E308LL-VCS		TN-G34-12R		
FO-16E308LL-VCS		TN-G26-12R		
FO-17E308LL-VCS		TN-G44-12R		
FO-16E313A-VHP		TN-G47-12R		
FO-18E313A-VHP		TN-G48-12R		
FO-12E309ALL-VMS		TN-J58-12R		
FO-14E309ALL-VMS		TN-G35-12R		
FO-16E309ALL-VMS		TN-G27-12R		
FO-17E309ALL-VMS		TN-G45-12R		
FO-14E318B-VXP		TN-G36-12R		
FO-16E318B-VXP		TN-G37-12R		
FO-18E318B-VXP		TN-G28-12R		
FO-20E318B-VXP		TN-G29-12R		
FO-22E318B-VXP		TN-G38-12R		


Nomenclatura del número de parte:



Nomenclatura del modelo de la transmisión:



Nomenclatura del número de parte FLEX:



Deje de buscar y comience a vender



Las transmisiones de FLEX Reman™ de Eaton® ofrecen la flexibilidad de almacenar varias unidades Eaton Fuller originales para cubrir una amplia variedad de modelos.

Las unidades serán enviadas el mismo día cuando se reciba una orden a las 2:00 PM hora local del Centro de Logística Eaton.

El portafolio de FLEX cubre más del 85% de la demanda del mercado de reman.

Tenga en su stock varias transmisiones FLEX Reman diferentes para una inmediata cobertura de docenas de unidades de Eaton Fuller. Mayor cobertura y acceso = más negocios.

¿Qué hace que FLEX Reman sea flexible?



Eaton® Fuller® FLEX Reman™



Para asistencia inmediata para camiones malogrados llamar al 1-800-826-HELP (4357)

- Envío disponible el mismo día/día siguiente desde nuestros 15 centros de logística
- Sin prima para camiones malogrados.
- Garantía estándar de 24 meses, ampliable a 3 años.*
- La confianza demostrada al 100% de componentes originales de Eaton.

Carcasa de la barra de cambios de posición estándar	
Números de modelos de transmisión	Número de Parte Flex
FR-9210B	FR15210B-P
FR-11210B	
FR-12210B	
FR-13210B	
FR-14210B	
FR-15210B	
FRO-11210C	FRO16210C-P FRO16210C-C
FRO-12210C	
FRO-13210C	
FRO-14210C	
FRO-15210C	
FRO-16210C	
FRO-17210C	FRO18210C-P
FRO-18210C	
RTLO-14713A	RTLO16713A-P
RTLO-16713A	
RTLO-12913A	RTLO16913A-P
RTLO-14913A	
RTLO-16913A	RTLO18913A-P
RTLO-18913A	
RTLO-14718B	RTLO18718B-P
RTLO-16718B	
RTLO-18718B	
RTLO-14918B	RTLO18918B-P
RTLO-16918B	
RTLO-18918B	RTLO20918B-P
RTLO-20918B	
RTO-14908LL	RTO16908LL-P
RTO-16908LL	

Carcasa de la barra de cambios de posición delantera	
Números de modelos de transmisión	Número de Parte Flex
FRF-9210B	FRF15210B-P
FRF-11210B	
FRF-12210B	
FRF-13210B	
FRF-14210B	
FRF-15210B	
FROF-11210C	FROF16210C-P FROF16210C-C
FROF-12210C	
FROF-13210C	
FROF-14210C	
FROF-15210C	
FROF-16210C	
FROF-17210C	FROF18210C-P
FROF-18210C	
RTLOF-14713A	RTLOF16713A-P
RTLOF-16713A	
RTLOF-12913A	RTLOF16913A-P
RTLOF-14913A	
RTLOF-16913A	RTLOF18913A-P
RTLOF-18913A	
RTLOF-14718B	RTLOF18718B-P
RTLOF-16718B	
RTLOF-18718B	
RTLOF-14918B	RTLOF18918B-P
RTLOF-16918B	
RTLOF-18918B	RTLOF20918B-P
RTLOF-20918B	
RTOF-14908LL	RTOF16908LL-P
RTOF-16908LL	

*Para una información completa vea el documento TCWY0900.

-P = modelo de bomba -C = modelo de refrigerante

Determinar los Valores del Núcleo de Transmisión por el Modelo

Se acepta devolver solamente los modelos de la página web. A medida que se agregan modelos al programa, los valores del núcleo también serán establecidos y publicados en la página web: <http://www.roadranger.com/Roadranger/aftermarketparts/pricelists/index.htm>

Pasos:

1. Visite el sitio web
2. Ingrese el número del modelo de la transmisión con símbolos % en ambos lados del número del modelo como se muestra a continuación
3. Seleccione el botón del radial en "Part Description" (Descripción de la Pieza) como se muestra
4. Haga clic en el botón "Submit" (Enviar)
5. En la siguiente ilustración, todos los núcleos de FRO-16210C tienen un valor de núcleo de \$2,200 antes de cualquier deducción.

La página de resultado mostrará el "valor del núcleo" en la columna más a la derecha. Si la búsqueda no muestra resultados, el núcleo que está devolviendo o bien a) no tiene valor de núcleo; b) el número del modelo fue ingresado de forma incorrecta.

The screenshot shows the Eaton website's 'Price List' page for transmission parts. It includes a search bar, a 'Submit' button, and a legend for part numbers. The legend is divided into 'Heavy-Duty' and 'Medium-Duty' sections. The 'Heavy-Duty' section includes codes like TA, TB, TN, and TN, with a legend for 'R = Reman', 'X = New', 'F = Flex', 'DS = Dealer Stock', 'GK = Glider Kit', 'M = Mack Nodal', and 'V = Volvo Nodal'. The 'Medium-Duty' section includes codes like TA, TB, TN, and TN, with a legend for 'All Reman'.

Las transmisiones Fuller® Reman™ están disponibles para los modelos más populares. Los concesionarios participantes pueden llevarlas para tener en stock o pedir las para ser entregadas de un día para otro al PDC de OEM o a una de las ubicaciones de Eaton distribuidas por todo EE.UU.

Consulte con su concesionario de camiones de servicio pesado para obtener más información o llame a la línea directa de Intercambio de Unidades de Roadranger hoy para conocer la disponibilidad de inventario al instante, hacer el pedido y recibir asistencia sobre las especificaciones al 1-800-826-4357.

Los concesionarios pueden consultar la Guía del Programa de Intercambio de Unidades de Roadranger, Ítem APSL0419, o el Catálogo de Intercambio de Unidades de Transmisión, Ítem TRMT0951.

Nota: Las características y especificaciones mencionadas en este documento están sujetas a cambios sin previo aviso y representan las capacidades máximas del software y los productos con todas las opciones instaladas. Si bien se ha hecho todo lo posible por garantizar la exactitud de la información incluida aquí, Eaton no hace ninguna declaración acerca de lo completa, correcta y exacta que esta pueda ser y no asume ninguna responsabilidad en caso de errores u omisiones. Las características y la funcionalidad pueden variar dependiendo de las opciones seleccionadas.

Eaton, Fuller, Roadranger, Solo, UltraShift y Fuller Advantage son marcas registradas de Eaton. Todas las marcas comerciales, logotipos y derechos de autor pertenecen a sus respectivos propietarios.

BACKED BY
Roadranger
SUPPORT

Para especificaciones o asistencia de servicio, llame al 1-800-826-HELP (4357) o visite www.eaton.com/roadranger. En México llame al 001-800-826-4357.

Roadranger: Eaton y otros asociados de confianza les proveen los mejores productos y servicios en la industria, asegurándoles más tiempo en las carreteras.

Eaton
Grupo de vehículos
13100 E. Michigan Ave.
Galesburg, MI 49053 USA
800-826-HELP (4357)
www.eaton.com/roadranger

©2016 Eaton
Todos los derechos reservados.
Impreso en Estados Unidos.
APSL0147SP 0516